

- 1 研究・実験用機器
- 2 計測・測定・検査
- 3 実験設備・保管
- 4 ライフサイエンス・分析
- 5 試薬 **NEW**
- 6 容器・コンテナ
- 07 実験器具・材料・備品**
- 8 洗浄・滅菌・清掃
- 9 安全保護用品
- 10 グリーン環境関連機器
- 11 開発・試作支援
- 12 レンタル
- 13 さくいん

- 中分類
- A ガラス機器・器具類
- B ガラス・樹脂量器類
- C 試験管・ローテ
- D 栓・キャップ・スポイトピペット
- E 金属・樹脂・磁製実験用備品
- F 配管部品 (チューブ・コネクタ類)
- G 研究用素材・材料
- H 化学製品 (オイル・グリース・接着剤等)
- I テープ・紙製品
- J タイマー・電気器具・部品・工具
- K 文具・教材・ラボ環境用品
- L 家電・厨房・季節用品
- 小分類
- ラボ用テープ・ラベル
- フッ素樹脂テープ
- アルミホイルテープ
- パラフィルム・ラップ
- その他材質・特殊テープ
- 事務用テープ
- ワイプ
- ハンドタオル
- シーラー
- ポリ袋

## ポリ袋

ワンタッチで密閉できるチャック付き!

### ユニパック

品番	型番	厚み(mm)	幅×チャック下(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
6-633-26	S-4	0.04	40×55	1袋 (300枚入)	¥790	239260
6-633-01	A-4		50×70		¥880	239260
6-633-02	B-4		60×85		¥930	239260
6-633-03	C-4		70×100	1袋 (200枚入)	¥650	239260
6-633-04	D-4		85×120		¥690	239260
6-633-05	E-4		100×140		¥820	239260
6-633-06	F-4		120×170		¥520	239260
6-633-07	G-4		140×200	1袋 (100枚入)	¥620	239260
6-633-08	H-4		170×240		¥810	239260
6-633-09	I-4		200×280		¥1,040	239260
6-633-10	J-4	240×340	¥1,230		239260	
6-633-11	K-4	280×400	¥1,580		239260	
6-633-12	L-4	340×480	¥2,150	239260		
6-633-23	SL-4	400×560	¥3,590	239260		
6-633-13	A-8	0.08	50×70	1袋 (200枚入)	¥900	239260
6-633-14	B-8		60×85		¥950	239260
6-633-15	C-8		70×100		¥1,090	239260
6-633-16	D-8		85×120	1袋 (200枚入)	¥1,200	239260
6-633-17	E-8		100×140		¥1,490	239260
6-633-18	F-8		120×170		¥960	239260
6-633-19	G-8		140×200		¥1,220	239260
6-633-20	H-8		170×240	1袋 (100枚入)	¥1,630	239260
6-633-21	I-8		200×280		¥2,110	239260
6-633-22	J-8		240×340		¥2,600	239260
6-633-24	K-8	280×400	¥3,480		239260	
6-633-25	L-8	340×480	¥4,820		239260	

**AXEL** ■仕様  
●材質: PE




特注

### ユニパック(γ線滅菌済)

滅菌

品番	型番	幅×チャック下(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
6-633-31	A4-ST	50×70	1袋(300枚入)	¥1,110	239260
6-633-32	B4-ST	60×85		¥1,160	239260
6-633-33	C4-ST	70×100	1袋(200枚入)	¥880	239260
6-633-34	D4-ST	85×120		¥900	239260
6-633-35	E4-ST	100×140		¥1,060	239260
6-633-36	F4-ST	120×170		¥720	239260
6-633-37	G4-ST	140×200	1袋(100枚入)	¥820	239260
6-633-38	H4-ST	170×240		¥1,120	239260
6-633-39	I4-ST	200×280		¥1,460	239260
6-633-40	J4-ST	240×340		¥1,710	239260

※γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。

**AXEL** ■仕様  
●材質: PE  
●厚み: 0.04mm  
●γ線滅菌済



ボールペンで文字が書けます

### ユニパックマーク

品番	型番	サイズ(mm)	厚み(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
6-635-01	MARK-A	50×70	0.04	1袋 (300枚入)	¥1,180	239260
6-635-02	MARK-B	60×85			¥1,250	239260
6-635-03	MARK-C	70×100			¥900	239260
6-635-04	MARK-D	85×120		1袋 (200枚入)	¥1,150	239260
6-635-05	MARK-E	100×140			¥1,250	239260
6-635-06	MARK-F	120×170		1袋 (100枚入)	¥850	239260
6-635-07	MARK-G	140×200			¥980	239260
6-635-08	MARK-H	170×240			¥1,250	239260
6-635-09	MARK-I	200×280			¥1,580	239260
6-635-10	MARK-J	240×340		¥2,050	239260	

■仕様  
●材質: PE



紫外線をカットし、内容物の劣化を抑えます

### ユニパック(UVカット)

品番	型番	厚み(mm)	幅×チャック下(mm)	入数	価格(税抜)	照会No.
8-3330-01	E-5	0.05	100×140	1袋 (100枚入)	¥1,650	239250
8-3330-02	G-5		140×200		¥2,630	239250
8-3330-03	J-5		240×340		¥6,030	239250

※完全遮光ではありません。

- 波長300nmの紫外線を約97.5%もカットし、しかも透明ですので中身の確認ができます。
- マジックペンで文字を記入できます。

■仕様  
●材質: PE  
●紫外線カット率: 約97.5%(300nm)

**AXEL**




### 関連商品

このページの関連商品をご紹介します。ぜひご覧ください。

### セキュリティバッグ

●P.2400

