

AXEL

二六製作所

3-2214-01 マグネットバー Φ25×200(SUS・ネオジム 1000mT) EK002

[Niroku seisakusho Co., Ltd.] Magnet Bar φ25 x 200 (Stainless Steel (SUS316L)) 1 Pc



アズワン品番	3-2214-01
型番	EK002
JANコード	4560232714558
標準価格	57,800円 (税抜)
入り数	1個/セット

特徴

- ステンレスパイプに磁石と鉄(ヨーク)を交互に詰込んだ製品です。
- 磁石単体では発生させることのできない強い磁力をヨーク(鉄材)部分から発生させることができます。
- 全て日本国内での加工品で、オーダーメイド品の製作も最短約1週間程度で承ります。
- 磁石ピッチの標準は20ミリですが、長ピッチ・短ピッチ製作もできます。
- タップ加工や、ステンレスカパー製作、把手付き等の対応できます。
- 外筒はSUS316Lを使用していますので大変衛生的です。
- 食品・医療・紡績等の細かな鉄粉を除去することが求められる現場で活躍します。

仕様

- 形状：バー型
- サイズ：外径25mm×長さ200mm
- ネオジム磁石/ヨーク(鉄材部)SUS316L
- 表面磁束密度：1000mT
- 使用可能温度：約60～80℃

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
研究用素材・材料&フッ素樹脂2015>2016	49