

AXEL

スイデン

**2-9991-01 熱風機(デジタル電子温度制御室) 1.7/2.1(m³/min) 200℃ 100V
SHD-1.3F II SHD-1.3FII**

[SUIDEN CO., LTD.] Heated Air Blower (Digital Electronic Temperature Control Type) 1.7/2.1 (m³/min) 200℃ 100V



参考画像 (SHD-6FII)

アズワン品番	2-9991-01
型番	SHD-1.3FII
JANコード	4538634619139
標準価格	177,400円 (税抜)
入り数	1台

特徴

- クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
- 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
- ON/OFFタイマー付きで0~1分刻み（99時間59分まで）で設定可能です。

仕様

- 最大風量（50/60Hz）：1.7/2.1m³/min
- 一方吐出最高温度（℃）：200
- デジタル電子温度制御型
- サイズ（mm）：524×344×469
- 電源：100V
- 消費電力（50/60Hz）：1.4/1.4kW
- 型番：SHD-1.3FII

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
研究用総合機器2021・サンクアスト2021	2514
研究用総合機器2019・サンクアスト2019	2399
研究用総合機器2017・サンクアスト2017	2082
研究用総合機器2015・サンクアスト2015 1916 / 9999	