

AXEL

ジャブスコ

1-1504-02 3ピストンダイヤフラム圧力ポンプ 15100mL/min 03521049A

[JABSCO] Pressure Pump 15100mL/Min



アズワン品番	1-1504-02
型番	03521049A
標準価格	43,600円 (税抜)
入り数	1台



特徴

- 3チャンバーでバイパス機能により脈動を防ぎます。
- 完全自吸式で空運転が可能です。

仕様

- 材質：本体/PP（ポリプロピレン）、ダイヤフラム/サントプレーン(R)、バルブ/EPDM（エチレンプロピレンゴム）
- 接続口径：1/2"（φ13mm）ホース接続
- 最大流量（L/min）：15.1
- 最大吐出圧力（kg/cm²）：4.1
- 入力電圧：AC115V
- サイズ：230×152×121mm
- 重量：約1.59kg
- 型番：03521049A
- 長時間の連続運転不可（30分ON/OFF）

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
研究用総合機器2021・サンクアスト2021	370
研究用総合機器2019・サンクアスト2019	345
研究用総合機器2017・サンクアスト2017	283
研究用総合機器2015・サンクアスト2015	255