

AXEL

Thermo Scientific Finnpiquette

2-1694-08 フィンピペットF2(シングルチャンネル) 100~1000 μ L cv0.60%
FN-4642090

[thermo Scientific Finnpiquette] Finnpiquette F2 100 - 1000 μ l cv0.60%



アズワン品番	2-1694-08
型番	FN-4642090
JANコード	4589488358019
標準価格	34,400円 (税抜)
入り数	1本



特徴

- 精密で高い耐久性を持つ、容量調整メカニズムAVGを搭載した軽量ピペットです。
- 大きく読み取りやすいErgovisioディスプレイを装備しています。
- ダブルアクションプッシュボタンは容易に容量設定でき、ずれる事はありません。

仕様

- 材質：PVDF（ポリビニデリンフロライド）
- オートクレーブ可（121 $^{\circ}$ C・20分）
- 容量：100~1000 μ L
- 最小可変容量：1 μ L
- 不正確度（最小容量時）： \pm 1.00%
- 不精密度（最小容量時）：cv0.60%
- 型番：FN-4642090

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
研究用総合機器2021・サンクアスト2021	1375
研究用総合機器2019・サンクアスト2019	1353
研究用総合機器2017・サンクアスト2017	1057
研究用総合機器2015・サンクアスト2015	969
研究用総合機器2013・サンクアスト2013	957