

AXEL

フロンケミカル

4-1015-03 フッ素樹脂 (PTFE) 分解容器 25ml

[Flon Chemical] Fluororesin (PTFE) Decomposition Container 25ml



アズワン品番	4-1015-03
JANコード	4562305542518
標準価格	17,000円 (税抜)
入り数	1個



仕様

- 容量 (mL) : 25
- 口内径×胴径×高さ (mm) : φ33×φ50×65
- PTFE製
- 耐圧 : 約0.20MPa (2kg/cm²) 以下
- 耐熱温度 : 120°C以下
- 材質 : 本体・キャップ・中栓 / PTFE (フッ素樹脂)
- ※125°C以上で使用すると変形・リークする場合があります。
- RoHS2 (EU)2015/863 対応 [\[RoHSについて\]](#)

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
研究用総合機器2021・サンクアスト2021	1774
研究用総合機器2019・サンクアスト2019	1673
研究用総合機器2017・サンクアスト2017	1317
研究用総合機器2015・サンクアスト2015	1212
研究用総合機器2013・サンクアスト2013	1054
研究用素材・材料&フッ素樹脂2015>2016	199