

AXEL

スイデン

2-9957-01 ハイパワークリーナー 乾式専用 SGV-110DPPC

[SUIDEN CO., LTD.] High Power Cleaner SGV-110DPPC



アズワン品番	2-9957-01
型番	SGV-110DPPC
JANコード	4538634321360
標準価格	111,400円 (税抜)
入り数	1台

特徴

- ハイパワー静音設計
- 2μmまでの微粉塵がほぼ完全に捕集可能な乾式フィルターを搭載しています。
- モーターユニット以外は丸ごと水洗いが可能です。

仕様

- タイプ：乾式専用
- タンク：パールPCセット
- タンク容量(L)：12
- サイズ(mm)：336×336×682
- 風量：2.5m3/min
- 最大真空圧：30kPa
- 電源：AC100V 50/60Hz、コード長／8m
- 消費電力：1100W
- 重量：13kg
- 付属品：φ38静電防止アース入りホース2m、φ38アルミ直管パイプ×1本、φ38-25T型ノズル、φ38スキマノズル大
- 型番：SGV-110DP-PC

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
研究用総合機器2021・サンクアスト2021	2632
研究用総合機器2019・サンクアスト2019	2504
研究用総合機器2017・サンクアスト2017	1885
研究用総合機器2015・サンクアスト2015	1733