

AXEL

DLAB

3-7051-01 10連式ホットスターラー MS-H-S10

[DLAB] 10 Tandem Type Hot Stirrer



使用例(ビーカーは別売です。)

アズワン品番	3-7051-01
型番	MS-H-S10
JANコード	4582110958793
標準価格	148,000円 (税抜)
入り数	1個

特徴

- 速度は無段階で調節が可能です。
- プレートはシリコンコーティングされているため容器が滑りにくく、溶液がこぼれても安心です。

仕様

- 型番：MS-H-S10
- 回転数 (rpm)：MAX約1100
- 最大攪拌容量 (mL)：400×10
- プレート材質：ステンレス (SUS304) シリコンコーティング
- プレート温度：120℃ (MAX)
- ヒーター容量：470W
- モーター：ブラシレスモーター
- 電源：AC100V 50/60Hz 490W
- サイズ：本体/205×622×65mm、プレート/190×450mm
- 重量：3.2kg
- 防塵・防水 (DIN EN60529)：IP42
- 付属品：回転子 (φ6×30mm) ×2個

掲載カタログ情報

掲載カタログ名	掲載ページ
研究用総合機器2021・サンクアスト2021	214
研究用総合機器2019・サンクアスト2019	180
研究用総合機器2017・サンクアスト2017	163