

## 超音波洗浄機

スターソニック ウォッシャー

□スターソニック ウォッシャー 3000

**SD-200H** ¥65,000

3リッタータイプ

強力振動子が2つ付き、さらにパワーアップしました。通常よりも更に細かい振動により、落としづらい奥まった細かい箇所も綺麗に洗浄します。

ヒーター付でさらに洗浄効果もアップします。最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐため振動板にレーザー溶接を施工した安心設計。

- 型番 : SD-200H
- 外寸法 : W265×D165×H255 mm
- 槽寸法 : W235×D135×H100 mm
- 出力 : 100W
- 周波数 : 28KHz
- 重量 : 約 4.85Kg



SD-200H用洗浄カゴ

BT-200  
¥9,000(1個)



□スターソニック ウォッシャー 1000

**SD-100H** ¥25,000

1.2リッタータイプ

通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥まった細かい所も綺麗に洗浄します。

ヒーター付でさらに洗浄効果もアップします。ヒーターは最高65℃±10%まで上がります。

振動板の脱落を防ぐため振動板にレーザー溶接を施工した、故障に強い安心設計。

- 型番 : SD-100H
- 出力 : 50W
- 外寸法 : W177×D162×H168 mm
- 周波数 : 28KHz
- 槽寸法 : W150×D135×H60 mm
- 重量 : 約 1.85Kg



□ソニッククリーナー

**CWJ2002** ¥800 / 500 ml

専用の洗浄液を使うことにより超強力で洗浄することができます。頑固な油脂よごれも綺麗に洗浄することができます。

※ 10倍～20倍に水で薄めてご使用いただく大変経済的な洗浄液です。



専用洗浄液

CWJ2002  
¥800(1本/500ml)