

L型クランプ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

クランプ・バイス

トグルクランプ

グリップ
プライヤー

ハンド
バイス

ジャコワカ

L型
クランプ

溶接
クランプ

仮設
クランプ

ハンド
クランプ

パー
クランプ

チェーン
クランプ

バイス

バイス用
パーツ

トラスコ **L type Clamp**
L型クランプ

同商品群
在庫数 **308** アイテム

特長 ●板金加工に最適です。
●特に強力な締め付け力を要する場合のためバーハンドル付です。
●本体は熱処理を施してある強力形です。

材質 ●特殊鋼
製造国 ●日本

GLB100

発注単位1丁 トラスコ中山株[456025]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | 全長(mm) | 最大口開き(mm) | ふとところ(mm) | フレーム寸法(mm) | 梱包数(丁) | 質量(kg) | 実績(前年比) |
|----------|--------|----------|----------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|--------|---------|
| 128-9268 | GLB100 | ¥4,106 | ¥4,790 | 192 | 100 | 100 | 21.4 10.4 | 2 | 1.06 | 758(85) |
| 128-9276 | GLB150 | ¥4,697 | ¥5,480 | 242 | 150 | 100 | 21.4 10.4 | 2 | 1.13 | 997(70) |
| 128-9284 | GLB200 | ¥5,940 | ¥6,930 | 292 | 200 | 120 | 21.4 10.4 | 2 | 1.28 | 935(84) |
| 128-9292 | GLB250 | ¥6,874 | ¥8,020 | 342 | 250 | 120 | 21.4 10.4 | 2 | 1.37 | 478(74) |
| 128-9306 | GLB300 | ¥7,886 | ¥9,200 | 392 | 300 | 120 | 21.4 10.4 | 2 | 1.44 | 557(68) |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

エビ印 **Clamp L-type**
“エビ万カ”

同商品群
在庫数 **33** アイテム

特長 ●オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 ●受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。

仕様 ●最大締付力:2.7kN
材質 ●鋼鉄
製造国 ●日本

WF205

発注単位1丁 株式会社ロブテックス[996306]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | 全長(mm) | 最大口開き(mm) | ふとところ(mm) | フレーム寸法(mm) | 梱包数(丁) | 質量(kg) | 実績(前年比) |
|----------|-------|----------|----------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|--------|----------|
| 372-6738 | WF105 | ¥3,206 | ¥3,660 | 158 | 100 | 51 | 13.2 6.5 | 1 | 300 | 160(184) |
| 372-6746 | WF155 | ¥3,375 | ¥3,860 | 208 | 150 | 51 | 13.2 6.5 | 1 | 350 | 52(137) |
| 372-6754 | WF205 | ¥3,550 | ¥4,060 | 258 | 200 | 51 | 13.2 6.5 | 1 | 400 | 39(112) |
| 372-6762 | WF255 | ¥3,725 | ¥4,260 | 308 | 250 | 51 | 13.2 6.5 | 1 | 450 | 6(36) |
| 372-6771 | WF305 | ¥4,294 | ¥4,910 | 358 | 300 | 51 | 13.2 6.5 | 1 | 500 | 4(-) |
| 372-6789 | WF405 | ¥5,375 | ¥6,140 | 458 | 400 | 51 | 13.2 6.5 | 1 | 600 | 6(27) |

☎商品のお問い合わせ:072-980-1111 <http://www.lobtex.co.jp/>

エビ印 **Clamp L-type**
“エビ万カ”(強力タイプ)

同商品群
在庫数 **33** アイテム

特長 ●オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 ●受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。

仕様 ●最大締付力:2.8kN
材質 ●鋼鉄
製造国 ●日本

WS2010

発注単位1丁 株式会社ロブテックス[996306]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | 全長(mm) | 最大口開き(mm) | ふとところ(mm) | フレーム寸法(mm) | 梱包数(丁) | 質量(kg) | 実績(前年比) |
|----------|--------|----------|----------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|--------|----------|
| 372-6827 | WS1010 | ¥3,569 | ¥4,080 | 158 | 100 | 99 | 15.6 7.5 | 1 | 500 | 90(59) |
| 372-6835 | WS1510 | ¥3,663 | ¥4,190 | 208 | 150 | 99 | 15.6 7.5 | 1 | 600 | 278(114) |
| 372-6843 | WS2010 | ¥3,744 | ¥4,280 | 258 | 200 | 99 | 15.6 7.5 | 1 | 700 | 120(55) |
| 372-6851 | WS2510 | ¥3,831 | ¥4,380 | 308 | 250 | 99 | 15.6 7.5 | 1 | 800 | 107(65) |

☎商品のお問い合わせ:072-980-1111 <http://www.lobtex.co.jp/>

エビ印 **Clamp L-type**
“エビ万カ”(超強力タイプ)

同商品群
在庫数 **33** アイテム

特長 ●オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。 ●受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます。

仕様 ●最大締付力:5.0kN
材質 ●鋼鉄
製造国 ●日本

WM2010

発注単位1丁 株式会社ロブテックス[996306]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | 全長(mm) | 最大口開き(mm) | ふとところ(mm) | フレーム寸法(mm) | 梱包数(丁) | 質量(kg) | 実績(前年比) |
|----------|--------|----------|----------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|--------|---------|
| 372-6797 | WM2010 | ¥4,925 | ¥5,630 | 280 | 200 | 101 | 21.4 10.4 | 1 | 1.2 | 61(47) |
| 372-6801 | WM2512 | ¥5,844 | ¥6,680 | 330 | 250 | 121 | 21.4 10.4 | 1 | 1.3 | 74(116) |
| 372-6819 | WM3012 | ¥6,750 | ¥7,710 | 380 | 300 | 121 | 21.4 10.4 | 1 | 1.4 | 89(39) |

☎商品のお問い合わせ:072-980-1111 <http://www.lobtex.co.jp/>

ボンダス **All Steel Screw Clamp**
L型クランプ(強力型)

同商品群
在庫数 **19** アイテム

特長 ●全鋼製の強靱なクランプです。 ●内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 ●木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。

仕様 ●最大締付圧:12kN
●垂鉛メッキ仕上げ
製造国 ●ドイツ

90160

発注単位1丁 ボンダス・ジャパン株[836967]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | 全長(mm) | 最大口開き(mm) | ふとところ(mm) | フレーム寸法(mm) | 梱包数(丁) | 質量(kg) | 実績(前年比) |
|----------|-------|----------|----------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|--------|---------|
| 857-2256 | 90160 | ¥5,600 | ¥5,600 | 230 | 160 | 80 | 16 7.5 | 10 | 0.5 | 32(400) |
| 857-2257 | 90250 | ¥9,100 | ¥9,100 | 340 | 250 | 120 | 22 10.5 | 10 | 1.3 | 12(80) |
| 857-2258 | 90300 | ¥11,500 | ¥11,500 | 400 | 300 | 140 | 25 12.0 | 10 | 1.8 | 10(999) |
| 857-2259 | 90500 | ¥13,500 | ¥13,500 | 600 | 500 | 120 | 25 12.0 | 5 | 2.2 | 8(67) |
| 857-2260 | 90600 | ¥14,400 | ¥14,400 | 700 | 600 | 120 | 25 12.0 | 5 | 2.4 | 0(-) |

☎商品のお問い合わせ:03-3639-2347 <http://www.bondhus-japan.co.jp/>

アーム **L-Clamp**
L型クランプ

同商品群
在庫数 **30** アイテム

特長 ●木工・仮止め・接着作業などに使用します。 ●保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。

仕様 ●最大締付力:2.9kN ●保護キャップ付
材質 ●特殊鋼
製造国 ●日本

LD-300

注意 ●ネジ部には、時々注油してください。

発注単位1丁 株式会社アーム産業[108710]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | 全長(mm) | 最大口開き(mm) | ふとところ(mm) | フレーム寸法(mm) | 梱包数(丁) | 質量(kg) | 実績(前年比) |
|----------|---------|----------|----------------|--------|-----------|-----------|------------|--------|--------|---------|
| 853-4753 | LD-100 | ¥2,400 | ¥3,360 | 210 | 100 | 80 | 15.6 7.5 | 6 | 0.5 | 8(20) |
| 853-4755 | LD-150 | ¥2,729 | ¥3,820 | 230 | 150 | 80 | 15.6 7.5 | 6 | 0.5 | 31(310) |
| 853-4756 | LD-200 | ¥3,150 | ¥4,410 | 280 | 200 | 80 | 15.6 7.5 | 6 | 0.6 | 12(100) |
| 853-4757 | LD-250 | ¥3,650 | ¥5,110 | 330 | 250 | 80 | 15.6 7.5 | 6 | 0.6 | 18(450) |
| 853-4758 | LD-300 | ¥4,229 | ¥5,920 | 380 | 300 | 80 | 15.6 7.5 | 6 | 0.6 | 11(24) |
| 853-4759 | LD-400 | ¥4,729 | ¥6,620 | 480 | 400 | 80 | 15.6 7.5 | 6 | 0.7 | 6(-) |
| 853-4760 | LD-500 | ¥5,700 | ¥7,980 | 580 | 500 | 80 | 15.6 7.5 | 6 | 0.8 | 4(-) |
| 853-4761 | LD-600 | ¥7,679 | ¥10,750 | 680 | 600 | 80 | 15.6 7.5 | 1 | 0.9 | 0(-) |
| 853-4762 | LD-800 | ¥9,079 | ¥12,710 | 880 | 800 | 80 | 15.6 7.5 | 1 | 1.1 | 3(150) |
| 853-4754 | LD-1000 | ¥10,757 | ¥15,060 | 1080 | 1000 | 80 | 15.6 7.5 | 1 | 1.2 | 1(100) |

☎商品のお問い合わせ:0256-46-2278 <http://armsangyo.jp/>