

耐溶剤手袋(ネオプレンゴム)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スルスル手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タクティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

絶縁手袋

トラスコ **Neoprene Blended Flock Lined Gloves**

ネオプレン耐薬品手袋

同商品群在庫数 **12** アイテム

EN374 EN388
AKL 2102

拡大図

TND-FL

特長 ●ネオプレンを配合し多様な薬品に耐性があります。
●洗剤などに強いです。
●CE規格を取得しています。

仕様 ●グリップパターン:ダイヤモンド

材質 ●ネオプレン、ラテックス、コットン

製造国 ●スリランカ

発注単位1双 トラスコ中山藤[706280]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
208-2851	TND-FLS	¥403	¥470	青×黄	S	31.0	19.0	7.5	1	106	0(-)
208-2850	TND-FLM	¥403	¥470	青×黄	M	32.0	21.4	8.0	1	106	0(-)
208-2849	TND-FLL	¥403	¥470	青×黄	L	32.0	22.6	8.5	1	106	0(-)
208-2852	TND-FLXL	¥403	¥470	青×黄	XL	33.0	23.6	9.0	1	106	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

アンセルヘルスケアジャパン **Chemical-Resistant Gloves AlphaTec 08-354**

耐薬品手袋“アルファテック 08-354”

同商品群在庫数 **99** アイテム

EN374 EN388
AKLMNPT 3121B

拡大図

08-354-9

特長 ●高い防水性能を持ちます。●ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。●濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。●柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。●ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。

仕様 ●厚さ:0.11mm ●ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり ●AQL(合格品質水準):1.0

材質 ●表:ネオプレンゴム ●裏:綿

製造国 ●スリランカ

発注単位1双 株式会社アンセルヘルスケア・ジャパン[145693]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
858-0700	08-354-8	¥1,200	オープン	グリーン	M	35.5	24.4	7.6	1	174	18(90)
858-0701	08-354-9	¥1,200	オープン	グリーン	L	35.5	27.8	8.0	1	177	92(127)
858-0702	08-354-10	¥1,200	オープン	グリーン	XL	35.5	28.9	9.0	1	180	37(218)

ホームページ <https://www.ansell.com/ja/ja>

TOWA **Solvent-resistant Gloves AlphaTec29-865**

耐薬品手袋“アルファテック29-865”

同商品群在庫数 **23** アイテム

EN374
AKL

拡大図

865-M

特長 ●油や硝酸、硫酸などの酸、ソーダ類、フェノール、エチレングリコール、アニリンをはじめとする各種溶剤など、各種薬品の取り扱いに最適です。

仕様 ●厚さ:0.425mm
●裏布付

材質 ●表:ネオプレンゴム
●裏:綿(植毛)

製造国 ●タイ

発注単位1双 株式会社東和コーポレーション[680849]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
360-1188	865-M	¥1,257	オープン	ブラック	M	33.0	21.8	8.0	10	98	2486(146)
360-1161	865-L	¥1,257	オープン	ブラック	L	33.0	23.6	8.5	10	110	4131(88)
360-1170	865-LL	¥1,257	オープン	ブラック	LL	33.0	25.6	9.1	10	113	762(69)

☎商品のお問い合わせ:0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

商品紹介動画



アンセルヘルスケアジャパン **Chemical-Resistant Gloves AlphaTec 09-924/09-928**

耐薬品手袋“アルファテック 09-924/09-928”

同商品群在庫数 **99** アイテム

EN374
AKLMNPT EN388
3121B

拡大図

09-924 09-928 (ロングタイプ)

特長 ●油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。

仕様 ●厚さ:1.7mm ●ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり ●AQL(合格品質水準):1.5

材質 ●表:ネオプレンゴム ●裏:綿 製造国 ●スリランカ

発注単位1双 株式会社アンセルヘルスケア・ジャパン[145693]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
858-0703	09-924	¥3,491	オープン	ブラック	XL	35.0	27.0	8.6	1	500	24(400)

ロングタイプ

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
858-0704	09-928	¥4,231	オープン	ブラック	XL	45.0	27.0	8.6	1	592	62(135)

ホームページ <https://www.ansell.com/ja/ja>

アンセルヘルスケアジャパン **Chemical-Resistant Gloves AlphaTec 87-224**

耐薬品手袋“アルファテック 87-224”

同商品群在庫数 **99** アイテム

EN374 EN388
AKLMNPT 2120A

拡大図

87-224

特長 ●天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
●塩類や洗剤に対し、特に高い耐性を持ちます。
●油の付着した物や濡れている物など、すべりやすい物の取扱いに力を発揮します。

仕様 ●厚さ:0.68mm ●ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり ●AQL(合格品質水準):1.5

材質 ●表:天然ゴム、ネオプレンゴム ●裏:綿(吹付け加工)

製造国 ●マレーシア

発注単位1双 株式会社アンセルヘルスケア・ジャパン[145693]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
125-8905	87-224-8	¥274	オープン	ブルー/イエロー	M	32.5	20.0	8.9	1	94	203(53)
125-8906	87-224-9	¥274	オープン	ブルー/イエロー	L	32.5	22.0	9.0	1	115	834(84)
125-8908	87-224-10	¥274	オープン	ブルー/イエロー	XL	32.5	24.0	9.1	1	118	374(133)

ホームページ <https://www.ansell.com/ja/ja>