

## 耐切創手袋(特殊繊維)

耐切創保護服は6-672~683ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

カーボンヘックス  
KARBONHEX  
中国

Cut-Resistant Gloves

## 耐切創性 耐衝撃性手袋

New

EN388 耐切創 LV.  
2003 5 2016 XC  
3X42C

特長 ●耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。  
●ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。  
●ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。

仕様 ●厚さ:1.3mm ●18ゲージ編  
材質 ●甲部:PVC  
●手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス  
●すべり止め部:ニトリルゴム

製造国 ●中国



KX-90J-L

| サイズ | 全長(cm) | 手のひら周り(cm) | 中指長さ(cm) |
|-----|--------|------------|----------|
| M   | 24.5   | 19.2       | 8.5      |
| L   | 25.5   | 21.6       | 9.0      |
| XL  | 26.5   | 22.0       | 9.5      |

ミドリ安全株式会社[883194]

発注単位1双

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色        | サイズ | リストカラー | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|----------|-----|--------|--------|-------|----------|
| 252-2311 | KX-90J-M  | ¥2,734   | ¥2,910         | グレー/ブラック | M   | 緑      | 72     | 140   | -        |
| 252-2310 | KX-90J-L  | ¥2,734   | ¥2,910         | グレー/ブラック | L   | 灰      | 72     | 150   | -        |
| 252-2312 | KX-90J-XL | ¥2,734   | ¥2,910         | グレー/ブラック | XL  | 黄      | 72     | 155   | -        |

商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

カーボンヘックス  
KARBONHEX  
中国

Cut-Resistant Gloves

## 耐切創性 耐衝撃性手袋

New

EN388 耐切創 LV.  
2003 5 2016 XD  
4X42DP

特長 ●耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。  
●パサル繊維入りで耐切創強度が高いです。  
●ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。

仕様 ●厚さ:1.5mm ●13ゲージ編  
材質 ●甲部:PVC  
●手袋本体:高強度ポリエチレン、パサル繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス  
●すべり止め部:ニトリルゴム

製造国 ●中国



KX-91J-L

| サイズ | 全長(cm) | 手のひら周り(cm) | 中指長さ(cm) |
|-----|--------|------------|----------|
| M   | 24.5   | 19.2       | 8.5      |
| L   | 25.5   | 21.4       | 9.0      |
| XL  | 26.5   | 22.0       | 9.5      |

ミドリ安全株式会社[883194]

発注単位1双

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色        | サイズ | リストカラー | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|----------|-----|--------|--------|-------|----------|
| 252-2315 | KX-91J-M  | ¥2,818   | ¥3,000         | グレー/ブラック | M   | 緑      | 72     | 200   | -        |
| 252-2316 | KX-91J-L  | ¥2,818   | ¥3,000         | グレー/ブラック | L   | 灰      | 72     | 220   | -        |
| 252-2313 | KX-91J-XL | ¥2,818   | ¥3,000         | グレー/ブラック | XL  | 黄      | 72     | 225   | -        |

商品のお問い合わせ:048-989-3177 <https://www.midori-anzen.co.jp/>

ウツノミヤ  
日本

SINGER Cut-resistant Gloves

## シンガー耐切創グローブ(片手)

EN388 耐切創 LV.  
2003 - 2016 E

特長 ●EN388のISO耐切創レベルE(試験方法EN ISO13997)に適合しています。  
●耐切創・耐摩耗性に優れた手袋です。  
●食品加工・薄鋼板の加工時や細かい作業に最適です。

仕様 ●新規格レベルE(試験方法EN ISO13997)  
●10ゲージ編 ●左右兼用  
材質 ●超高強度ポリエチレン(ツメーガ)、ステンレススチール、ナイロン、スパンデックス(ポリウレタン)

製造国 ●ベトナム



TS2400BP

| サイズ | 全長(cm) | 手のひら周り(cm) | 中指長さ(cm) |
|-----|--------|------------|----------|
| S   | 20.8   | 18.8       | 7.7      |
| M   | 22.2   | 19.0       | 7.9      |
| L   | 22.7   | 10.1       | 8.0      |
| XL  | 23.8   | 10.2       | 8.1      |

宇都宮製作所[212117]

発注単位1枚

| 発注コード    | 品番         | 税抜価格(1枚) | メーカー希望小売価格(1枚) | 色   | サイズ | リストカラー | 梱包数(枚) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|------------|----------|----------------|-----|-----|--------|--------|-------|----------|
| 160-6545 | TS2400BPS  | ¥1,759   | ¥2,462         | ブルー | S   | グリーン   | 1      | 32    | 0(-)     |
| 160-6544 | TS2400BPM  | ¥1,759   | ¥2,462         | ブルー | M   | イエロー   | 1      | 34    | 50(228)  |
| 160-6543 | TS2400BPL  | ¥1,759   | ¥2,462         | ブルー | L   | ブラック   | 1      | 36    | 7(234)   |
| 160-6546 | TS2400BPXL | ¥1,759   | ¥2,462         | ブルー | XL  | レッド    | 1      | 40    | 5(-)     |

商品のお問い合わせ:06-7639-9880 <http://www.u-seisaku.co.jp/>

アンセルヘルスケア・ジャパン  
ベルギー

Cut Protection Gloves HyFlex 11-735

## 耐切創手袋“ハイフレックス 11-735”

EN388 耐切創 LV.  
2003 5 2016 XC  
4S43 4X43C

特長 ●アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。  
●手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。

仕様 ●厚さ:1.35mm ●10ゲージ編  
材質 ●ライナー:HPPE、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー  
●すべり止め部:ポリウレタン

製造国 ●ベトナム



11-735-10

| サイズ | 全長(cm)    | 手のひら周り(cm) | 中指長さ(cm) |
|-----|-----------|------------|----------|
| S   | 22.4~26.9 | 18.0       | 6.8      |
| M   | 22.4~26.9 | 19.2       | 7.2      |
| L   | 22.4~26.9 | 20.0       | 7.5      |
| XL  | 22.4~26.9 | 20.8       | 8.0      |

アンセルヘルスケア・ジャパン[145693]

発注単位1双

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色        | サイズ | リストカラー | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%)  |
|----------|-----------|----------|----------------|----------|-----|--------|--------|-------|-----------|
| 114-6515 | 11-735-7  | ¥1,520   | オープン           | ホワイト/グレー | S   | レッド    | 1      | 45.4  | 799(285)  |
| 114-6516 | 11-735-8  | ¥1,520   | オープン           | ホワイト/グレー | M   | イエロー   | 1      | 51.6  | 1820(299) |
| 114-6517 | 11-735-9  | ¥1,520   | オープン           | ホワイト/グレー | L   | ブラウン   | 1      | 54.6  | 1961(233) |
| 114-6518 | 11-735-10 | ¥1,520   | オープン           | ホワイト/グレー | XL  | ブラック   | 1      | 59.0  | 282(214)  |

ホームページ <https://www.ansell.com/ja/ja>

アンセルヘルスケア・ジャパン  
ベルギー

Mechanical Protection Gloves EDGE 48-703

## 作業用手袋“エッジ 48-703”

EN388 耐切創 LV.  
2003 5 2016 XD  
4S43 EN388 4X43D

特長 ●高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。  
●乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。

仕様 ●厚さ:1.35mm ●13ゲージ編  
材質 ●ライナー:グラスファイバー、ポリエチレン  
●すべり止め部:革

製造国 ●中国



48-703-9

| サイズ | 全長(cm)    | 手のひら周り(cm) | 中指長さ(cm) |
|-----|-----------|------------|----------|
| S   | 23.0~26.5 | 22.4       | 7.3      |
| M   | 23.0~26.5 | 23.0       | 8.1      |
| L   | 23.0~26.5 | 24.0       | 8.2      |
| XL  | 23.0~26.5 | 25.2       | 8.5      |

アンセルヘルスケア・ジャパン[145693]

発注単位1双

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色   | サイズ | リストカラー | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|-----|-----|--------|--------|-------|----------|
| 114-6540 | 48-703-7  | ¥1,280   | オープン           | グレー | S   | レッド    | 1      | 96    | 44(51)   |
| 114-6541 | 48-703-8  | ¥1,280   | オープン           | グレー | M   | イエロー   | 1      | 100   | 67(107)  |
| 114-6542 | 48-703-9  | ¥1,280   | オープン           | グレー | L   | ブラウン   | 1      | 110   | 36(74)   |
| 114-6543 | 48-703-10 | ¥1,280   | オープン           | グレー | XL  | ブラック   | 1      | 120   | 18(900)  |

ホームページ <https://www.ansell.com/ja/ja>

アンセルヘルスケア・ジャパン  
ベルギー

Cut-Resistant Gloves EDGE 48-705

## 耐切創手袋“エッジ 48-705”

EN388 耐切創 LV.  
2003 5 2016 XC  
4S43 EN388 4X43C

特長 ●摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。

仕様 ●厚さ:1mm  
材質 ●ライナー:スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE、ポリエステル  
●すべり止め部:ポリウレタン(PUR)

製造国 ●中国



48-705

| サイズ | 全長(cm)    | 手のひら周り(cm) | 中指長さ(cm) |
|-----|-----------|------------|----------|
| XS  | 22.0~27.0 | 18.0       | 6.8      |
| S   | 22.0~27.0 | 18.8       | 7.2      |
| M   | 22.0~27.0 | 19.2       | 7.7      |
| L   | 22.0~27.0 | 20.2       | 8.3      |
| XL  | 22.0~27.0 | 21.8       | 8.6      |

アンセルヘルスケア・ジャパン[145693]

発注単位1双

| 発注コード    | 品番        | 税抜価格(1双) | メーカー希望小売価格(1双) | 色   | サイズ | 梱包数(双) | 質量(g) | 実績(前年比%)  |
|----------|-----------|----------|----------------|-----|-----|--------|-------|-----------|
| 858-0794 | 48-705-6  | ¥939     | オープン           | グレー | XS  | 1      | 43    | 481(258)  |
| 858-0795 | 48-705-7  | ¥939     | オープン           | グレー | S   | 1      | 46    | 809(111)  |
| 858-0796 | 48-705-8  | ¥939     | オープン           | グレー | M   | 1      | 50    | 3651(165) |
| 858-0797 | 48-705-9  | ¥939     | オープン           | グレー | L   | 1      | 56    | 4730(110) |
| 858-0798 | 48-705-10 | ¥939     | オープン           | グレー | XL  | 1      | 60    | 1109(92)  |

ホームページ <https://www.ansell.com/ja/ja>