

## SW型

内ネジ×内ネジ  
(パネル取付+ロック付)



### RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SW-1011	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	7,200	10
SW-1022	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	7,200	10
SW-1033	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	8,200	10

(ロック付+開度指示)



### RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SW-7011	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	10,000	
SW-7022	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	10,000	
SW-7033	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	10,700	

受注生産品

(パネル取付+ロック付+開度指示)



### RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SW-8011	PT1/8 (内) × PT1/8 (内)	10,200	
SW-8022	PT1/4 (内) × PT1/4 (内)	10,400	
SW-8033	PT3/8 (内) × PT3/8 (内)	11,000	

受注生産品

## SM型

外ネジ×内ネジ  
(パネル取付+ロック付)



### RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SM-1011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	7,200	10
SM-1022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	7,200	10
SM-1033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	8,200	10

(ロック付+開度指示)



### RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SM-7011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	10,000	
SM-7022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	10,000	
SM-7033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	10,700	

受注生産品

(パネル取付+ロック付+開度指示)



### RoHS 指令相当品

品番	寸法	価格	入数
SM-8011	PT1/8 (外) × PT1/8 (内)	10,200	
SM-8022	PT1/4 (外) × PT1/4 (内)	10,400	
SM-8033	PT3/8 (外) × PT3/8 (内)	11,000	

受注生産品