



水性 スーパーコート

超耐久 2倍長持ち

建築基準法対応塗料
F☆☆☆☆

超耐久! 超多用途! 2倍長持ち!! 次世代塗料

架橋反応型
水性シリコンアクリル樹脂塗料

P78水性スーパーコート推奨ハケ掲載

標準塗り面積

一般色(1回塗り)

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 1/12L... | 0.5~0.8m ² (タタミ0.3~0.5枚分) |
| 1/5L... | 1.4~1.9m ² (タタミ0.9~1.2枚分) |
| 0.7L... | 5.0~6.6m ² (タタミ3.0~4.0枚分) |
| 1.6L... | 11~15m ² (タタミ6~9枚分) |
| 5L... | 36~47m ² (タタミ22~29枚分) |
| 10L... | 71~94m ² (タタミ44~58枚分) |

銀黒(2回塗り)

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 1/12L... | 0.3~0.4m ² (タタミ0.2~0.25枚分) |
| 1/5L... | 0.7~1.1m ² (タタミ0.4~0.7枚分) |
| 0.7L... | 2.7~3.2m ² (タタミ1.7~2.0枚分) |
| 1.6L... | 6~7m ² (タタミ4~6枚分) |
| 5L... | 19~23m ² (タタミ12~14枚分) |
| 10L... | 38~46m ² (タタミ23~28枚分) |

規格 1/12L・1/5L・0.7L・1.6L・5L・10L

- 特長**
- 特殊フッ素樹脂、シリコンアクリル樹脂のシリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
 - 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高耐候性二酸化チタンを使用しています。
 - 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
 - いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。(銀黒は2回塗り)
 - サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
 - 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
 - ツヤあり色はエナメル調の美しいツヤに、ツヤ消し色は落ち着いたツヤ消しに仕上がります。

- 用途**
- フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
 - カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・

トタン屋根・トタンべい。

- コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。
- ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
- 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
- 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(他のプラスチック面には使用できません)

適さないところ

※いぶし瓦・釉薬瓦・モニエル瓦・日本瓦・素焼き瓦、カベ紙、絶えず水がかかったり、水につかることやいつも湿っているところ、また床面、テーブル・カウンターの天面には適しません。

色数 45色(5L、10Lは20色)

おすすめ 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少し(5%以内)うすめて下さい。

乾燥時間 夏期/30分~1時間・冬期/2~3時間

用具の手入れ 塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。

| | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 白 | ツヤ消し白 | ミルクホワイト | ティントベージュ | アイボリー | クリーム色 |
| 1/12L 4970925-411211 | 4970925-411228 | 4970925-411235 | 4970925-411242 | 4970925-411259 | 4970925-411266 |
| 1/5L -412218 | -412225 | -412232 | -412249 | -412256 | -412263 |
| 0.7L -414212 | -414229 | -414236 | -414243 | -414250 | -414267 |
| 1.6L -415219 | -415226 | -415233 | -415240 | -415257 | -415264 |
| 5L -416216 | -416223 | -416230 | -416247 | -416254 | |
| 10L -416612 | -416629 | -416636 | -416643 | -416650 | |
| ベージュ | ハーベストイエロー | 黄色 | シトラスイエロー | ラフィネオレンジ | ティントローズ |
| 1/12L 4970925-411273 | 4970925-411280 | 4970925-411297 | 4970925-411303 | 4970925-411310 | 4970925-411327 |
| 1/5L -412270 | -412287 | -412294 | -412300 | -412317 | -412324 |
| 0.7L -414274 | -414281 | -414298 | -414304 | -414311 | -414328 |
| 1.6L -415271 | -415288 | -415295 | -415301 | -415318 | -415325 |
| 5L -416278 | -416285 | -416292 | -416298 | -416305 | |
| 10L -416674 | -416681 | | -416674 | -416681 | |
| シャドーピンク | ブリックレッド | 赤 | ソフトオーカー | サンドストーン | パーチブラウン |
| 1/12L 4970925-411334 | 4970925-411341 | 4970925-411358 | 4970925-411365 | 4970925-411372 | 4970925-411389 |
| 1/5L -412331 | -412348 | -412355 | -412362 | -412379 | -412386 |
| 0.7L -414335 | -414342 | -414359 | -414366 | -414373 | -414380 |
| 1.6L -415332 | -415349 | -415356 | -415363 | -415370 | -415387 |
| 赤ざび | カーキー色 | ブラウン | こげ茶 | チョコレート色 | オータムブラウン |
| 1/12L 4970925-411396 | 4970925-411402 | 4970925-411419 | 4970925-411426 | 4970925-411433 | 4970925-411440 |
| 1/5L -412393 | -412409 | -412416 | -412423 | -412430 | -412447 |
| 0.7L -414397 | -414403 | -414410 | -414427 | -414434 | -414441 |
| 1.6L -415394 | -415400 | -415417 | -415424 | -415431 | -415448 |
| 5L -416292 | -416308 | -416315 | -416322 | | |
| 10L -416698 | -416704 | -416711 | | | |