



水性 多用途カラー

建築基準法対応塗料
F☆☆☆☆

汚れにくく、耐久性に優れた高性能塗料

水性シリコンアクリル樹脂塗料

ツヤあり
38色
ツヤ消し
2色**規 格** 1/5L・0.7L・1.6L・5L・10L

- 特 長**
- 汚れにくく、耐久性に優れた高性能塗料です。
 - 強力防カビ剤を配合していますので、長期間カビの発生を防ぎます。
 - サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
 - いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
 - 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

- 用 途**
- カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンべい
 - コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい
 - ドア・雨戸・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品
 - フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品

- 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁
- 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には使用できません)

適さないところ

※いぶし瓦・釉薬瓦・モニエル瓦、カベ紙、絶えず水がかかっていたり、水につかる場所やいつも湿っているところ、また床面、テーブル・カウンターの天面には適しません。

色 数 40色(5L, 10Lは10色)**うすめ方** 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、水で少し(5%以内)うすめて下さい。**乾燥時間** 夏期/30分~1時間・冬期/2~3時間**用具の手入れ** 塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。

標準塗り面積

一般色(1回塗り)

1/5L...	1.4~ 1.9㎡ (タタミ0.9~1.2枚分)
0.7L...	5.0~ 6.6㎡ (タタミ3.0~4.0枚分)
1.6L...	11~ 15㎡ (タタミ6~9枚分)
5L...	36~ 47㎡ (タタミ21~28枚分)
10L...	71~ 94㎡ (タタミ42~56枚分)




白

1/5L	4970925-460219
0.7L	-460714
1.6L	-461315
5L	-461711
10L	-461810



ツヤ消し白

4970925-460226
-460721
-461322



バニラホワイト

4970925-460233
-460738
-461339



ミルクィホワイト

4970925-460240
-460745
-461346
-461728
-461827



アイボリー

4970925-460257
-460752
-461353
-461735
-461834



ベージュ

4970925-460264
-460769
-461360



クリーム色

1/5L	4970925-460271
0.7L	-460776
1.6L	-461377
5L	
10L	



ティントベージュ

4970925-460288
-460783
-461384
-461742
-461841



ソフトオーカー

4970925-460295
-460790
-461391



シトラスイエロー

4970925-460301
-460806
-461407
-461759
-461858



ラフィネオレンジ

4970925-460318
-460813
-461414
-461766
-461865



シャドーピンク

4970925-460325
-460820
-461421



カーキ色

1/5L	4970925-460332
0.7L	-460837
1.6L	-461438
5L	
10L	



赤さび

4970925-460349
-460844
-461445



ブラウン

4970925-460356
-460851
-461452
-461773
-461872



チョコレート色

4970925-460363
-460868
-461469



こげ茶

4970925-460370
-460875
-461476
-461780
-461889



ソフトグレー

4970925-460387
-460882
-461483