



# 水性 道路線引き用塗料

乾きが速く、磨耗に強い

水性アクリル樹脂塗料



ツヤ消し  
2色

**規 格** 2kg・4kg・10kg・20kg

- 特 長**
- 密着がよく、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。
  - 乾燥が速く、耐候性に優れています。
  - アスファルトがにじむ心配もありません。
  - 水性ですから安心して、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。

**用 途** ●駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなどのアスファルト面・コンクリート面のライン引きや区画表示に。

**色 数** 2色

**うすめ方** うすめずに塗って下さい。

**乾燥時間** 夏期/20~30分・冬期/1~1.5時間

**用具の手入れ** 塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。

標準塗り面積(1回塗り)	
2kg... 3~5m <sup>2</sup> (10cm幅で32~50m/15cm幅で21~33m)	10kg... 16~25m <sup>2</sup> (10cm幅で165~250m/15cm幅で107~166m)
4kg... 7~10m <sup>2</sup> (10cm幅で65~100m/15cm幅で43~66m)	20kg... 33~50m <sup>2</sup> (10cm幅で325~500m/15cm幅で215~333m)

白		黄色	
2kg	4970925-413901	4970925-413918	
4kg	-520074	-520081	
10kg	-413925	-413932	
20kg	-520050	-520067	

# 道路線引き用スプレー

簡単にきれいな、ラインや文字が書ける

アクリル樹脂塗料

ツヤ消し  
4色



細線用

ノ丸吹き  
付

太・中線用

ノスル吹き  
付

標準塗り面積(1回塗り)	
太線用 1.3~1.8m <sup>2</sup> (約9cm幅で15~20m/タタミ0.8~1.1枚分)	
中線用 2.2~2.5m <sup>2</sup> (約5cm幅で45~50m/タタミ1.4~1.5枚分)	
細線用 2.2~2.4m <sup>2</sup> (約3cm幅で75~80m/タタミ1.4枚分)	

**規 格** 400ml 太線・中線・細線用

- 特 長**
- 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。
  - スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。
  - スプレーライナーを使用せず、手でスプレーをすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
  - 使用后、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き。

**用 途** ●駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング。

**色 数** 4色

**乾燥時間** 夏期/20~30分・冬期/40分~60分

白		黒		赤		黄色	
太線用	4970925-404619	4970925-404626	4970925-404633	4970925-404640			
中線用	-404671	-404688	-404695	-404701			
細線用	-404732	-404749	-404756	-404763			

# スプレーライナー 道路線引き用スプレー専用器具

歩きながら簡単に、きれいなラインが引ける

道路線引き用スプレー専用線引き器具



使用イメージ

**特 長** ●道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。

**用 途** ●駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面やコンクリート面のライン引きに。

4970925-404602

色見本は印刷ですので、実際の色合いとは多少異なります。

多用途  
壁面  
床面  
屋根  
防水  
金属  
木部  
ニス  
スプレー  
工作・ホビー  
アスファルト・コンクリート  
補助材料  
塗装用品  
補修材