



水性 ビッグ10 多用途

建築基準法対応塗料
F☆☆☆☆

強力フッ素パワーで汚れに強い! 高性能シリコンアクリル樹脂塗料

フッ素樹脂配合
水性シリコンアクリル樹脂塗料ソフトな
ツヤ
45色

規 格 1/5L・0.7L・1.6L・5L・10L

- 特 長**
- 特殊フッ素樹脂、反応硬化型シリコン変性アクリル樹脂、紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段にすぐれた高性能塗料です。
 - 白系塗料には自動車用塗料にも使用されている高性能二酸化チタンを使用しています。
 - いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
 - サビドメ剤、防カビ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。
 - 厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

- 用 途**
- ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品など屋内外の木部や家具・木工品などの木製品。

- フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。
- コンクリート・ブロック・各種サイディングなどの外壁やへい。
- 浴室・台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
- 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。

適さないところ

※カベ紙・布カベ紙・ユニットバス・浴槽には適しません。絶えず水がかかったり、水につかる場所やいつも濡っているところ、また床面、テーブル・カウンターの天面には適しません。

色 数 45色(5Lは12色、10Lは8色)

う す め 方 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、水で少し(5%以内)うすめて下さい。

乾 燥 時 間 夏期/30分~1時間・冬期/2~3時間

用 具 の 手 入 れ 塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。

標準塗り面積(1回塗り)

1/5L...	1.4~1.9m ² (タタミ0.9~1.2枚分)
0.7L...	5.0~6.6m ² (タタミ3.0~4.0枚分)
1.6L...	11~15m ² (タタミ6~9枚分)
5L...	36~47m ² (タタミ21~28枚分)
10L...	71~94m ² (タタミ42~56枚分)

カラーグループ

vivid variation
(ビビッドバリエーション)

赤	黄色	緑	青	黒
1/5L	4970925-434050	4970925-434180	4970925-434227	4970925-434043
0.7L	-433053	-433183	-433220	-433046
1.6L	-432056	-432186	-432223	-432049
5L				-436610
10L				-436870

fresh pastel
(フレッシュパステル)

ニスピーチ	ニススイエロー	ニスグリーン	ニスブルー	ニスパープル
1/5L	4970925-592569	4970925-592576	4970925-592583	4970925-592606
0.7L	-592354	-592361	-592378	-592392
1.6L	-592095	-592101	-592118	-592132

ピンク	アイボリー	パステルグリーン	水色	パールラベンダー
1/5L	4970925-434074	4970925-434159	4970925-434258	4970925-592613
0.7L	-433077	-433152	-433213	-431356
1.6L	-432070	-432155	-432216	-592149
5L		-436528		
10L		-436818		

white variation
(ホワイトバリエーション)

白	パールホワイト	ビクトリアンホワイト	ミルクィーホワイト	アッシュホワイト
1/5L	4970925-434012	4970925-434234	4970925-434142	4970925-592637
0.7L	-433015	-433237	-433145	-592415
1.6L	-432018	-432230	-432148	-592163
5L	-436504	-436511	-436535	
10L	-436801		-436825	