



水性 シリコンアクリルトタン用

強靱&ツヤ持ち抜群! 酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い速乾タイプ

水性シリコンアクリル樹脂塗料

ツヤあり
6色



標準塗り面積(1回塗り)

3L... 24~ 33m² (タタミ14~20枚分)
7L... 56~ 77m² (タタミ34~46枚分)
14L... 112~154m² (タタミ67~92枚分)

規 格 3L・7L・14L

- 特 長**
- 1回塗りですべて仕上がるので、たいへん便利です。
 - トタン板、カラートタンへの密着が強、防錆効果に優れています。
 - シリコン架橋により強靱な塗膜を形成し、耐久性にも優れています。
 - 紫外線劣化防止剤(HALS)の配合により、長期間美しい色とツヤを保ちます。

用 途 ●屋根・といひさし・下見板・へいなどのトタン板・カラートタン。シャッター・門扉・フェンスなどの鉄部や木部。(床を除く)

色 数 6色

うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少し(5%以内)うすめて下さい。

乾燥時間 夏期/30分~1時間・冬期/2~3時間

用具の手入れ 塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。



赤さび

3L 4970925-453105
7L 453204
14L 453303



こげ茶

4970925-453112
453211
453310



グレー

4970925-453136
453235
453334



スカイブルー

4970925-453143
453242
453341



オーシャンブルー

3L 4970925-453150
7L 453259
14L 453358



緑

4970925-453167
453266
453365

油性 超耐久シリコンアクリルトタン用スーパー

サビの上から直接塗れる! 紫外線、汚れ、塩害をトリプルブロック

シリコンアクリル樹脂塗料

ツヤあり
6色



標準塗り面積(1回塗り)

3kg... 28~ 35m² (タタミ17~21枚分)
6kg... 55~ 70m² (タタミ33~42枚分)
12kg... 110~140m² (タタミ66~85枚分)

規 格 3kg・6kg・12kg

- 特 長**
- サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
 - 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
 - 紫外線劣化防止剤(HALS)を配合していますので、長期間高光沢を維持し、耐候性が格段に優れています。
 - 特殊シリコンアクリル樹脂を使用しているため、汚れが付きにくく、酸性雨・酸性雪・塩害から長期間トタン板を保護します。
 - 1回塗りですべて仕上がりしますので作業性が抜群です。

用 途 ●屋根・といひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部。

適さないところ

食器などの直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかる場所、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません。

色 数 6色

うすめ方 塗りにくいときはペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。

乾燥時間 夏期/2~3時間・冬期/5~8時間

用具の手入れ 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。



赤さび

3kg 4970925-536105
6kg 535801
12kg 535863



こげ茶

4970925-536112
535818
535870



新茶

4970925-536129
535825
535887



スカイブルー

4970925-536136
535832
535894



なす紺

3kg 4970925-536143
6kg 535849
12kg 535900



黒

4970925-536150
535856
535917