

油性 高耐久アクリルトタン用α

消防法上の非危険物（指定可燃物）のサビ上塗料

アクリル樹脂塗料



ツヤあり
11色

- 規格** 1.6kg・3kg・6kg・12kg
- 特長**
- サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
 - 1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
 - 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
 - 特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。
 - 密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能です。
 - 消防法上の非危険物（指定可燃物）です。

用途 屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのカラートタン、トタン板、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部

適さないところ

食器などの直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面・手すりには適しません。

色数 11色（1.6kg・3kgは9色、12kgは10色）

うすめ方 塗りにくいときはペイントうすめ液（10%以内）でうすめて下さい。

乾燥時間 夏期/2~3時間・冬期/5~8時間

用具の手入れ 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液がハケ洗い液で洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などにしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。

標準塗り面積（1回塗り）

1.6kg...	11~17㎡	(タタミ7~10枚分)
3kg...	21~32㎡	(タタミ13~19枚分)
6kg...	42~65㎡	(タタミ25~39枚分)
12kg...	84~130㎡	(タタミ51~78枚分)

赤さび	こげ茶	新茶	黒	スカイブルー	オーシャンブルー
1.6kg → 4970925-539120	4970925-539137	4970925-539175	4970925-539113	4970925-539151	4970925-539144
3kg → -539212	-539229	-539267	-539205	-539243	-539236
6kg → -539304	-539311	-539366	-539298	-539335	-539328
12kg → -539410	-539427	-539472	-539403	-539441	-539434
なす紺	ニュークリーム	グレー	ニューレッド	ディープグリーン	
1.6kg → 4970925-539199	4970925-539182	4970925-539168		4970925-539397	
3kg → -539281	-539274	-539250		-539496	
6kg → -539380	-539373	-539359	4970925-539342		
12kg → -539489		-539465	-539458		

油性 高耐久アクリルトタン用スプレー

塗りにくいところやタッチアップに便利

アクリル樹脂塗料



ツヤあり
9色

逆さ吹き
OK!

回しやすい
パターン変更ノズル付
(だ円吹き)

- 規格** 400ml
- 特長**
- サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
 - 特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
 - 特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。
 - 容器を逆にした状態でも吹き付けできます。

用途 ●屋根・とい・ひさし・下見板・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部

適さないところ

食器などの直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、手すりには適しません。

色数 9色

乾燥時間 夏期/1.5~2時間・冬期/5~6時間

標準塗り面積（1回塗り）
400ml... 1.4~1.7㎡（タタミ0.7~1.0枚分）

赤さび	こげ茶	新茶	黒	スカイブルー	オーシャンブルー
スプレー-400ml → 4970925-537843	4970925-537850	4970925-537898	4970925-537836	4970925-537874	4970925-537867
なす紺	ニュークリーム	グレー			
スプレー-400ml → 4970925-537911	4970925-537904	4970925-537881			

「高耐久アクリルトタン用α」
「超耐久シリコンアクリルトタン用」
なぜサビの上から塗れるの？

塗料がサビた鉄面を覆い、乾燥後にはサビの原因となる水分や酸素との接触を抑えるからです。

