



油性 高耐久鉄部用

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の上塗り塗料

シリコンアクリル樹脂塗料



P78油性高耐久鉄部用推奨ハケ掲載

標準塗り面積(1回塗り)

1/12L...	0.7~0.9m ² (タタミ0.4~0.5枚分)
1/5L...	1.7~2.3m ² (タタミ1.0~1.4枚分)
0.7L...	6.0~8.0m ² (タタミ3.6~4.5枚分)
1.6L...	13~18m ² (タタミ8~11枚分)
3L...	25~36m ² (タタミ15~21枚分)

ツヤあり
15色
ツヤ消し
1色

規 格 1/12L・1/5L・0.7L・1.6L・3L

特 長

- 特殊強カサビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します。
- シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れています。
- 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やトタン、アルミ、ステンレスにも塗装できます。
- 1回塗りで仕上がりますので、作業性が抜群です。

用 途 ●扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部、鉄製品。ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます。

適さないところ

食器などの直接食品などが触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接触するイス等には適しません。

色 数 16色(3Lは6色)

うすめ方 塗りにくい時は、ペイントうすめ液(10%以内)でうすめて下さい。

乾燥時間 夏期/1.5~2時間・冬期/5~6時間

用具の手入れ 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。

油性 高耐久鉄部用スプレー

サビの上からそのままスプレーができる

シリコンアクリル樹脂塗料



ツヤあり
10色
ツヤ消し
1色

回しやすい
パターン変更ノズル付
(ダ円吹き)

標準塗り面積(1回塗り)

300ml...	1.1~1.3m ² (タタミ0.6~0.8枚分)
----------	--------------------------------------

規 格 300ml

特 長

- 特殊強カサビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します。
- シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れています。
- 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やトタン、アルミ、ステンレスにも塗装できます。
- 1回塗りで仕上がりますので、作業性が抜群です。
- 使用后、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き。

用 途 ●扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具など屋内外の鉄部、鉄製品。ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます。

適さないところ

食器などの直接食品などが触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接触するイス等には適しません。

色 数 11色

乾燥時間 夏期/1.5~2時間・冬期/5~6時間

白	ミルキーホワイト	アイボリー	ブラウン	チョコレート色	こげ茶
1/12L 4970925-525802	4970925-525833	4970925-525840	4970925-525888	4970925-525932	4970925-525826
1/5L -526151	-526182	-526199	-526236	-526281	-526175
0.7L -526403	-526434	-526441	-526469	-526533	-526427
1.6L -526656	-526687	-526694	-526731	-526786	-526670
3L -526908	-526946	-526939			-526922
スプレー300ml -552006		-552105			-552082
ライトグレー	グレー	赤	黄色	ライトグリーン	グリーン
1/12L 4970925-525857	4970925-525949	4970925-525864	4970925-525871	4970925-525970	4970925-525918
1/5L -526205	-526298	-526212	-526229	-526328	-526267
0.7L -526458	-526540	-526465	-526472	-526571	-526519
1.6L -526700	-526793	-526717	-526724	-526823	-526762
3L -526953	-526953				
スプレー300ml -552150	-552150	-552099	-552112	-552167	-552143
空色	青	黒	ツヤ消し黒		
1/12L 4970925-525956	4970925-525901	4970925-525819	4970925-525895		
1/5L -526304	-526250	-526168	-526243		
0.7L -526557	-526502	-526410	-526496		
1.6L -526809	-526755	-526663	-526748		
3L -526809		-526915			
スプレー300ml -552136	-552136	-552075	-552129		