

油性 速乾サビドメ

速乾タイプでサビドメ効果抜群

一般用さび止め塗料


 ツヤ消し
2色

- 規 格** 1/12L・1/5L・0.7L・1.8L・3L・7L
- 特 長**
- 鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間サビの発生を防ぎます。
 - 乾きがはやく、ハケ塗りしやすい合成樹脂系のサビドメペイントです。
 - 有害な鉛系サビドメ剤は一切使用していないので安全です。
 - 消防法上の非危険物（指定可燃物）。

- 用 途** ●鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等、屋内外の鉄部・鉄製品のサビ止め。
- 色 数** 2色
- うすめ方** 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液（10%以内）でうすめて下さい。
- 乾燥時間** 夏期/3～5時間・冬期/10～15時間
- 用具の手入れ** 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。

標準塗り面積（1回塗り）

| | |
|----------|---------------------------------------|
| 1/12L... | 0.9～1.2m ² （タタミ0.6～0.7枚分） |
| 1/5L... | 2.2～2.9m ² （タタミ1.3～1.7枚分） |
| 0.7L... | 7.8～10.0m ² （タタミ4.0～6.0枚分） |
| 1.8L... | 20～26m ² （タタミ12～15枚分） |
| 3L... | 33～43m ² （タタミ20～26枚分） |
| 7L... | 78～100m ² （タタミ47～60枚分） |

| | 赤さび | グレー |
|-------|----------------|----------------|
| 1/12L | 4970925-518347 | 4970925-518354 |
| 1/5L | -518217 | -518224 |
| 0.7L | -518118 | -518125 |
| 1.8L | -518019 | -518026 |
| 3L | -518460 | -518477 |
| 7L | -518507 | -518538 |

水性 サビドメ

 建築基準法対応塗料
F☆☆☆☆

塗りやすく、サビドメ効果抜群

 水性アクリル
さび止め塗料

 ツヤ消し
1色

- 規 格** 1/5L・0.7L・1.6L
- 特 長**
- 塗りやすい水性サビドメ塗料で、あらゆる鉄部・鉄製品にきわめて高い防錆効果があります。
 - 有害なサビドメ剤は一切使用していない安全な塗料です。
 - ラッカーや油性塗料も上塗りすることができます。

- 用 途** ●鉄製の扉・門扉・鉄格子・鉄柵・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等、屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り。
- 色 数** 1色
- うすめ方** 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、水で少し（5%以内）うすめて下さい。
- 乾燥時間** 夏期/30分～1時間・冬期/2～3時間
- 用具の手入れ** 塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。

標準塗り面積（1回塗り）

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1/5L... | 2.3～2.5m ² （タタミ1.4～1.5枚分） |
| 0.7L... | 8.0～9.0m ² （タタミ4.8～5.5枚分） |
| 1.6L... | 18～20m ² （タタミ11～12枚分） |

| | 赤さび |
|------|----------------|
| 1/5L | 4970925-435033 |
| 0.7L | -435026 |
| 1.6L | -435019 |

ジンクスプレー

強力な防錆力を発揮

 エポキシ系
ジンクリッチペイント

 ツヤ消し
1色

 簡単に
パターン変更ノズルが
（だ円吹き）

- 規 格** 420ml
- 特 長**
- 純度の高い亜鉛末と、エポキシ樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。
 - バインダーに1液型エポキシ樹脂を使用しているので、耐薬品性、密着性にすぐれ、丈夫な塗膜を形成します。
 - 速乾性で、ほとんどの塗料を上塗りできます。
 - 使用后、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。

- 用 途** ●橋梁・ワイヤーロープ・船底・船舶構造物。●鉄塔・鉄管・各種タンクなどの陸上構造物。●産業機械・電気機器・車両などの防錆下塗り、溶接部の補修塗りや塗装時のプライマーに。
- 色 数** 1色
- 乾燥時間** 夏期/10～30分・冬期/30～60分

標準塗り面積（1回塗り）

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 420ml... | 1.5～1.9m ² （タタミ0.9～1.2枚分） |
|----------|--------------------------------------|

| | グレー |
|-------|----------------|
| 420ml | 4970925-518712 |