



シルバージンクスプレー

シルバー仕上げでサビドメ効果

エポキシ系
ジンクリッチペイント



ツヤあり

回しやすい
パターン変更ノズル付
(ただ円吹き)

規 格 420ml

特 長

- 純度の高い亜鉛末と、エポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントで、亜鉛メッキと同様の強力な防錆力を発揮します。
- そのままトップコートとしての美しいシルバー仕上げ(上塗り不可)ができます。
- 使用后、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。

用 途

- 亜鉛メッキ・亜鉛処理鋼板・パイプ等のキズ・切り口・溶接箇所の補修に。
- 各種タンクなど陸上構造物・橋梁・一般産業機械・電気機器及び関連部品などの防錆に。

色 数 1色

乾燥時間 夏期/10~30分・冬期/30~60分

標準塗り面積(1回塗り)

420ml...1.5~1.9m² (タタミ0.9~1.2枚分)

420ml
シルバー
4970925-518811

カラーアルミスプレー

アルミ製品に多い色を揃えたアルミ用塗料

アクリルラッカー
※シルバーメタリック、透明クリヤは
アクリル樹脂塗料



ツヤあり
7色
ツヤ消し
1色

回しやすい
パターン変更ノズル付
(ただ円吹き)

規 格 300ml

特 長

- アルミに直接塗れます。
- 使用后、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。

用 途 ●サッシ、門扉、フェンスなど屋内外のアルミ製品や鉄部に。

色 数 8色

乾燥時間 夏期/20~30分・冬期/40~60分

標準塗り面積(2回塗り)

300ml...0.6~0.9m² (タタミ0.4~0.6枚分)

300ml
白
4970925-507891

黒
4970925-507907

ツヤ消し黒
4970925-507914

ブロンズメタリック
4970925-507921

300ml
ブラウンメタリック
4970925-507938

ゴールドメタリック
4970925-507945

シルバーメタリック
4970925-507952

透明(クリヤ)
4970925-507969

耐熱塗料スプレー

耐熱性・密着性抜群

シリコン樹脂塗料



ツヤ消し
4色

丸
吹き

規 格 300ml

特 長

- 耐熱性にすぐれ、最高600℃に耐えます。
- 変色が少なく、密着性にすぐれ、乾きが速いので、塗装後約1時間で使用することができます。
- 使用后、安心して捨てられるガス抜きキャップ付。

色 数 4色

乾燥時間 夏期/20~30分・冬期/30~50分

用 途 ●ストーブ・煙突・焼却炉・自動車のマフラー等の鉄部。(メッキ面を除く)

標準塗り面積(1回塗り)

300ml...1.3~1.6m² (タタミ0.7~1.0枚分)

300ml
グレー
4970925-558015

黒
4970925-558022

こげ茶
4970925-558039

銀
4970925-558060