



# 水性 ウッドガード外部用

強力な撥水効果や防蟻効果で木部をしっかり守る

水性アクリルウレタン樹脂塗料



標準塗り面積(2回塗り)

0.7L...	3.0~ 5.0m <sup>2</sup> (タタミ1.8~3.0枚分)
1.6L...	7~ 12m <sup>2</sup> (タタミ4~7枚分)
3L...	13~ 22m <sup>2</sup> (タタミ8~13枚分)
7L...	30~ 50m <sup>2</sup> (タタミ18~30枚分)
14L...	60~100m <sup>2</sup> (タタミ36~60枚分)

規格 0.7L・1.6L・3L・7L・14L

- 特長**
- 水性で塗りやすい、低臭タイプの木部専用塗料です。
  - 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
  - シロアリ、キクイムシ、腐れ、カビに対して、長期間強い効果を発揮します。
  - 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。
  - 安全性を配慮した薬剤を使用しています。

- 用途**
- ログハウス・ウッドデッキ・バルコニー・ベンチ・雨戸・羽目板・板壁など屋外の未塗装木部・ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン用木製品。

適さないところ

他の塗料が塗装されている場合は塗れません。旧塗膜を充分取り除いてから塗ってください。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも濡れているところ、また頻りに歩行する床面には適しません。

色数 6色

**おすすめ方** 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、水で少し(5%以内)うすめて下さい。

**乾燥時間** 夏期/約2時間・冬期/約3時間  
※塗り重ねは、夏期1~3時間、冬期2~4時間後に行います。

**用具の手入れ** 塗料が乾かないうちに水で湯で洗って下さい。

0.7L 4970925-417114	4970925-417121	4970925-417138	4970925-417145	4970925-417152	4970925-417169
1.6L -417213	-417220	-417237	-417244	-417251	-417268
3L -417312	-417329	-417336	-417343	-417350	-417367
7L -417411	-417428	-417435	-417442	-417459	-417466
14L -417510	-417527	-417534	-417541	-417558	-417565

# 水性 ガーデン用カラー

防虫、防腐、防カビ、防藻効果に優れた木部専用塗料

水性アクリルウレタン樹脂塗料



標準塗り面積(2回塗り)

1/5L...	1.0~ 1.5m <sup>2</sup> (タタミ0.5~0.9枚分)
0.7L...	3.0~ 5.0m <sup>2</sup> (タタミ1.8~3.0枚分)
1.6L...	7~12m <sup>2</sup> (タタミ4~7枚分)
3L...	13~ 22m <sup>2</sup> (タタミ8~13枚分)
7L...	30~ 50m <sup>2</sup> (タタミ18~30枚分)
14L...	60~100m <sup>2</sup> (タタミ36~60枚分)

規格 1/5L・0.7L・1.6L・3L・7L・14L

- 特長**
- 水性で塗りやすい、低臭タイプの木部専用塗料です。
  - 木目の美しさを生かしたステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
  - 防腐・防カビ・防虫・防藻効果があり、長期間木部を丈夫に美しく保ちます。
  - 撥水剤の配合により、塗装直後から長期間撥水性を維持し、木部を保護します。

- 用途**
- ラティス・トレリス・プランター・ウッドデッキなど未塗装のガーデン木製品。家具・窓枠・幅木・ウッドクラフト・工作品など未塗装の木部・木製品。

適さないところ

他の塗料が塗装されている場合は塗れません。旧塗膜を充分取り除いてから塗ってください。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも濡れているところ、また頻りに歩行する床面には適しません。

色数 12色(3Lは6色、7L・14Lは5色)

**おすすめ方** 塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、水で少し(5%以内)うすめて下さい。

**乾燥時間** 夏期/約2時間・冬期/約3時間  
※塗り重ねは、夏期1~3時間、冬期2~4時間後に行います。

**用具の手入れ** 塗料が乾かないうちに水で湯で洗って下さい。

# 水性 ガーデン用カラースプレー

木目を生かすナチュラル仕上げ

水溶性アクリル樹脂塗料



回しやすい  
パターン変更ノズル付  
(大円吹き)

標準塗り面積(2回塗り)

300ml...	0.8~1.1m <sup>2</sup> (タタミ0.5~0.7枚分)
----------	--------------------------------------

規格 300ml

- 特長**
- 木目を生かした美しいステイン仕上げができ、日光や雨に強く耐候性が優れています。
  - 塗りやすい水性のスプレータイプで、複雑な形状でも簡単に塗装できます。
  - 防腐・防カビ・防虫・防藻効果があり、長期間木部を美しく保ちます。

- 用途**
- 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付きです。
  - ラティス・トレリス・プランターなど未塗装のガーデン木部・木製品。家具・ウッドクラフト・工作品など未塗装の木製品。

色数 8色

**乾燥時間** 夏期/20~30分・冬期/40分~1時間

1/5L 4970925-508270	4970925-508287	4970925-508294	4970925-508300	4970925-508317	4970925-508324
0.7L -508393	-508409	-508416	-508423	-508430	-508447
1.6L -508560	-508577	-508584	-508591	-508607	-508614
3L -508683	-508690	-508706	-508713	-508720	-508727
7L -508744	-508751	-508768	-508775	-508782	-508789
14L -508799	-508805	-508812	-508829	-508836	-508843
300ml -508843	-508850	-508857	-508864	-508871	-508878
1/5L 4970925-508348	4970925-508355	4970925-508379	4970925-508386	4970925-527400	4970925-527417
0.7L -508461	-508478	-508492	-508503	-527387	-527394
1.6L -508638	-508645	-508659	-508676	-527363	-527370
3L -508737	-508744	-508758	-508771	-527346	-527353
300ml -508911	-508918	-508932	-508945	-527329	-527336

色見本は印刷ですので、実際の色合いとは多少異なります。

多用途  
壁面  
床面  
屋根  
防水  
金属  
木部  
ニス  
スプレー  
工作・ホビー  
アシメント  
補助材料  
塗装用品  
補修材