

水性 ステイン

建築基準法対応塗料
F☆☆☆☆

浸透性・耐光性に優れ、木目が映える

水性アクリル樹脂塗料



規格 300ml・1L・2L

特長

- 浸透性に優れ、美しい木目に仕上がります。(特殊顔料使用)
- 上塗り不要。※そのまま仕上げる事が出来ますが、保護の目的で用途に応じたニス(クリア)の上塗りをお勧めします。
- ラッカー系、ポリウレタン系ニスの上塗り可。
- 消防法上の非危険物。

用途

- 木製家具・木工作品などの屋内の未塗装木部(屋外除く)。

●幅木・腰板などの屋内未塗装木製建具。
※床の着色に使用する場合は必ず床用のニスを上塗りして下さい。

色数 8色

うすめ方 うすめずに塗ってください。

乾燥時間 夏期/30~50分・冬期/1~2時間

用具の手入れ 塗料が乾かないうちに水で湯で洗ってください。

標準塗り面積(2回塗り)

300ml... 2.7~3.7m² (タタミ 1.6~ 2.2枚分)
1L... 9.0~12.2m² (タタミ 5.4~ 7.3枚分)
2L... 18~24m² (タタミ 11~15枚分)

			
ライトオーク	オーク	ダークオーク	チーク
300ml 1L 2L	4970925-426406 -426505 -426604	4970925-426413 -426512 -426611	4970925-426420 -426529 -426628
			
マホガニー	ウォルナット	ホホワイト	ブラック
300ml 1L 2L	4970925-426444 -426543 -426642	4970925-426451 -426550 -426659	4970925-426468 -426567 -426666
		4970925-426475 -426574 -426673	

油性 オイルステイン

建築基準法対応塗料
F☆☆☆☆

浸透力、着色力にすぐれている

合成樹脂木部着色剤



標準塗り面積(1回塗り)

300ml... 3.0~5.0m² (タタミ 1.8~3.0枚分)
1L... 10.0~16.0m² (タタミ 6.0~9.6枚分)

規格 300ml・1L

特長

- 木目の自然の美しさを生かした、着色仕上げができます。
- 未塗装木部への浸透性に優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。

用途

- 木製家具、木工作品などの屋内の未塗装木部の着色。※必ず用途にあったニスを上塗りして下さい。

色数 6色

うすめ方 うすめずに塗って下さい。

乾燥時間 夏期/30~50分・冬期/1~2時間

用具の手入れ 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。

					
ライトオーク	オーク	ダークオーク	チーク	マホガニー	ウォルナット
300ml 1L	4970925-523273 -523174	4970925-523266 -523167	4970925-523280 -523181	4970925-523259 -523150	4970925-523235 -523136
				4970925-523242 523143	

油性 超耐久屋外用ニス

紫外線吸収剤が素材の変色を大幅に抑制

1液型ウレタン樹脂塗料

ツヤあり
1色
半ツヤ
1色

規格 300ml・0.7L・1.8L

特長

- 紫外線吸収剤の配合により、素材の変色を大幅に抑制します。
- 木部への浸透・密着性に優れているので、塗膜の耐久性が抜群です。
- 木製ドアの塗り替えにも最適です。

用途

- 玄関ドア・外板・フェンス・ガーデン用品などの屋外木部(床を除く)。

色数 2色

うすめ方 未塗装木部に塗る場合、1回目の塗装はペイントうすめ液(50~60%)でうすめて塗って下さい。
2回目の塗装はうすめずに塗って下さい。

乾燥時間 夏期/4~6時間・冬期/8~15時間

用具の手入れ 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。

	
透明(クリア)	半ツヤ透明
300ml 0.7L 1.8L	4970925-524164 -524096 -524157
	4970925-521620 -521637 -521644

標準塗り面積(2回塗り)

300ml... 1.8~3.0m² (タタミ 1.1~1.8枚分)
0.7L... 4.2~7.0m² (タタミ 2.5~4.2枚分)
1.8L... 10~18m² (タタミ 6~11枚分)