



水性多用途スプレー

ラッカーエナメル調高光沢タイプの水性多用途スプレー

水溶性アクリル樹脂塗料



ツヤあり
33色
ツヤ消し
3色

回しやすい
パターン変更ノズル付
(だ円吹き)

標準塗り面積(2回塗り)

300ml...0.6~1.0㎡(タタミ0.4~0.6枚分)
420ml...0.8~1.4㎡(タタミ0.5~0.9枚分)

規 格 300ml・420ml

特 長

- タレにくく、きれいに仕上がります。
- 油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。
- 乾燥前には水ぶきで落として、いったん乾くと日光や雨に強い。
- フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。
- 使用後、安心して捨てられるガス抜きキャップ付き。

用 途 ●発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、コンクリート、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。

色 数 36色

乾燥時間 夏期/40~50分・冬期/1~2時間

白 300ml 4970925-565013 420ml -566010	ライトグレー 300ml 4970925-565020 420ml -566027	グレー 300ml 4970925-565037 420ml -566034	チャコールグレー 300ml 4970925-565044 420ml -566041	黒 300ml 4970925-565051 420ml -566058	赤 300ml 4970925-565068 420ml -566065
オレンジ 300ml 4970925-565075 420ml -566072	イエロー 300ml 4970925-565082 420ml -566089	フレッシュグリーン 300ml 4970925-565099 420ml -566096	緑 300ml 4970925-565105 420ml -566102	トロピカルグリーン 300ml 4970925-565112 420ml -566119	スカイブルー 300ml 4970925-565129 420ml -566126
ウルトラマリン 300ml 4970925-565136 420ml -566133	パープル 300ml 4970925-565143 420ml -566140	コスモスピंक 300ml 4970925-565150 420ml -566157	ブライトイエロー 300ml 4970925-565167 420ml -566164	モスグリーン 300ml 4970925-565174 420ml -566171	ミントグリーン 300ml 4970925-565181 420ml -566188
カジュアルグリーン 300ml 4970925-565198 420ml -566195	水色 300ml 4970925-565204 420ml -566201	ラベンダー 300ml 4970925-565211 420ml -566218	ミルクィホワイト 300ml 4970925-565228 420ml -566225	アイボリー 300ml 4970925-565235 420ml -566232	ライトブラウン 300ml 4970925-565242 420ml -566249
ブラウン 300ml 4970925-565259 420ml -566256	チョコレート色 300ml 4970925-565266 420ml -566263	ブリックレッド 300ml 4970925-565273 420ml -566270	カントリークリーム 300ml 4970925-565280 420ml -566287	オールドグリーン 300ml 4970925-565297 420ml -566294	カントリーブルー 300ml 4970925-565303 420ml -566300
クリア 300ml 4970925-565310 420ml -566317	ツヤ消し白 300ml 4970925-565327 420ml -566324	ツヤ消し黒 300ml 4970925-565334 420ml -566331	ツヤ消しクリア 300ml 4970925-565341 420ml -566348	シルバー 300ml 4970925-565358 420ml -566355	ゴールド 300ml 4970925-565365 420ml -566362