



水性 エナメル

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がる

水性アクリル樹脂塗料

ツヤあり
15色



標準塗り面積 (2回塗り)
25ml...0.1~0.3m²

規 格	25ml	色 数	15色
特 長	<ul style="list-style-type: none"> ●美しいツヤに仕上がります。 ●日光や雨に強く、屋外でも使えます。 ●水でうすめられ、乾きが速く、塗りやすい塗料です。 		
用 途	●木工品・金属製品・プラスチック・粘土・紙などの工作・ホビー用品。(床面は除く)		
うすめ方	塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、水で少し(5%以内)うすめて下さい。		
乾燥時間	夏期/30分~1時間・冬期/2~3時間		
用具の手入れ	塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。		

白 25ml ▶ 4970925-440013	黄色 4970925-440082	グレー 4970925-440037	水色 4970925-440136	クリーム色 4970925-440075	緑 4970925-440129
空色 25ml ▶ 4970925-440143	黒 4970925-440044	こげ茶 4970925-440068	赤 4970925-440051	アイボリー 4970925-440150	ゴールド 4970925-439185
マリンブルー 25ml ▶ 4970925-439161	コスモスピंक 4970925-439154	シルバー 4970925-439178			

水性 ポスターカラー

塗りムラ・ニジミがなく、鮮やかな発色

水彩絵具



規 格	45ml	用 途	<ul style="list-style-type: none"> ●伸びがよく、塗りムラがなく、平滑に美しく仕上がります。 ●デザイン・POP・絵画などに。 ●紙以外に木・布・石に。
特 長	<ul style="list-style-type: none"> ●ベルベットのようなツヤ消し(マット)に仕上がります。 ●高級顔料を使用、粒子が細かく、発色が鮮やかです。 ●被覆力に優れ、塗り重ねしても下の色の影響を受けません。 ●乾燥した濃色の上に淡色を重ね塗りしても下の色がニジミません。 		
色 数	20色(一般色 15色・特色 5色)		
用具の手入れ	塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。		

一般色					
100 ホワイト 45ml ▶ 4970925-402004	110 ブラック 4970925-402103	111 スカーレット 4970925-402110	112 カーマイン 4970925-402127	113 ピンク 4970925-402134	115 イエローミドル 4970925-402158
116 レモンイエロー 45ml ▶ 4970925-402165	117 オレンジ 4970925-402172	118 マリンブルー 4970925-402189	119 コバルトブルー 4970925-402196	120 ブルーコンボーズ 4970925-402202	121 モーブ 4970925-402219
122 ミドルグリーン 45ml ▶ 4970925-402226	123 ライトグリーン 4970925-402233	125 チョコレート色 4970925-402257			
特色					
201 ゴールドディープ 45ml ▶ 4970925-402271	202 ゴールドライト 4970925-402288	203 シルバー 4970925-402295	204 蛍光レッド 4970925-402301	207 蛍光レモン 4970925-402332	

色見本は印刷ですので、実際の色合いとは多少異なります。

多用途
壁面
床面
屋根
防水
金属
木部
ニス
スプレー
工作・ホビー
アスチン・遮熱剤
補助材料
塗装用品
補修材