

AZ-TS390FOT

ヴェンティーヘルメット

¥8,900 (税込¥9,790)

【フリー (53 ~ 62cm)】

●素材 / 帽体: ABS樹脂 ひさし・通気孔カバー: PC樹脂
重量約440g

□スチロールライナー入り

※ひさし・通気孔カバーのカラーは全てスモークです。

※飛来・落下物・墜落時保護用

※電気用としては使用しないでください。

超高性能ヘルメット (厚生労働省保護帽検定合格品)

- ・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現
- ・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工
- ・紫外線も 99.9%カット
- ・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ (帯電防止糸のステッチ入り)



001 シロ



006 ロイヤル ブルー



019 イエロー



008 コン

Venti[®]
ヴェンティー

Venti - ヴェンティー - はラテン語で「風」を意味する

飛来・落下物用

墜落時保護用



内装標準装備・特殊汗止めシート
(制菌・抗菌加工素材使用)

厚生労働省保護帽検定合格品。

ひさしはキズがつきにくい、紫外線99.9%カット。

フィット感重視の特殊汗止めシート、スチロールライナー入り

内装標準装備。通気孔付き。

AZ-TS3800T

ひさし透明ヘルメット

¥7,500 (税込¥8,250)

【フリー (53 ~ 62cm)】

●素材 / 帽体: ABS樹脂 ひさし: PC樹脂
重量約408g

□スチロールライナー入り

※ひさしのカラーは全てスモークです。

※飛来・落下物・墜落時保護用

※電気用としては使用しないでください。



内装標準装備・特殊汗止めシート
(制菌・抗菌加工素材使用)



飛来・落下物用

墜落時保護用

001 シロ

019 イエロー

006 ロイヤル ブルー

厚生労働省保護帽検定合格品。

帯電防止処理で

ホコリがつきにくい。

AZ-TS3000T

ヘルメット

¥5,200 (税込¥5,720)

【フリー (53 ~ 61cm)】

●素材 / 熱可塑性ABS樹脂 重量約356g

※飛来・落下物・電気用



001 シロ



006 ロイヤル ブルー



008 コン



019 イエロー



010 クロ



019 イエロー

001 シロ

008 コン

飛来・落下物用

電気用

AZ-TS32

ローラーベルト (綿)

¥1,350 (税込¥1,485)

【フリー (幅32mm×長さ1080mm)】

●素材 / ベルト部: 綿 バックル: 金属



AZ-TS33

ローラーベルト (ポリプロピレン)

¥1,150 (税込¥1,265)

【フリー (幅33mm×長さ1080mm)】

●素材 / ベルト部: ポリプロピレン バックル: 金属

AZ-TS37

ローラーベルト (ポリプロピレン)

¥1,150 (税込¥1,265)

【フリー (幅37mm×長さ1080mm)】

●素材 / ベルト部: ポリプロピレン バックル: 金属

AZ-TS935

帯電防止ベルト

¥3,300 (税込¥3,630)

【フリー (幅33mm×長さ1080mm)】

●素材 / ベルト部: ナイロン バックル: プラスチック



TS935-004 グレー

TS935-008 コン

製造物賠償責任保険対象商品

AZ-FTPR01

グローブ

¥3,000 (税込¥3,300)

【S ~ 3L】

●素材 / 手の平部: 豚革 手の甲部: ナイロン、ポリエステル他
●カラー / シロ

	S	M	L	LL	3L
全長	21.0	22.0	22.5	23.0	23.5
手幅	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0



001 シロ

AZ-MTC101

グローブ

¥3,600 (税込¥3,960)

【S ~ 3L】

●素材 / 手の平部: ナイロン生地 (ウレタン樹脂加工)
手の甲部: 綿、ポリエステル他
●カラー / クロ

	S	M	L	LL	3L
全長	21.0	22.0	22.5	23.0	23.5
手幅	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0



010 クロ