

AZ-4701

カラー長靴

¥6,300 (税込¥6,930)

[24.5 ~ 29cm]

●素材/甲被:合成ゴム 底:合成ゴム
重量800±10g(26cm・片足) フード丈70mm

□ウイズ:EEE

	24.5	25.0	25.5	26.0
靴丈(mm)	370±3	370±3	380±3	380±3
	26.5	27.0	28.0	29.0
靴丈(mm)	385±3	385±3	390±3	395±3

※ウイズ:JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安

※この商品には先芯は入っておりません。



先芯ナシ

・吸汗性ドライ裏地仕様



010 ブラック×レッド



[サイド]



[フロント]



[ソール]

AZ-58601

安全ゴム長靴(踏み抜き抵抗板入り)(K-3)

¥7,000 (税込¥7,700)

[24 ~ 29cm]

●素材/甲被:合成ゴム 底:合成ゴム 先芯:鋼製先芯
重量900±10g(26cm・片足) フード丈60mm

□ウイズ:EEE □鋼製踏み抜き抵抗板入り

	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0
靴丈(mm)	345±3	345±3	350±3	355±3	360±3
	26.5	27.0	28.0	29.0	
靴丈(mm)	365±3	370±3	370±3	380±3	

※ウイズ:JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安



鋼製先芯 踏み抜き抵抗板



010 ブラック

鋼製踏み抜き抵抗板入り



[サイド]

[フロント]

[ソール]

AZ-58600

安全ゴム長靴(K-2)

¥6,300 (税込¥6,930)

[24 ~ 29cm]

●素材/甲被:合成ゴム 底:合成ゴム
先芯:鋼製先芯 重量860±10g(26cm・片足)

□ウイズ:EEE

	24.0	24.5	25.0	25.5	26.0
靴丈(mm)	280±3	290±3	295±3	295±3	300±3
	26.5	27.0	28.0	29.0	
靴丈(mm)	304±3	310±3	314±3	314±3	

※ウイズ:JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安



鋼製先芯



010 ブラック



[ソール]



[サイド]

AZ-65901

迷彩長靴

¥5,900 (税込¥6,490)

[24 ~ 29cm]

●素材/甲被:PVC 底:PVC
重量900±10g(26cm・片足)

□ウイズ:EEE

	24.0	25.0	26.0
靴丈(mm)	378±3	384±3	390±3
	27.0	28.0	29.0
靴丈(mm)	396±3	399±3	402±3

※弊社中国独資工場生産

※ウイズ:JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安

※この商品には先芯は入っておりません。



先芯ナシ

ファッション、シューズ分野で人気が高まっているウッド系カモフラ柄

- ・ファッションやアウトドア系で人気のウッドカモフラ柄を新採用
- ・特殊な製法で素材の内側に柄を貼付けてあるため柄落ちしない。
- ・キャンプ、アウトドアから土木作業、洗車などの日常作業にも最適。



025 ウッド
カモフラ



[サイド]

[ソール]



015 グリーン



[サイド]

[ソール]

AZ-65902

迷彩長靴(先芯入り)

¥6,700 (税込¥7,370)

[24 ~ 29cm]

●素材/甲被:PVC 底:PVC 耐油底
先芯:鋼製先芯 重量1000±10g(26cm・片足)

□ウイズ:EEE

	24.0	25.0	26.0
靴丈(mm)	378±3	384±3	390±3
	27.0	28.0	29.0
靴丈(mm)	396±3	399±3	402±3

※弊社中国独資工場生産

※ウイズ:JIS規格に基づいた足幅(足囲)の目安



鋼製先芯

耐油

・鋼製先芯入りで爪先を保護。

先芯入り



025 ウッド
カモフラ



[サイド]

[ソール]



015 グリーン



[サイド]

[ソール]