

天然ゴム背抜き手袋

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

作業手袋

軍手

すべり止め手袋

すべり止め背抜き手袋

スミス手袋

下履き・インナー手袋

静電気防止手袋

ビニール手袋

天然ゴム手袋

ニトリルゴム手袋

腕カバー付手袋

耐薬品・耐溶剤手袋

使い捨て手袋

指サック

クリーンルーム用手袋

革手袋

合成皮革・人工皮革手袋

防振手袋

タクティカルグローブ

耐切削手袋

耐熱・防寒手袋

絶縁手袋

トラスコ Rubber Coated Gloves
ゴム張り手袋 RoHS

同商品群在庫数 **142** アイテム



特長 ●耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじむ手袋です。
●手のひら面がすべてゴム張りですので、優れたグリップ力を発揮します。

仕様 ●厚さ:2.3mm ●7ゲージ編

材質 ●繊維部:ポリエステル、綿
●すべり止め部:天然ゴム

製造国 ●中国

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
M 22.5 22.0 7.5
L 24.0 24.0 8.0

拡大図 TGH-1110-L

発注単位1双 (価格改定日 22.01) トラスコ中山株 [752800]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
794-9294	TGH-1110-M	¥369	¥430	イエロー/ブルー	M	5	80	882(102)
394-7521	TGH-1110-L	¥369	¥430	イエロー/ブルー	L	5	110	5097(113)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

アトム Solid Rubber Coated Gloves Z
ゴム張り手袋“Z” RoHS

同商品群在庫数 **83** アイテム



特長 ●耐久性、耐摩耗性、通気性に優れ、手によくなじみます。

仕様 ●厚さ:3mm
●7ゲージ編

材質 ●繊維部:ポリエステル、アクリル、ナイロン
●すべり止め部:天然ゴム

製造国 ●日本

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
24.0 24.0 8.0

拡大図 122-Z

発注単位1双 アトム株 [752800]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
217-2852	122-Z	¥457	¥500	イエロー/グリーン	フリー	5	106	4650(74)

☎商品のお問い合わせ:0846-26-0021 <http://www.atom-glove.co.jp/>

アトム Solid Rubber Coated Gloves Gattu
ゴム張り手袋“ガッツ” RoHS

同商品群在庫数 **83** アイテム



特長 ●独自のドット意匠を施したグリップ力抜群の背抜きゴム張り手袋です。
●背抜きなので通気性が良いです。

仕様 ●厚さ:2.35~2.60mm
●7ゲージ編

材質 ●手袋部:アクリル、ナイロン、ポリエステル
●すべり止め:天然ゴム

製造国 ●日本

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
24±1 24±1 8±0.5

拡大図 123

発注単位1双 アトム株 [752800]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
813-6747	123	¥514	¥730	黄/オレンジ	フリー	5	105	3994(119)

☎商品のお問い合わせ:0846-26-0021 <http://www.atom-glove.co.jp/>

アトム Solid Rubber Coated Gloves G
天然ゴム背抜き手袋“ゴム張りG” RoHS

同商品群在庫数 **83** アイテム



特長 ●厚さ1.25mmのゴムシートを貼った超強力タイプのゴム張り手袋です。
●指先部分のゴムシートを折り返して強化しています。
●親指股から人さし指にかけてゴムシートを2重張りにして強化しています。

仕様 ●厚さ:2.4mm ●7ゲージ編

材質 ●手袋:ポリエステル、アクリル、ナイロン ●すべり止め:天然ゴム

製造国 ●日本

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
24±1 24±1 8±0.5

拡大図 122G

発注単位1双 アトム株 [752800]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
813-6744	122G	¥471	¥650	黄/オレンジ	フリー	5	115	5881(102)

☎商品のお問い合わせ:0846-26-0021 <http://www.atom-glove.co.jp/>

アトム Solid Rubber Coated Gloves KUROBEE
ゴム張り手袋“クロベエ” RoHS

同商品群在庫数 **83** アイテム



特長 ●ゴム張り強力仕上げタイプで重作業、荷物の運搬に最適です。

仕様 ●厚さ:3mm ●7ゲージ編
●抗菌防臭加工

材質 ●繊維部:アクリル、ポリエステル、ナイロン
●すべり止め部:天然ゴム

製造国 ●日本

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 袋入数(双) 梱包数(袋) 質量(g) 実績(前年比%)
24.5 24.0 8.0 3 5 380 1909(111)

拡大図 122GX

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
217-2917	122GX	¥536	¥650	ブラック	フリー	24.5	24.0	8.0	3	5	380	1909(111)

3双入 製造国・タイ

ユニワールド Rubber Gloves
ゴム引き手袋(5双入)

同商品群在庫数 **65** アイテム



特長 ●柔らかく、ソフトな使い心地のゴム引き手袋です。

仕様 ●厚さ:1.55mm
●7ゲージ編

材質 ●繊維部:ポリエステル、綿、レーヨン、その他
●すべり止め部:天然ゴム

製造国 ●中国

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
22.5 19.0 8.5

拡大図 3321 (ホワイト/ブルー)

発注単位1組

発注コード	品番	税抜価格(1組)	メーカー希望小売価格(1組)	色	サイズ	組入数(組)	梱包数(組)	質量(g)	実績(前年比%)
819-0412	3321	¥557	オープン ホワイト/ブルー	フリー	5	80	315	877(81)	
819-0413	3322	¥557	オープン ホワイト/ブラック	フリー	5	80	315	33(34)	

☎商品のお問い合わせ:0120-393-663 <https://www.uniworld.jp/>

丸五 Rubber Coated Gloves
ゴム引き手袋“万年” RoHS

同商品群在庫数 **20** アイテム



特長 ●強力で堅牢な抜群のゴム手袋です。
●柔軟性も備えています。

仕様 ●厚さ:3.5mm
●7ゲージ編

材質 ●繊維部:純綿
●すべり止め部:天然ゴム

製造国 ●中国

サイズ 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)
25.0 21.0 9.0

拡大図 MN002-WH-FREE

発注単位1双 丸五 [820660]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
785-7888	MN002-WH-FREE	¥300	オープン ホワイト	フリー	12	120	5611(127)	

☎商品のお問い合わせ:086-428-5566 <http://www.marugo.ne.jp/>