

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

**ミドリ安全** Smooth Gloves **ポリエステル手袋 (指先コート・10双入)**

特長 ●ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。  
仕様 ●厚さ:0.6mm  
●13ゲージ編  
材質 ●繊維部:ポリエステル  
●すべり止め部:ポリウレタン(PU)  
製造国 ●中国



SPU-131N-SS

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
SS	19.0	16.8	6.8
S	20.0	17.0	7.2
M	21.0	17.4	7.4
L	22.5	17.6	7.6
LL	23.5	18.6	8.2

1双あたり目安単価 ¥113

発注単位1袋 ミドリ安全側[883194]

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	メーカー希望小売価格(1袋)	色	サイズ	リストカラー	袋入数(双)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
137-2348	SPU-131N-SS	¥1,130	¥1,130	ホワイト	SS	ブラウン	10	25	160	921(133)
137-2347	SPU-131N-S	¥1,130	¥1,130	ホワイト	S	ホワイト	10	25	170	1658(165)
137-2346	SPU-131N-M	¥1,130	¥1,130	ホワイト	M	グリーン	10	25	190	1876(149)
137-2345	SPU-131N-L	¥1,130	¥1,130	ホワイト	L	グレー	10	25	210	1291(115)
137-2458	SPU-131N-LL	¥1,130	¥1,130	ホワイト	LL	イエロー	10	25	220	122(266)

商品の問い合わせ先: 048-989-3177 <https://www.midori-zen.co.jp/>

**アトム** Polyurethan Fingertip Coated Nylon Knitted Gloves **ウレタン背抜き手袋“フィンガートップ”**

特長 ●ポリウレタンを指先にコーティングした精密作業向けの手袋です。  
●フィット感に優れ、指先を集中的に使う作業に適します。  
●編み目は繊維くずれによるホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。  
仕様 ●厚さ:約0.95mm  
●13ゲージ編  
材質 ●手袋:ナイロン  
●すべり止め:ポリウレタン  
製造国 ●韓国



1501-SS

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
SS	18.5	15.4	7.0
S	19.1	16.2	7.1
M	20.0	16.4	7.5
L	21.0	17.6	7.9

発注単位1双 アトム側[752800]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	リストカラー	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
813-6984	1501-SS	¥300	¥380	白	SS	オレンジ	10	15	1593(133)
813-6983	1501-S	¥300	¥380	白	S	ホワイト	10	17	3492(156)
813-6982	1501-M	¥300	¥380	白	M	ライトグリーン	10	18	808(90)
813-6981	1501-L	¥300	¥380	白	L	グレー	10	20	611(69)

商品の問い合わせ先: 0846-26-0021 <http://www.atom-glove.co.jp/>

**Ansell** HyFlex Mechanical Protection Gloves 11-601 **組立・作業用手袋“ハイフレックス 11-601”**

特長 ●乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。  
●低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。  
●黒色のため、汚れが目立ちません。  
仕様 ●厚さ:0.94mm  
●15ゲージ編  
材質 ●ライナー:ナイロン  
●すべり止め部:ポリウレタン  
製造国 ●ベトナム



11-601-8

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	21.0~26.0	17.0	7.2
M	21.0~26.0	19.0	7.5
L	21.0~26.0	19.4	7.9
XL	21.0~26.0	20.0	8.2

発注単位1双 株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン[145693]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	リストカラー	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
114-6419	11-601-7	¥309	¥309	オープンブラック/グレー	S	レッド	1	20.0	107(117)
114-6420	11-601-8	¥309	¥309	オープンブラック/グレー	M	イエロー	1	25.0	375(126)
114-6421	11-601-9	¥309	¥309	オープンブラック/グレー	L	ブラウン	1	26.4	490(100)
114-6422	11-601-10	¥309	¥309	オープンブラック/グレー	XL	ブラック	1	28.6	85(59)

ホームページ <https://www.ansell.com/ja/ja>

**TOWA** Finger PU Coated Gloves **ウレタン指先コート手袋“チップタッチ”**

特長 ●ウレタン樹脂を指先にコーティングしていますのですべり止め効果に優れています。  
●指の爪側半円のみをコーティングで指先の圧迫感を軽減させています。  
仕様 ●厚さ:約1mm  
●13ゲージ編  
材質 ●繊維部:ナイロン  
●すべり止め部:ポリウレタン  
製造国 ●日本



110-M

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	19.5	16.5	6.5
M	22.5	19.0	6.7
L	22.5	20.0	7.5
LL	22.5	20.0	8.0

発注単位1双 株式会社トーワコーポレーション[680849]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
377-3710	110-S	¥393	¥393	オープンホワイト	S	10	14.4	2688(154)
377-3701	110-M	¥393	¥393	オープンホワイト	M	10	15.1	2205(106)
377-3680	110-L	¥393	¥393	オープンホワイト	L	10	17.6	1543(111)
377-3698	110-LL	¥393	¥393	オープンホワイト	LL	10	19.5	309(179)

商品の問い合わせ先: 0120-62-1001 <http://www.towaco.co.jp/>

**Honeywell** Perfect Finger ESD-07 **ウレタン背抜き手袋“パーフェクト・フィンガー・ESD”**

特長 ●ポリアミド繊維にカーボン繊維を編み込んだ制電手袋です。  
●指先のみですべり止めコーティングです。  
仕様 ●13ゲージ編  
●EN420規格  
●表面抵抗値:4.99×10<sup>4</sup>Ω (指先コーティング部)  
材質 ●ポリアミド  
●カーボン  
●ポリウレタン  
製造国 ●中国



2232252-09

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
S	21.0	16.0	7.6
M	22.0	17.0	7.8
L	23.5	19.0	8.0
XL	25.0	20.0	8.2

発注単位1双 日本ハネウェル株式会社セーフティ・プロダクツ[825643]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	リストカラー	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
116-3527	2232252-07	¥290	¥290	オープングレー	S	赤	10	16	377(650)
116-3528	2232252-08	¥290	¥290	オープングレー	M	青	10	19	392(330)
116-3529	2232252-09	¥290	¥290	オープングレー	L	黄	10	21	78(186)
116-3526	2232252-10	¥290	¥290	オープングレー	XL	白	10	25	1(6)

商品の問い合わせ先: 03-6730-7237 <https://www.honeywellsafety.com/JP/Home.aspx>

**Honeywell** Urethane Gloves Perfect Poly Finger **ウレタン背抜き手袋“パーフェクト・ポリ・フィンガー”**

特長 ●指先のみを滑り止めコーティングを施しています。  
●繰り返し洗っても縮みにくく、繰り返し使用が可能です。  
仕様 ●15ゲージ編  
●EN420規格  
材質 ●本体:ポリアミド  
●コーティング:ポリウレタン  
製造国 ●中国



2232240IP-07

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
XS	19.5	16.0	6.8
S	20.6	16.0	7.4
M	22.5	17.0	7.9
L	23.5	18.0	8.2
XL	25.0	19.0	8.3

発注単位1双 日本ハネウェル株式会社セーフティ・プロダクツ[825643]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	リストカラー	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
116-3481	2232240IP-06	¥140	¥140	オープンホワイト	XS	緑	10	16.5	130(372)
116-3482	2232240IP-07	¥140	¥140	オープンホワイト	S	赤	10	18.0	467(88)
116-3483	2232240IP-08	¥140	¥140	オープンホワイト	M	青	10	19.0	1092(92)
116-3484	2232240IP-09	¥140	¥140	オープンホワイト	L	黄	10	20.0	292(36)
116-3486	2232240IP-10	¥140	¥140	オープンホワイト	XL	白	10	21.0	12(172)

商品の問い合わせ先: 03-6730-7237 <https://www.honeywellsafety.com/JP/Home.aspx>