


高精度な加工技術にも対応した 小さいながらも高品位なエンドミル




Vカット エンドミル60°




ノンコーティングシリーズ	コーティングシリーズ	Dc	ℓ	角度
MVS 0.3-60	AMVS 0.3-60	0.3	0.8	60°
MVS 0.4-60	AMVS 0.4-60	0.4	1.0	
MVS 0.5-60	AMVS 0.5-60	0.5	1.3	
MVS 0.6-60	AMVS 0.6-60	0.6	1.5	
MVS 0.7-60	AMVS 0.7-60	0.7	1.8	
MVS 0.8-60	AMVS 0.8-60	0.8	2.0	
MVS 0.9-60	AMVS 0.9-60	0.9	2.0	

Vカット エンドミル90°



ノンコーティングシリーズ	コーティングシリーズ	Dc	ℓ	角度
MVS 0.3-90	AMVS 0.3-90	0.3	0.8	90°
MVS 0.4-90	AMVS 0.4-90	0.4	1.0	
MVS 0.5-90	AMVS 0.5-90	0.5	1.3	
MVS 0.6-90	AMVS 0.6-90	0.6	1.5	
MVS 0.7-90	AMVS 0.7-90	0.7	1.8	
MVS 0.8-90	AMVS 0.8-90	0.8	2.0	
MVS 0.9-90	AMVS 0.9-90	0.9	2.0	

Vカット エンドミル120°



ノンコーティングシリーズ	コーティングシリーズ	Dc	ℓ	角度
MVS 0.3-120	AMVS 0.3-120	0.3	0.8	120°
MVS 0.4-120	AMVS 0.4-120	0.4	1.0	
MVS 0.5-120	AMVS 0.5-120	0.5	1.3	
MVS 0.6-120	AMVS 0.6-120	0.6	1.5	
MVS 0.7-120	AMVS 0.7-120	0.7	1.8	
MVS 0.8-120	AMVS 0.8-120	0.8	2.0	
MVS 0.9-120	AMVS 0.9-120	0.9	2.0	