

## プローブ仕様

対応ピッチ 2.0mm  
許容電流 3A

## 材質・表面処理

プランジャー 下記参照  
パイプ BS / Ni 下地+Au 仕上  
スプリング SWP / Ni 下地+Au 仕上  
ソケット BS / Ni 下地+Au 仕上

### プローブラインナップ

スプリング圧	使用st	フルst
初期	4mm	6mm
30g	150g	220g

<b>SL-2</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SL-3S</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SL-4S</b>  材質: BeCu 仕上: Au	<b>SL-5</b>  材質: BeCu 仕上: Rh
<b>SL-5S</b>  材質: BeCu 仕上: Rh	<b>SL-5C</b>  材質: BeCu 仕上: Rh		

### ソケットラインナップ

**SLR-ST**

<b>SLR-UG [ハンダ用]</b>  1.23 4	<b>SLR-LP [ラッピング用]</b>  1.23 0.5 1.23 8 0.63	参考穴径: $\phi 1.43$
---------------------------------------	--	-------------------