

ビュレット/ディスペンサー

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

理化学用品

ピーカー・
計量カップ

フラスコ

試験管・
栓

ホルダー

シャーレ・
ロート

メスシリンダー

分注器

乳鉢

ろつぼ

加熱用品

ピンセット

水槽

スプレー容器

洗浄ブラシ・
洗浄器

スコップ

さじ・
スプーン

検査用
調理器具

フィルム・
半導体エー
関連用品

試薬・
計測器



はかり

顕微鏡

支持器具

チューブ

継手

レオナ  **Leona**  日本

自動ビュレット



9695-1005
(ピーカー別売)

特長 ●ポリ瓶を押すことでビュレット内に液を移動できます。
●満水時はストッパーが働き液こぼれを防止します。
材質 ●ボトル:ポリエチレン(PE) ●チューブ・排出部:ポリプロピレン(PP)
●ビュレット:ホウケイ酸ガラス ●接続部:ゴム
製造国 ●ドイツ

飛散防止タイプ

特長 ●ガラス部に樹脂コートを施しており万一の破損時に飛散を防止します。

発注単位1個

ユラボジャパン株式会社[967710]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	目盛 (ml)	分注範囲 (ml)	精度 (%)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-3202	9695-1005	¥10,500	¥10,500	500	0.05	5	±0.6	580	1	200	1(-)
115-3203	9695-1010	¥10,500	¥10,500	500	0.05	10	±0.3	540	1	200	6(47)
115-3204	9695-1015	¥10,500	¥10,500	500	0.1	15	±0.3	500	1	200	8(160)
115-3205	9695-1025	¥10,500	¥10,500	1000	0.1	25	±0.18	630	1	200	19(112)
115-3206	9695-1050	¥12,500	¥12,500	1000	0.1	50	±0.15	900	1	200	10(999)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (ml)	目盛 (ml)	分注範囲 (ml)	精度 (%)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
153-2038	9695-3015	¥13,000	¥13,000	500	0.1	15	±0.3	500	1	200	2(67)
153-2037	9695-3025	¥13,000	¥13,000	1000	0.1	25	±0.18	630	1	200	1(50)
153-2036	9695-3050	¥15,000	¥15,000	1000	0.1	50	±0.15	900	1	200	1(-)

☎商品のお問い合わせ:0725-53-4488 <https://julabo-japan.co.jp/>

VITLAB  **VITLAB**  ドイツ

ディスペンサー“ジーニアス2”



1625503
(ボトル別売)



ディスペンサー部拡大

特長 ●バイパス機能により泡抜き時に、分注器内の試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。
●調整ダイヤルにより微妙な容量設定が出来ます。
●排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。
●オートクレーブ滅菌が可能です。 ●校正機能付です。

仕様 ●取付口径:45mm
材質 ●シリンダーピストン:ガラス ●排出チューブ・吸引チューブ:フッ素樹脂(PFA)
●アダプター:ポリプロピレン(PP)
付属品 ●アダプター-GL25・GL28・GL32・GL38・S45各1個 **製造国** ●ドイツ

発注単位1台

ユラボジャパン株式会社[967710]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	目盛 (ml)	分注範囲 (ml)	精度 (%)	幅×全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-2004	1625503	¥45,500	¥45,500	0.05	0.2~2	0.5	100×190	1	250	2(-)
115-2005	1625504	¥45,500	¥45,500	0.1	0.5~5	0.5	100×190	1	250	0(-)
115-2006	1625505	¥45,500	¥45,500	0.2	1~10	0.5	100×190	1	250	0(-)
115-2007	1625506	¥58,000	¥58,000	0.5	2.5~25	0.5	138×225	1	300	1(-)
115-2008	1625507	¥64,000	¥64,000	1.0	5~50	0.5	138×225	1	400	0(-)
115-2009	1625508	¥81,000	¥81,000	2.0	10~100	0.5	138×225	1	400	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0725-53-4488 <http://leona-co.com/>

レオナ  **Leona**  日本

ボトルトップディスペンサー



LI-DR1
(ボトル別売)



ディスペンサー部拡大

特長 ●オートクレーブ滅菌可能です。(121℃・15psi) ●簡単に分解でき、クリーニングがしやすいです。



仕様 ●標準取付口径:30mm
材質 ●ピストン・ハウジング・排出チューブ・アダプター:ポリプロピレン(PP)
●シリンダー:ホウケイ酸ガラス ●ピペット装着部:シリコン
付属品 ●アダプター-28・32・36・40・45mm各1個
製造国 ●インド

発注単位1個

ユラボジャパン株式会社[967710]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	目盛 (ml)	分注範囲 (ml)	精度 (%)	幅×全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
115-1675	LI-DR1	¥29,800	¥29,800	0.05	0.25~2.5	0.6	140×180	1	200	0(-)
115-1676	LI-DR2	¥29,800	¥29,800	0.1	0.5~5	0.6	140×180	1	200	4(-)
115-1677	LI-DR3	¥29,800	¥29,800	0.2	1~10	0.6	140×180	1	200	4(400)
115-1678	LI-DR4	¥43,800	¥43,800	0.5	2.5~30	0.6	180×250	1	380	0(-)
115-1679	LI-DR5	¥43,800	¥43,800	1	5~60	0.6	180×250	1	380	0(-)
115-1680	LI-DR6	¥59,800	¥59,800	2	10~100	0.6	180×250	1	380	1(-)

☎商品のお問い合わせ:0725-53-4488 <http://leona-co.com/>

VITLAB  **VITLAB**  ドイツ

ボトルトップディスペンサー



1607525
(ボトル別売)

特長 ●バイパス機能により泡抜き時に、分注器内の試薬を外に捨てずにボトル内に戻します。
●耐薬品性に優れ、ほとんどの試薬に使用可能です。(フッ酸使用可能タイプディスペンサー)
●調整ダイヤルにより微妙な容量設定が出来ます。
●排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。
●オートクレーブ滅菌が可能です。

仕様 ●標準取付口径:45mm
材質 ●シリンダーピストン:ホウケイ酸ガラス ●排出チューブ・吸引チューブ:フッ素樹脂、白金
●バルブスプリング:プラチナイリジウム
付属品 ●アダプター-GL28/S28(ETFE)・GL32(ETFE)・S40(PTFE)各1個
製造国 ●ドイツ

発注単位1台

ユラボジャパン株式会社[967710]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	目盛 (ml)	分注範囲 (ml)	精度 (%)	幅×全長 (mm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★115-3185	1607525	¥151,470	¥151,470	0.2	1~10	0.5	100×190	1	250	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0725-53-4488 <http://leona-co.com/>