

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

研究機器

恒温器

精密空調機器

乾燥器

電気炉

冷却器

冷却水循環装置

純水装置

冷凍・冷蔵機器

粉碎機器

かくはん機

遠心機

ふるい

送液機器

超音波洗浄機

超音波発振機・振動子

デシケーター

インキュベーター

保管庫

流し台

実験台

クリーンベンチ

ヒュームフード

グローブボックス

真空ポンプ

UVランプ・スプレー・ドライヤー

器具乾燥庫

CRUMA Fume Hood **ダクトレスヒュームフード** 重い 配送注意



G-670



G-ECO (エコタイプ)

特長 ●安全性の規格AFNOR NFX15-211:2009基準に準拠しています。
●ダクト配管・工事不要で、設置場所が自由に設定できます。
材質 ●アクリル ●ポリエステル樹脂コーティングスチール ●ガラス(底板)
製造国 ●スペイン

品番	使用フィルター
G-	活性炭フィルター×1
GS-	活性炭フィルター+HEPAフィルターもしくは活性炭フィルター×2

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	排気風量(m³/min)(50/60Hz)	電源(V)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★115-3719	G-670	¥772,000	¥772,000	575×560×630	約0.5	単相100	111	1	43	0(-)
★115-3724	GS-670	¥772,000	¥772,000	575×560×630	約0.5	単相100	111	1	43	0(-)
★115-3720	G-870	¥910,000	¥910,000	775×560×740	約0.5	単相100	123	1	52	0(-)
★115-3725	GS-870	¥910,000	¥910,000	775×560×740	約0.5	単相100	123	1	52	0(-)
★115-3721	G-990	¥1,086,000	¥1,086,000	975×560×740	約0.5	単相100	123	1	64	0(-)
★115-3726	GS-990	¥1,086,000	¥1,086,000	975×560×740	約0.5	単相100	123	1	64	0(-)
★115-3722	G-1010	¥1,153,000	¥1,153,000	975×560×940	約0.5	単相100	123	1	67	0(-)
★115-3727	GS-1010	¥1,153,000	¥1,153,000	975×560×940	約0.5	単相100	123	1	67	0(-)
★115-3723	G-1200	¥1,239,000	¥1,239,000	1175×760×775	約0.5	単相100	123	1	72	0(-)
★115-3728	GS-1200	¥1,239,000	¥1,239,000	1175×760×775	約0.5	単相100	123	1	72	0(-)

エコタイプ

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	排気風量(m³/min)(50/60Hz)	電源(V)	消費電力(W)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★115-3712	G-ECO	¥547,000	¥547,000	770×560×760	約0.5	単相100	87	1	43	0(-)
★115-3713	GS-ECO	¥547,000	¥547,000	770×560×760	約0.5	単相100	87	1	43	0(-)

注意
●床面板はごさいません。

注意
●フィルター(別売)は用途に合わせて別途ご相談ください。
●組立費別途です。

新光 Simple Draft Chamber **簡易ドラフト** 修理可能



FDS-1

特長 ●小型で軽量の卓上型のドラフトです。
仕様 ●有効内寸:490×390×390mm
●電源コード長さ:約1m
材質 ●塩化ビニール
付属品 ●排気ダクトホース3m、排気ファン
製造国 ●日本



AF-01

特長 ●活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性に優れたPVCを使用しています。
仕様 ●ファン性能
50Hz 4.4m³/min
60Hz 5.1m³/min
●電源コード長さ:約1m
材質 ●塩化ビニール、アルミフレーム
付属品 ●排気ダクトホース3m、排気ファン
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	排気風量(m³/min)(50/60Hz)	電源(V)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★459-9837	FDS-1	¥84,375	¥90,000	2.3/2.6	AC100	1	10	15(60)
★459-9730	AF-01	¥133,125	¥142,000	4.4/5.1	AC100	1	25	5(250)

商品の問い合わせ:052-794-6748

商品の問い合わせ:052-794-6748

TRUSCO オレンジブック.Com 工場・作業現場のプロツール総合サイト

購買ユーザー登録で注文までワンストップ!!

STEP 1

メールで登録依頼

STEP 2

代理店様との打ち合わせ

STEP 3

代理店様よりID/パスワード発行

STEP 4

トラスコ オレンジブック.Comにログイン

STEP 5

商品を注文・見積する

PCで

スマホで

代理店様からのお届け
または
物流センターへ商品引取り

※代理店様に紐づく支店および物流センターの在庫がリアルタイムで分かります。 ※会員登録のお申し込みは、お近くの代理店様までお問い合わせください。