

ドラム缶台車は8-1276~1285ページに掲載 ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

太陽シールパック

Fiber-Drum



日本

“オールファイバードラムFタイプ”

特長 ●本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。
用途 ●主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。 仕様 ●封印:シールテープ

材質 ●上フタ:合紙 ●胴部:ライナー紙
●底部:合紙 製造国 ●日本



F1-280-15



F2-320-30



AF2-320-30



F3-375-50



F4-430-70

ビン・ボトル

ポリ缶

オイル・
オイルジョッキスプレー
容器

洗浄瓶

パーツ
ケース食品用
容器

バット

カゴ

スチール
容器ステンレス
タンク

ペール缶

ドラム缶

缶用
コック・カ

F-1タイプ 特長 ●本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、高い耐久強度があります。

発注単位1本								発注単位1本								梱包数:1本	
メーカー直送 運賃別送								メーカー直送 運賃別送									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー直送 小売価格 (1本)	容量 (L)	色	外径×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比)	発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー直送 小売価格 (1本)	容量 (L)	色	外径×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比)
★114-6374	F1-280-15	¥1,950	オープン	15	茶	285×300	1.5	0 (-)	★114-6384	F1-375-70	¥2,500	オープン	70	茶	380×690	2.0	0 (-)
★114-6375	F1-280-20	¥2,000	オープン	20	茶	285×380	1.5	0 (-)	★114-6387	F1-430-70	¥2,500	オープン	70	茶	435×540	2.0	2 (100)
★114-6376	F1-280-25	¥2,050	オープン	25	茶	285×465	1.5	3 (-)	★114-6388	F1-430-80	¥2,600	オープン	80	茶	435×610	3.0	1 (-)
★114-6377	F1-320-30	¥2,100	オープン	30	茶	325×430	1.5	10 (334)	★114-6389	F1-430-90	¥2,700	オープン	90	茶	435×675	3.0	0 (-)
★114-6379	F1-320-35	¥2,150	オープン	35	茶	325×493	1.5	0 (-)	★114-6385	F1-430-100	¥2,800	オープン	100	茶	435×745	3.0	10 (999)
★114-6380	F1-320-40	¥2,200	オープン	40	茶	325×555	1.5	3 (-)	★114-6390	F1-455-100	¥2,800	オープン	100	茶	460×675	3.5	0 (-)
★114-6381	F1-375-40	¥2,200	オープン	40	茶	380×420	1.5	0 (-)	★114-6391	F1-455-110	¥2,900	オープン	110	茶	460×735	3.5	0 (-)
★114-6382	F1-375-50	¥2,300	オープン	50	茶	380×510	2.0	11 (85)	★114-6392	F1-455-120	¥3,000	オープン	120	茶	460×795	3.5	0 (-)
★114-6383	F1-375-60	¥2,400	オープン	60	茶	380×600	2.0	102 (999)	★114-6393	F1-455-130	¥3,100	オープン	130	茶	460×855	3.5	1 (17)

F-2タイプ 特長 ●シールする面がフラットなので、F-1より封印が簡単にできます。

発注単位1本								発注単位1本								梱包数:1本	
メーカー直送 運賃別送								メーカー直送 運賃別送									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (L)	色	外径×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (L)	色	外径×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★114-6395	F2-320-30	¥2,200	オープン	30	茶	325×445	1.5	0(-)	★114-6402	F2-430-70	¥2,600	オープン	70	茶	435×555	3	1(-)
★114-6396	F2-320-35	¥2,250	オープン	35	茶	325×508	2.0	0(-)	★114-6403	F2-430-80	¥2,700	オープン	80	茶	435×625	3	1(-)
★114-6397	F2-320-40	¥2,300	オープン	40	茶	325×570	2.0	0(-)	★114-6404	F2-430-90	¥2,800	オープン	90	茶	435×690	3	0(-)
★114-6398	F2-375-40	¥2,300	オープン	40	茶	380×435	2.0	0(-)	★114-6405	F2-430-100	¥2,900	オープン	100	茶	435×760	3	1(-)
★114-6399	F2-375-50	¥2,400	オープン	50	茶	380×525	2.0	0(-)	★114-6406	F2-455-100	¥2,900	オープン	100	茶	460×690	3	0(-)
★114-6400	F2-375-60	¥2,500	オープン	60	茶	380×615	2.5	10(-)	★114-6407	F2-455-110	¥3,000	オープン	110	茶	460×750	3	0(-)
★114-6401	F2-375-70	¥2,600	オープン	70	茶	380×705	2.0	0(-)	★114-6409	F2-455-120	¥3,100	オープン	120	茶	460×810	3	3(-)
									★114-6410	F2-455-130	¥3,200	オープン	130	茶	460×870	3	0(-)

AF-2タイプ 特長 ●上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。

発注単位1本								発注単位1本								梱包数:1本		
メーカー直送 運賃別送								メーカー直送 運賃別送										
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (L)	色	外径×高さ (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (L)	色	外径×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★114-6423	AF2-320-30	¥2,200	オープン	30	茶	325×445	1	2.0	1(-)	★114-6431	AF2-430-70	¥2,600	オープン	70	茶	435×555	3.0	0(-)
★114-6425	AF2-320-35	¥2,250	オープン	35	茶	325×508	1	2.0	0(-)	★114-6433	AF2-430-80	¥2,700	オープン	80	茶	435×625	3.0	1(-)
★114-6426	AF2-320-40	¥2,300	オープン	40	茶	325×570	1	2.0	0(-)	★114-6434	AF2-430-90	¥2,800	オープン	90	茶	435×690	3.0	1(100)
★114-6427	AF2-375-40	¥2,300	オープン	40	茶	380×435	1	2.0	0(-)	★114-6435	AF2-430-100	¥2,900	オープン	100	茶	435×760	3.0	0(-)
★114-6428	AF2-375-50	¥2,400	オープン	50	茶	380×525	1	2.0	0(-)	★114-6436	AF2-455-100	¥2,900	オープン	100	茶	460×690	3.5	0(-)
★114-6429	AF2-375-60	¥2,500	オープン	60	茶	380×615	1	2.0	0(-)	★114-6437	AF2-455-110	¥3,000	オープン	110	茶	460×750	3.5	0(-)
★114-6430	AF2-375-70	¥2,600	オープン	70	茶	380×705	1	2.5	0(-)	★114-6438	AF2-455-120	¥3,100	オープン	120	茶	460×810	3.5	0(-)
										★114-6439	AF2-455-130	¥3,200	オープン	130	茶	460×870	3.5	0(-)

F-3タイプ 特長 ●部材の接合にミシン糸ではなく接着剤を使用しているため、高い強度があります。
●上フタと底板がフラットな形状で、積み重ね時の安定性が特に優れています。

発注単位1本								発注単位1本								梱包数:1本	
メーカー直送 運賃別送								メーカー直送 運賃別送									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (L)	色	外径×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比)	発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (L)	色	外径×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比)
★114-6477	F3-290-10	¥2,100		10	茶	295×185	2	0 (-)	★114-6490	F3-430-70	¥2,700		70	茶	435×505	2.5	0 (-)
★114-6478	F3-290-15	¥2,150		15	茶	295×255	2	2 (-)	★114-6492	F3-430-80	¥2,800		80	茶	435×575	2.5	0 (-)
★114-6479	F3-290-20	¥2,200		20	茶	295×335	2	0 (-)	★114-6493	F3-430-90	¥2,900		90	茶	435×645	3.0	0 (-)
★114-6480	F3-290-25	¥2,250		25	茶	295×415	2	0 (-)	★114-6496	F3-430-120	¥3,200		120	茶	435×850	3.0	0 (-)
★114-6481	F3-290-30	¥2,300		30	茶	295×490	2	0 (-)	★114-6497	F3-455-100	¥3,000		100	茶	545×640	3.0	0 (-)
★114-6482	F3-375-40	¥2,400		40	茶	380×395	2	1 (34)	★114-6498	F3-455-110	¥3,100		110	茶	545×700	3.0	0 (-)
★114-6484	F3-375-45	¥2,450		45	茶	380×445	2	0 (-)	★114-6499	F3-455-120	¥3,200		120	茶	545×760	3.0	0 (-)
★114-6485	F3-375-50	¥2,500		50	茶	380×490	2	0 (-)	★114-6500	F3-455-130	¥3,300		130	茶	545×820	3.0	0 (-)
★114-6486	F3-375-55	¥2,550		55	茶	380×530	2	0 (-)	★114-6501	F3-540-170	¥5,000		170	茶	545×770	5.0	0 (-)
★114-6487	F3-375-60	¥2,600		60	茶	380×575	2	0 (-)	★114-6502	F3-540-180	¥5,100		180	茶	545×810	5.0	0 (-)
★114-6488	F3-375-65	¥2,650		65	茶	380×625	2	0 (-)	★114-6503	F3-540-190	¥5,200		190	茶	545×860	5.0	0 (-)
★114-6489	F3-375-70	¥2,700		70	茶	380×665	2	0 (-)	★114-6504	F3-540-200	¥5,300		200	茶	545×900	5.0	0 (-)
★114-6494	F3-430-100	¥3,000		100	茶	435×710	3	0 (-)	★114-6506	F3-540-205	¥5,300		205	茶	545×925	5.0	0 (-)
★114-6495	F3-430-110	¥3,100		110	茶	435×780	3	0 (-)									

F-4タイプ 特長 ●本体上部に絞りがなく、内面ストレートのため、Fタイプで最も耐久強度が高いです。
●本体に帯がついているため、持ち上げやすく、ハンドリングも容易です。

発注単位1本								発注単位1本								梱包数:1本	
メーカー直送 運賃別送								メーカー直送 運賃別送									
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (L)	色	外径×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比)	発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	容量 (L)	色	外径×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比)
★114-6549	F4-430-70	¥2,800	オープン	70	茶	441×505	2.5	0 (-)	★114-6555	F4-540-170	¥5,100	オープン	170	茶	551×770	5	0 (-)
★114-6550	F4-430-80	¥2,900	オープン	80	茶	441×575	2.5	0 (-)	★114-6557	F4-540-180	¥5,200	オープン	180	茶	551×810	5	0 (-)
★114-6551	F4-430-90	¥3,000	オープン	90	茶	441×645	3.0	0 (-)	★114-6558	F4-540-190	¥5,300	オープン	190	茶	551×860	5	4 (-)
★114-6552	F4-430-100	¥3,100	オープン	100	茶	441×710	3.0	0 (-)	★114-6559	F4-540-200	¥5,400	オープン	200	茶	551×900	5	0 (-)
★114-6553	F4-430-110	¥3,200	オープン	110	茶	441×780	3.0	0 (-)	★114-6560	F4-540-205	¥5,400	オープン	205	茶	551×925	5	0 (-)
★114-6554	F4-430-120	¥3,300	オープン	120	茶	441×850	3.0	0 (-)									

※商品のお問い合わせ先:073-448-4689

http://www.taiyoseipack.co.jp

☎商品のお問い合わせ:073-448-4689 <http://www.taiyosealpack.co.jp/>