

形式番号	保持径 D	L ₁	H ₁	C ₁	C ₂	L ₂	φW	適合 コレット	締付けトルク (N・m)	適合 スパナ	質量 (kg)	許容回転速度 (min ⁻¹)
BTB40/BT40-CMZ20- 60	φ4.5 ~ 20	60	45 ~ 65	46.6	46	27.5	5.5	CMA20	39.2	CMGS20	1.3	30,000
- 90		90									1.6	
- 105		105									1.8	
- 120		120									2.0	
- 135		135									2.3	20,000
- 165		165									2.5	
- 200		200									2.9	
BTB50/BT50-CMZ 6- 90	φ0.5 ~ 6	90	21 ~ 40	20.6	20	19.5	2.5	CMA 6	5.9	CMGS 6	3.9	30,000
- 120		120									3.9	20,000
- 165		165									4.0	
- 200		200									4.1	
-CMZ 8- 90	φ0.75 ~ 8	90	26 ~ 45	25.6	25	22.5	2.5	CMA 8	11.8	CMGS 8	3.9	30,000
- 120		120									4.0	20,000
- 165		165									4.2	
- 200		200									4.3	
-CMZ10- 90	φ1.7 ~ 10	90	34 ~ 50	30.6	30	24	2.5	CMA10	17.6	CMGS10	4.0	30,000
- 120		120									4.1	20,000
- 165		165									4.3	
- 200		200									4.5	
-CMZ13- 90	φ1.7 ~ 13	90	38 ~ 60	35.6	35	27.5	5	CMA13	24.5	CMGS13	4.0	30,000
- 105		105									4.1	
- 120		120									4.2	
- 135		135									4.2	20,000
- 165		165									4.3	
- 200		200									4.5	20,000
-CMZ16- 90	φ2.5 ~ 16	90	42 ~ 65	43.6	43	27.5	5.5	CMA16	35.3	CMGS16	4.2	
- 105		105									4.3	
- 120		120									4.5	
- 135		135									4.7	
- 165		165									5.0	
- 200		200									5.3	
-CMZ20- 90	φ4.5 ~ 20	90	45 ~ 65	46.6	46	27.5	5.5	CMA20	39.2	CMGS20	4.3	30,000
- 105		105									4.5	
- 120		120									4.7	
- 135		135									5.0	
- 165		165									5.2	20,000
- 165		165									5.2	
- 200		200									5.6	

・コレット、スパナは付属しておりません。別途お求めください。

・コレットについては P55 ~ 57 をご参照ください。

サークルレンチ/CMGS CMGT

・ミュージェス /CMZ 専用のレンチです。



CMGT タイプ

CMGS タイプ

表示方法



CMGT

サークルレンチ トルクレンチ ヘッド	適合 チャック	設定締付け トルク (N・m)	適用トルクレンチ形式番号	
			オーバートルク 防止機能付き	オーバートルク 防止機能なし
CMGT6	CMZ6	5.9	YCL10N2×10D	CL25N5×10D
CMGT8	CMZ8	11.8	YCL20N2×10D	PCL25N×10D
CMGT10	CMZ10	17.6		
CMGT13	CMZ13	24.5		
CMGT16	CMZ16	35.3	YCL40N2×12D	CL50N×12D
CMGT20	CMZ20	39.2		PCL50N×12D

CMGS

サークルレンチ (標準)	適合 チャック	設定締付け トルク (N・m)
CMGS6	CMZ6	5.9
CMGS8	CMZ8	11.8
CMGS10	CMZ10	17.6
CMGS13	CMZ13	24.5
CMGS16	CMZ16	35.3
CMGS20	CMZ20	39.2

上記の手動式トルクレンチ(株)東日製作所製です。