

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

トラスコ Vibration & Isolation Tacky Leather Gloves
防振・防滑手袋(フルフィンガー)

同商品群
在庫数 7 アイテム

マジック
タイプ



特長 ●手のひら部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。
●表面には、水や汗でぬれた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。

仕様 ●厚さ:4mm
材質 ●手のひら部・手甲部:牛革
●防振材:ネオプレンゴム
製造国 ●日本

発注単位1双 (価格改定日 20.01) トラスコ中山機[883041]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
286-8962	TPG854-M	¥6,771	¥7,900	ブラック	M	23.2	23.0	9.2	20	72	127(66)
286-8971	TPG854-L	¥6,771	¥7,900	ブラック	L	24.0	24.0	9.5	20	76	485(69)
286-8989	TPG854-LL	¥6,771	¥7,900	ブラック	LL	24.8	25.0	9.8	20	80	688(71)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Vibration & Isolation Gloves
防振・防滑手袋(ハーフフィンガー)

同商品群
在庫数 7 アイテム

マジック
タイプ



特長 ●手のひら部中間層に特殊振動吸収材を入れ、フィット感を損なわない薄い形状で、高い防振性能を持たせました。
●表面には、水や汗でぬれた時に、よりグリップ性が増すという特殊な加工を施した天然皮革「ウェットガード」を使用しています。

仕様 ●厚さ:4mm
材質 ●手のひら部・手甲部:牛革
●防振材:ネオプレンゴム
製造国 ●日本

発注単位1双 (価格改定日 20.01) トラスコ中山機[883041]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
286-8997	TPG855-M	¥5,443	¥6,350	ブラック	M	18.8	23.0	4.8	20	58	25(93)
286-9004	TPG855-L	¥5,443	¥6,350	ブラック	L	19.5	24.0	5.0	20	61	46(59)
286-9012	TPG855-LL	¥5,443	¥6,350	ブラック	LL	20.2	25.0	5.2	20	64	272(112)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

トラスコ Safety Work Gloves(Vibration Isolation Leather Gloves)
作業用防振手袋

同商品群
在庫数 7 アイテム



特長 ●機能性を重視し、NBR管を指に対して直角に関節部をさけて並べ、固着して曲げやすくしています。

仕様 ●厚さ:1.2mm
材質 ●手のひら部:牛本革
●手甲部:人工皮革
●防振材:ニトリルブタジエンゴム管
製造国 ●日本

全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
24.0	24.0	9.0

トラスコ中山機[477724]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
123-5591	JK-SL	¥5,066	¥5,910	イエロー/ベージュ	フリー	10	150	1354(79)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

シモン Cow Leather Vibration Isolation Gloves
牛本革防振手袋“CG-800”

同商品群
在庫数 2 アイテム



特長 ●特殊形状のクロロプレンゴムが優れた防振性能を発揮します。
●牛本革使用で耐熱性・耐久性に優れ、火花や粉じんが飛び作業にも使用可能です。

仕様 ●厚さ:5.5mm ●JIS T 8114適合品
材質 ●手袋部:牛本革
●防振材:クロロプレンゴム
製造国 ●中国

サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)
L	23.0	26.0	8.7
LL	24.0	27.0	9.3

衛シモン[477724]

発注単位1双

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
149-5716	CG-800	¥10,443	オープン	ブラック	L	1	150	28(156)
195-4957	CG-800 LL	¥10,443	オープン	ブラック	LL	1	155	4(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-345-092 <http://www.simon.co.jp/>

ヤングスタウン Anti-vibe Gloves
防振手袋“アンチバイブXT”

同商品群
在庫数 3 アイテム

マジック
タイプ

EN388 耐切創
Lv. 1



特長 ●重作業用の頑丈な手袋です。
●手のひらには5mm厚のスポンジ加工ウレタンフォーム(EVA)が入っており衝撃を吸収します。
●袖口を360°巻いて固定することができ、手首や前腕、肘への衝撃を緩和します。
●親指甲部はタオル地のため、汗や汚れをふき取れます。

仕様 ●EN388規格:耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
材質 ●ナイロン
製造国 ●インドネシア

発注単位1双 YOUNGSTOWN社[930217]

発注コード	品番	税抜価格(1双)	メーカー希望小売価格(1双)	色	サイズ	全長(cm)	手のひら周り(cm)	中指長さ(cm)	梱包数(双)	質量(g)	実績(前年比%)
114-6920	03-3200-78-S	¥4,460	オープン	グレー/黒	S	24.5	20.0	7.5	6	136.1	31(164)
114-6919	03-3200-78-M	¥4,460	オープン	グレー/黒	M	25.0	21.0	8.0	6	136.1	36(53)
114-6918	03-3200-78-L	¥4,460	オープン	グレー/黒	L	25.5	22.0	8.5	6	136.1	123(152)

ホームページ <http://ytlgloves.com/>