

超硬バー (シャンク径3mm・6mm)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

研削研磨用品

研削砥石
ディスクペーパー
サンダー用ペーパー
不織布ディスク

フェルトディスク

ダイヤモンドホイール

グラインダー用研磨材

ドレッサー

フラップ軸付ホイール

ナイロン軸付ホイール

フェルト軸付ホイール

研磨バンド

軸付砥石

超硬バー

ダイヤモンドバー

CBNバー

ヤスリ

ダイヤモンドヤスリ

砥石

みがき剤

シート研磨材

ベルト研磨材

カップブラシ

軸付ブラシ

ハンドブラシ

目の種類		タングステンカーバイドバー
細目		硬い材料や削るのが難しい材料用で、表面の滑らかな仕上がりが必要で、必要な研削量は中程度の場合。
中目		通常の条件下での、硬い材料や削るのが難しい材料のマシン加工。
荒目		特に、ステンレス鋼、やわらかい材料、軽合金の加工に適しています。
ALカット		アルミ加工用。チップが詰まるのを防ぐためワックスを使用します。
Xカット		硬い材料、やわらかい材料用。短くて、とがってないチップができます。切断速度が遅くても滑らかに切削します。
エンド・カット		筒状のバー (A) と逆円錐形のバー (N) があります。

バーコ Carbide Bur 超硬バー

同商品群
在庫数 134アイテム

特長 ●硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
●ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
製造国 ●スウェーデン

注意
●最高使用回転数は推奨値です。



円筒 BAHA0313M03



先丸円筒 BAHC0313M03X



球 BAHD0303M03X



先丸トンガリ BAHF0613M03X



トンガリ BAHG0613M03X



ポイント BAHM0613M03X



逆テーパー BAHN0306M03

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	形状	刃径×刃長×軸径×軸長 (mm)	タイプ	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
413-4087	BAHA0313M03	¥1,671	¥2,580	円筒 (シングルカット)	3×13×3×27	オール超硬	40000	15	33(236)
413-4095	BAHA0313M03E	¥1,929	¥2,970	円筒エンド刃 (シングルカット)	3×13×3×27	オール超硬	40000	10	14(78)
413-4109	BAHA0313M03X	¥1,743	¥2,700	円筒 (ダブルカット)	3×13×3×27	オール超硬	40000	15	39(41)
413-4133	BAHA0613M03X	¥3,043	¥4,690	円筒 (ダブルカット)	6×13×3×35	ロー付	40000	25	17(61)
413-4168	BAHA0616M03X	¥3,529	¥5,440	円筒 (ダブルカット)	6×16×3×34	ロー付	40000	25	13(100)
413-4117	BAHA0313M03XE	¥1,929	¥2,970	円筒エンド刃 (ダブルカット)	3×13×3×27	オール超硬	40000	15	25(114)
413-4451	BAHC0313M03	¥1,671	¥2,590	先丸円筒 (シングルカット)	3×13×3×27	オール超硬	40000	10	110(283)
413-4460	BAHC0313M03X	¥1,743	¥2,700	先丸円筒 (ダブルカット)	3×13×3×27	オール超硬	40000	15	37(143)
413-4478	BAHC0513M03	¥1,757	¥2,700	先丸円筒 (シングルカット)	5×13×3×27	ロー付	40000	10	0(-)
413-4681	BAHD0303M03	¥2,029	¥3,130	球 (シングルカット)	3×3×3×37	オール超硬	40000	5	0(-)
413-4699	BAHD0303M03X	¥2,114	¥3,260	球 (ダブルカット)	3×3×3×37	オール超硬	40000	10	14(117)
413-4702	BAHD0605M03X	¥3,257	¥5,020	球 (ダブルカット)	6×5×3×35	ロー付	40000	10	8(134)
413-5024	BAHF0313M03	¥1,671	¥2,590	先丸トンガリ (シングルカット)	3×13×3×27	オール超硬	40000	15	50(999)
413-5032	BAHF0313M03X	¥1,771	¥2,730	先丸トンガリ (ダブルカット)	3×13×3×27	オール超硬	40000	5	25(90)
413-5041	BAHF0613M03X	¥3,486	¥5,370	先丸トンガリ (ダブルカット)	6×13×3×35	ロー付	40000	15	14(156)
413-5237	BAHG0313M03	¥1,671	¥2,580	トンガリ (シングルカット)	3×13×3×27	オール超硬	40000	10	3(-)
413-5245	BAHG0313M03X	¥1,743	¥2,690	トンガリ (ダブルカット)	3×13×3×27	オール超硬	40000	15	3(150)
413-5253	BAHG0613M03X	¥3,486	¥5,390	トンガリ (ダブルカット)	6×13×3×35	ロー付	40000	25	1(10)
413-5407	BAHH0613M03X	¥3,486	¥5,370	楕円 (ダブルカット)	6×13×3×35	ロー付	40000	15	2(34)
413-4877	BAHE0308M03	¥2,600	¥4,010	タマゴ (シングルカット)	3×8×3×32	オール超硬	40000	15	52(23)
413-5806	BAHM0310M03	¥2,157	¥3,340	ポイント (シングルカット)	3×10×3×30	オール超硬	40000	10	0(-)
413-5814	BAHM0310M03X	¥2,286	¥3,520	ポイント (ダブルカット)	3×10×3×30	オール超硬	40000	10	3(17)
413-5822	BAHM0613M03X	¥3,486	¥5,390	ポイント (ダブルカット)	6×13×3×35	ロー付	40000	25	16(100)
413-5954	BAHN0306M03	¥1,971	¥3,040	逆テーパー (シングルカット)	3×6×3×34	オール超硬	40000	15	10(167)
413-5962	BAHN0306M03E	¥2,286	¥3,520	逆テーパーエンド刃 (シングルカット)	3×6×3×34	オール超硬	40000	10	7(32)

商品のお問い合わせ: 03-5534-1301 <http://www.snapon.co.jp/>

バーコ Carbide Bur 超硬バー (シャンク径6mmアルミカットタイプ)

同商品群
在庫数 134アイテム

特長 ●硬度HRC67までの材料の切削が可能です。
●ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
製造国 ●スウェーデン

注意
●最高使用回転数は推奨値です。



円筒エンド刃 BAHA1225AL06E

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望小売価格 (1本)	形状	刃径×刃長×軸径×軸長 (mm)	タイプ	最高使用回転数 (rpm)	質量 (g)	実績 (前年比%)
413-4141	BAHA0616AL06E	¥4,000	¥6,160	円筒エンド刃 (アルミカット)	6×16×6×35	オール超硬	25000	30	4(34)
413-4338	BAHA1225AL06E	¥7,329	¥11,290	円筒エンド刃 (アルミカット)	12×25×6×45	ロー付	25000	40	1(50)
413-4494	BAHC0616AL06	¥3,857	¥5,940	先丸円筒 (アルミカット)	6×16×6×35	オール超硬	25000	20	3(150)
413-4591	BAHC1225AL06	¥7,357	¥11,330	先丸円筒 (アルミカット)	12×25×6×45	ロー付	25000	40	4(-)
413-4800	BAHD1211AL06	¥5,529	¥8,520	球 (アルミカット)	12×11×6×45	ロー付	25000	21	0(-)
413-5059	BAHF0618AL06	¥4,929	¥7,590	先丸トンガリ (アルミカット)	6×18×6×33	オール超硬	25000	25	0(-)
413-5156	BAHF1225AL06	¥6,686	¥10,300	先丸トンガリ (アルミカット)	12×25×6×45	ロー付	25000	30	1(100)
413-5741	BAHL1230AL06	¥9,100	¥14,020	砲弾 (アルミカット)	12×30×6×46	ロー付	25000	40	0(-)

商品のお問い合わせ: 03-5534-1301 <http://www.snapon.co.jp/>