

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ジグソーブレードは5-943~964ページに掲載

B&D Compact Orbital Jig Saw コンパクト・オービタルジグソー

同商品群 在庫数 11 アイテム



KS701PE

- 特長**
- T/Uシャンクブレード兼用のワンタッチクランプを採用しました。
 - 4段階のオービタル機構を搭載しました。
- 仕様**
- 電源:AC100V ●電源コード長さ:3m
 - 傾斜角度:左右45°
- 付属品**
- 木工ジグソーブレード(10TPI)、(6TPI)
 - 曲線切断用ジグソーブレード
 - 集じん機アダプター ●平行定規

定格電流 (A)	消費電力 (W)
5	520



ワンタッチクランプなどで工具なしでブレード交換可能

製造国 ●中国
発送単位1台

ポップリベット・ファスナー 株式会社 [839835]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断能力 (mm)			ストローク数 (min ⁻¹)	ストローク (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				木材	軟鋼板	アルミ					
777-1592	KS701PE	¥6,150	オープン	70	5	15	0~3000	19	4	1.9	2059(154)

商品のお問い合わせ: 03-5979-5677 <http://www.blackanddecker-japan.com/>

FESTOOL Cordless Pendulum Jigsaw PSC 420 EB-Li コードレスジグソー“PSC420EB-Li”(18V)

同商品群 在庫数 4 アイテム

New 修理可能



574713J (18V電池セット品)

- 特長**
- EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。
 - 3800rpmのハイパワーでパワフルにカットできます。
 - ブレードも多彩なオプションテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。
 - ブレードを3カ所支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。
 - スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
- 用途**
- 木工・軟鉄板の切断作業に。
- 仕様**
- 電圧:18V
- 製造国**
- ドイツ

18V電池セット品 付属品 ●充電器(200315) ●電池パック(200181) ●ブレード×2本 ●スプリンターガード×1枚 ●ケース(システナー2)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | 株式会社ハーフエレジャパン [820824]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断能力 (mm)			ストローク数 (min ⁻¹)	ストローク (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				木材	軟鋼板	アルミ					
★226-9887	574713J	¥108,625	¥158,000	120	10	20	1500~3800	26	1	3.1	-

本体のみ 付属品 ●ブレード×2本 ●スプリンターガード×1枚 ●ケース(システナー2)

注意 ●電池パック・充電器は別売です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断能力 (mm)			ストローク数 (min ⁻¹)	ストローク (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				木材	軟鋼板	アルミ					
★226-9888	574713	¥72,188	¥105,000	120	10	20	1500~3800	26	1	2.4	-

電池パック・充電器

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	種類	電圧 (V)	容量 (Ah)	電源 (V)	消費電力 (VA)	製造国	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
159-4698	200181	¥29,313	¥33,500	電池パック	18	5.2	-	-	ポーランド	1	0.715	5(500)
159-4697	200315	¥26,438	¥30,300	充電器	-	-	AC100	75	ベトナム	1	0.700	1(100)

商品のお問い合わせ: 045-828-3111 <http://www.hafele.co.jp/>

FESTOOL Cordless Pendulum Jigsaws コードレスジグソー(18V)

同商品群 在庫数 4 アイテム

修理可能



201379J

- 特長**
- EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。
 - 3800rpmのハイパワーでパワフルにカットができます。
 - ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。
 - ブレードを3カ所支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。
 - スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。
- 用途**
- 木工・軟鉄板の切断作業。
- 仕様**
- 電圧:18V
- 製造国**
- ドイツ

18V電池セット品 付属品 ●充電器 ●電池パック ●ブレード2本 ●スプリンターガード1枚 ●システナー2

発注単位1台 | 株式会社ハーフエレジャパン [820824]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断能力 (mm)			ストローク数 (min ⁻¹)	ストローク (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				木材	軟鋼板	アルミ					
159-4701	201379J	¥108,625	¥158,000	120	10	20	1000~3800	26	1	3.1	0(-)

本体のみ 付属品 ●ブレード2本

注意 ●電池パック・充電器は別売です。

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	切断能力 (mm)			ストローク数 (min ⁻¹)	ストローク (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				木材	軟鋼板	アルミ					
159-4700	201379	¥72,188	¥105,000	120	10	20	1000~3800	26	1	2.4	1(-)

電池パック・充電器

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望小売価格 (1個)	種類	電圧 (V)	容量 (Ah)	電源 (V)	消費電力 (VA)	製造国	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
159-4698	200181	¥29,313	¥33,500	電池パック	18	5.2	-	-	ポーランド	1	0.715	5(500)
159-4697	200315	¥26,438	¥30,300	充電器	-	-	AC100	75	ベトナム	1	0.700	1(100)

商品のお問い合わせ: 045-828-3111 <http://www.hafele.co.jp/>