



Socket Wrench Set

ソケットレンチセット“30IMU-10”(6角タイプ)

同商品群
在庫数 18 アイテム

●差込角 9.5mm



6229740

- 特長 ●ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
●72枚歯のダイヤル式正逆切替のラチェットハンドル付です。
●スチール製の丈夫なケースに入っています。
- 製造国 ●ドイツ

ソケット内容 (mm)	ハンドル内容	ビットソケット内容
6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.19 ヘキサゴン:4.5.6.8	ラチェットハンドル(3093U-10)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-5:125mm、3090-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(3095)	Φ5.5.8 Φ2.3

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー保証(1セット)	差込角(mm)	セット内容(点)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
855-1301	6229740	¥46,689	オープン	9.5	26	1	3.1	1(20)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Socket Wrench Set

ソケットレンチセット

同商品群
在庫数 18 アイテム

●差込角 12.7mm



2682869

- 特長 ●ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
●ハンドル付のスチール製の丈夫なケースに入っています。
- 製造国 ●ドイツ

品番	ソケット内容 (mm)	ハンドル内容
2682869	6角:10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.26.27.28.30.32.33.34.36	ラチェットハンドル(1993U-10T)、T形ハンドル(1987)、エクステンションバー(1990-5:125mm、1990-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(1995)
2682877	12角:10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.26.27.28.30.32.33.34.36	ラチェットハンドル(1993U-10T)、T形ハンドル(1987)、エクステンションバー(1990-5:125mm、1990-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(1995)

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー保証(1セット)	差込角(mm)	セット内容(点)	モデル	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
855-4428	2682869	¥56,631	オープン	12.7	28	19VMU-10	1	7.8	2(67)
855-4429	2682877	¥56,631	オープン	12.7	28	D19VMU-10	1	7.8	2(17)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Socket Wrench Set

ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)

同商品群
在庫数 18 アイテム

●差込角 12.7mm



6139750

- 特長 ●ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
●ハンドル付のスチール製の丈夫なケースに入っています。
- 製造国 ●ドイツ

ソケット内容 (mm)	ハンドル内容
10.11.12.13.14.15.17.19.22.24.27.30 ヘキサゴン:5.6.7.8.10.12.14 ビットソケット:Φ8.Φ10.Φ2.Φ3	ラチェットハンドル(1993U-10T)、エクステンションバー(1990-5:125mm、1990-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(1995)

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー保証(1セット)	差込角(mm)	セット内容(点)	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
855-4431	6139750	¥53,343	オープン	12.7	27	1	6.9	6(50)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Socket Wrench Set

ソケットレンチセット

同商品群
在庫数 18 アイテム

●差込角 12.7mm



2545837

- 特長 ●ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。
●ハンドル付のスチール製の丈夫なケースに入っています。
- 製造国 ●ドイツ

品番	ソケット内容 (mm)	ハンドル内容
2545837	6角:8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.24.27.30.32	ラチェットハンドル(1993U-20)、T形ハンドル(1987)、エクステンションバー(1990-5:125mm、1990-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(1995)
2545845	12角:8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.21.22.24.27.30.32	ラチェットハンドル(1993U-20)、T形ハンドル(1987)、エクステンションバー(1990-5:125mm、1990-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(1995)

発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格(1セット)	メーカー保証(1セット)	差込角(mm)	セット内容(点)	モデル	梱包数(セット)	質量(kg)	実績(前年比%)
855-4425	2545837	¥46,007	オープン	12.7	23	19EMU-20	1	6.7	1(-)
855-4426	2545845	¥46,176	オープン	12.7	23	D19EMU-20	1	6.6	6(200)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>