

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アーム **L-Clamp**
ARM **日本**
同商品群
在庫数 **30** アイテム

L型クランプ(強力型)

特長 ●強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
仕様 ●最大締付力:6.9kN
材質 ●特殊鋼
製造国 ●日本

ふところ

全長

Lフレーム断面寸法

注意
●ネジ部には、時々注油してください。

LH-300

発注単位1丁

株式会社アーム産業[108710]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長(mm)	最大開口(mm)	ふところ(mm)	フレーム寸法(mm)	梱包数	質量(kg)	実績(前年比%)
							A B	(丁)		
853-4763	LH-100	¥3,500	¥4,900	270	100	120	21.4 10.4	6	1.2	6(300)
853-4765	LH-150	¥4,050	¥5,670	270	150	120	21.4 10.4	6	1.2	44(367)
853-4766	LH-200	¥4,757	¥6,660	310	200	120	21.4 10.4	6	1.3	10(-)
853-4767	LH-250	¥5,629	¥7,880	360	250	120	21.4 10.4	6	1.4	15(375)
853-4768	LH-300	¥6,450	¥9,030	410	300	120	21.4 10.4	6	1.4	0(-)
853-4769	LH-400	¥8,000	¥11,200	510	400	120	21.4 10.4	6	1.6	21(999)
853-4770	LH-500	¥9,079	¥12,710	610	500	120	21.4 10.4	6	1.7	0(-)
853-4771	LH-600	¥9,900	¥13,860	710	600	120	21.4 10.4	1	1.9	8(400)
853-4772	LH-800	¥13,200	¥18,480	910	800	120	21.4 10.4	1	2.1	8(-)
853-4764	LH-1000	¥18,150	¥25,410	1110	1000	120	21.4 10.4	1	2.4	4(-)

◎商品のお問い合わせ:0256-46-2278 <http://armsangyo.jp/>

アーム **L-Clamp**
ARM **日本**
同商品群
在庫数 **30** アイテム

L型クランプ(強力型バーハンドル)

特長 ●強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
●バーハンドルでより強固に締め付けが可能です。
●プラスチックを使用していないので、溶接作業で火花が飛んでも安心して使用できます。
仕様 ●最大締付力:6.9kN
材質 ●特殊鋼
製造国 ●日本

ふところ

全長

Lフレーム断面寸法

注意
●ネジ部には、時々注油してください。

LHB-300

発注単位1丁

株式会社アーム産業[108710]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長(mm)	最大開口(mm)	ふところ(mm)	フレーム寸法(mm)	梱包数	質量(kg)	実績(前年比%)
							A B	(丁)		
853-4773	LHB-100	¥3,800	¥5,320	210	100	120	21.4 10.4	6	1.2	15(750)
853-4775	LHB-150	¥4,400	¥6,160	260	150	120	21.4 10.4	6	1.2	19(87)
853-4776	LHB-200	¥5,550	¥7,770	310	200	120	21.4 10.4	6	1.3	23(575)
853-4777	LHB-250	¥6,450	¥9,030	360	250	120	21.4 10.4	6	1.4	16(999)
853-4778	LHB-300	¥7,429	¥10,400	410	300	120	21.4 10.4	6	1.4	13(-)
853-4779	LHB-400	¥9,257	¥12,960	510	400	120	21.4 10.4	1	1.6	11(999)
853-4780	LHB-500	¥10,400	¥14,560	610	500	120	21.4 10.4	1	1.7	7(-)
853-4781	LHB-600	¥11,550	¥16,170	710	600	120	21.4 10.4	1	1.9	13(-)
853-4782	LHB-800	¥14,450	¥20,230	910	800	120	21.4 10.4	1	2.1	2(200)
853-4774	LHB-1000	¥20,629	¥28,880	1110	1000	120	21.4 10.4	1	2.4	4(-)

◎商品のお問い合わせ:0256-46-2278 <http://armsangyo.jp/>

ベッセイ **L type Clamp**
BESEI **ドイツ**
同商品群
在庫数 **86** アイテム

L型クランプ

特長 ●角度自在キャップ付で交換も可能です。
●特殊熱処理のオールスチール製鉄工重量物用スピードクランプです。
●開き150mmのとき最大締め付け圧は8.5kNです。
●鉄工重量物用です。
材質 ●炭素工具鋼
製造国 ●ドイツ

ふところ

口開き

角度自在キャップ付(交換可)

全長

フレーム断面寸法

使用例

SLM型

発注単位1丁

ベッセイ社[588703]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長(mm)	最大開口(mm)	ふところ(mm)	フレーム寸法(mm)	梱包数	質量(kg)	実績(前年比%)
							A B	(丁)		
361-5642	SL20M	¥16,500	¥20,220	315	200	120	28 11	5	1.88	25(84)
361-5651	SL25M	¥17,043	¥20,890	365	250	120	28 11	5	2.00	27(104)
361-5669	SL30M	¥17,614	¥21,590	415	300	120	28 11	5	2.11	58(290)
361-5677	SL40M	¥18,643	¥22,850	515	400	120	28 11	5	2.34	28(46)
361-5685	SL50M	¥19,786	¥24,250	615	500	120	28 11	5	2.60	13(73)
361-5693	SL60M	¥20,771	¥25,460	715	600	120	28 11	5	2.82	13(130)

◎商品のお問い合わせ:06-6531-0085 <http://www.daidokogyo-kk.co.jp/>

ベッセイ **L type Clamp**
BESEI **ドイツ**
同商品群
在庫数 **86** アイテム

L型クランプ

特長 ●角度自在キャップ付で交換も可能です。
●開き150mmのとき最大締め付け圧は12kNです。(SG-30T20M、SG-60T20Mは8.5kN)
●鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
材質 ●炭素工具鋼
製造国 ●ドイツ

ふところ

口開き

角度自在キャップ付(交換可)

全長

フレーム断面寸法

使用例

SG-50M

発注単位1丁

ベッセイ社[588703]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長(mm)	最大開口(mm)	ふところ(mm)	フレーム寸法(mm)	梱包数	質量(kg)	実績(前年比%)
							A B	(丁)		
107-6558	SG25M	¥18,957	¥23,230	380	250	140	34 13	5	2.58	3(10)
107-6566	SG30M	¥19,786	¥24,250	425	300	140	34 13	5	3.00	52(92)
336-7673	SG30T20M	¥23,143	¥28,350	433	300	200	30 15	1	3.50	51(83)
396-1966	SG40M	¥22,286	¥27,300	530	400	140	34 13	5	3.17	11(50)
107-6574	SG-50M	¥24,629	¥30,170	630	500	140	34 13	5	3.40	13(52)
396-1974	SG60M	¥26,129	¥32,020	730	600	140	34 13	5	3.80	19(380)
336-7681	SG60T20M	¥30,414	¥37,270	733	600	200	30 15	1	4.30	24(89)
107-6582	SG80M	¥28,529	¥34,960	930	800	140	34 13	5	4.45	5(36)
107-6604	SG100M	¥32,071	¥39,300	1130	1000	140	34 13	5	4.95	14(156)

◎商品のお問い合わせ:06-6531-0085 <http://www.daidokogyo-kk.co.jp/>

ベッセイ **L type Clamp**
BESEI **ドイツ**
同商品群
在庫数 **86** アイテム

L型クランプ

特長 ●角度自在キャップ付で交換も可能です。
●特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプです。
●角度自在キャップ付耐摩耗性スピンドルは六角加工されているインパクトレンチ、スパナなどの工具を利用し締め付け可能です。
●開き150mmのとき最大締め付け圧は22kNです。
材質 ●炭素工具鋼
製造国 ●ドイツ

ふところ

口開き

角度自在キャップ付(交換可)

全長

フレーム断面寸法

ボルトサイズ
六角対辺 19mm

STB30M

発注単位1丁

ベッセイ社[588703]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長(mm)	最大開口(mm)	ふところ(mm)	フレーム寸法(mm)	梱包数	質量(kg)	実績(前年比%)
							A B	(丁)		
107-6353	STB30M	¥35,743	¥43,800	450	300	175	40 20	1	5.61	26(93)
107-6361	STB40M	¥37,614	¥46,090	550	400	175	40 20	1	6.10	5(42)
107-6370	STB50M	¥39,414	¥48,290	650	500	175	40 20	1	6.67	11(110)
107-6388	STB60M	¥40,671	¥49,830	750	600	175	40 20	1	7.23	15(66)
107-6396	STB80M	¥43,343	¥53,110	950	800	175	40 20	1	8.35	6(75)
107-6400	STB100M	¥46,914	¥57,470	1150	1000	175	40 20	1	9.42	6(75)

◎商品のお問い合わせ:06-6531-0085 <http://www.daidokogyo-kk.co.jp/>

ベッセイ **L type Clamp**
BESEI **ドイツ**
同商品群
在庫数 **86** アイテム

L型クランプ

特長 ●角度自在キャップ付で交換も可能です。
●最も強靱な焼き入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプです。
●L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工超重量物に最適です。
●開き150mmのとき最大締め付け圧は35kNです。
●鉄鋼・建築・造船など重量物用です。
●鉄工超重量物用です。
材質 ●炭素工具鋼
製造国 ●ドイツ

ふところ

口開き

角度自在キャップ付(交換可)

全長

フレーム断面寸法

ボルトサイズ
六角対辺 36mm

STB530

発注単位1丁

ベッセイ社[588703]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	全長(mm)	最大開口(mm)	ふところ(mm)	フレーム寸法(mm)	梱包数	質量(kg)	実績(前年比%)
							A B	(丁)		
107-7121	STB530	¥76,057	¥93,170	475	300	200	50 25	1	10.46	2(23)
107-7139	STB550	¥82,600	¥101,200	680	500	200	50 25	1	12.17	9(53)
107-7147	STB5100	¥97,414	¥119,340	1175	1000	200	50 25	1	17.30	0(-)

◎商品のお問い合わせ:06-6531-0085 <http://www.daidokogyo-kk.co.jp/>