

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

アックス  **日本** **Polarization Clip-on Glasses** **クリップオンサングラス(偏光)** **RoHS**

同商品群在庫数 **13** アイテム

特長 ●オーバル(楕円)タイプのクリップオングラスです。
 仕様 ●レンズ厚:1mm
 材質 ●レンズ:トリアセート
 ●フレーム:ニッケル合金、プラスチック
 製造国 ●中国



AS-6P (スモーク)

58mm
129mm
41mm

偏光レンズによる見え方の違い



裸眼 偏光レンズ

防曇加工	防傷加工	UVカット
-	○	○

発注単位1個 (株)アックス [145580]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	可視光線透過率(%)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
856-2556	AS-6P	¥2,800	¥2,800	スモーク	20	240	9	41(98)

☎商品のお問い合わせ:06-6702-7521 <http://www.axe.co.jp/>

アックス  **日本** **Polarization Clip-on Glasses** **クリップオンサングラス(偏光)** **RoHS**

同商品群在庫数 **13** アイテム

特長 ●スクエアタイプのクリップオングラスです。
 仕様 ●レンズ厚:1.5mm
 材質 ●レンズ:ポリカーボネート
 ●フレーム:ニッケル合金、プラスチック
 製造国 ●台湾



AS-7P SV (スモーク×シルバーミラー)

58mm
130mm
38mm

偏光レンズによる見え方の違い



裸眼 偏光レンズ

防曇加工	防傷加工	UVカット
-	○	○

発注単位1個 (株)アックス [145580]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	可視光線透過率(%)	質量(g)	実績(前年比%)
856-2557	AS-7P SV	¥4,800	¥4,800	スモーク×シルバーミラー	17	11	28(148)
856-2558	AS-7P BU	¥4,800	¥4,800	スモーク×ブルーミラー	13	11	15(69)

☎商品のお問い合わせ:06-6702-7521 <http://www.axe.co.jp/>

アックス  **日本** **Polarization Clip-on Glasses** **クリップオンサングラス(偏光)** **RoHS**

同商品群在庫数 **13** アイテム

特長 ●ワイドサイズのクリップオングラスです。
 ●大型メガネをご使用になられている方に最適です。
 仕様 ●レンズ厚:1mm
 材質 ●レンズ:トリアセート
 ●フレーム:ニッケル合金、プラスチック
 製造国 ●中国



AS-8P (スモーク)

58mm
128mm
50mm

偏光レンズによる見え方の違い



偏光レンズを使用していない場合 偏光レンズを使用している場合

防曇加工	防傷加工	UVカット
-	○	○

発注単位1個 (株)アックス [145580]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	可視光線透過率(%)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
856-2559	AS-8P	¥2,800	¥2,800	スモーク	19	240	11	42(150)

☎商品のお問い合わせ:06-6702-7521 <http://www.axe.co.jp/>

バニーウォーク  **日本** **Polarized Glasses BUNNYWALK Clip On Hi-Contrast** **"BUNNY WALK クリップオン式サングラス"(偏光)** **New**

同商品群在庫数 **17** アイテム

特長 ●眼鏡の上から取り付けられるクリップタイプです。
 ●赤や緑、オレンジなどをより視認しやすくなります。
 ●反射光をカットし、クリアな視界が得られます。
 仕様 ●UVカット99.9%
 ●レンズ厚:1.6mm
 材質 ●フレーム:ステンレス
 製造国 ●中国 ●日本



BW0230C (ハイコントラストレンズ(赤色強調))

131mm
47mm

防曇加工	防傷加工	UVカット
-	○	○

発注単位1個 (株)グレンフィールド [216667]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	可視光線透過率(%)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
225-6778	BW0230C	¥6,500	¥6,500	ハイコントラストレンズ(赤色強調)	27	1	10	-

☎商品のお問い合わせ:06-6783-6417 <https://www.bunnywalk.jp/>

バニーウォーク  **日本** **Nightglasses BUNNYWALK Clip On** **"BUNNY WALK クリップオン式サングラス"(夜間用)** **New**

同商品群在庫数 **17** アイテム

特長 ●眼鏡の上から取り付けられるクリップタイプです。
 ●夜間の運転時の対向車のヘッドライトの眩しさを和らげます。
 ●青色光(HEV)領域の光を75%カットします。
 仕様 ●レンズ厚:1mm
 ●UVカット99.9%
 材質 ●フレーム:ステンレス
 製造国 ●中国



BW0231Y (ナイトレンズ)

131mm
47mm


裸眼 夜間レンズ使用

防曇加工	防傷加工	UVカット
-	○	○

発注単位1個 (株)グレンフィールド [216667]


発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	可視光線透過率(%)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
225-6777	BW0231Y	¥4,000	¥4,000	ナイトレンズ	83	1	10	-

☎商品のお問い合わせ:06-6783-6417 <https://www.bunnywalk.jp/>

アックス  **日本** **Sunglasses** **サングラス** **RoHS**

同商品群在庫数 **13** アイテム

特長 ●足元に明るさを求めるシーンに最適なグラデーションレンズを採用しています。
 仕様 ●レンズ厚:2.0mm
 材質 ●レンズ:ポリカーボネート
 ●フレーム:硬質ナイロン
 製造国 ●中国



AS-205 MBK (グラデーションモーク×シルバースモーク)

38mm
130mm

品番	フレーム色	防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
AS-205 MBK	マットブラック	-	○	○	-	-	○
AS-205 SM	スモーク	-	○	○	-	-	○

発注単位1個 (株)アックス [145580]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	可視光線透過率(%)	質量(g)	実績(前年比%)
856-2569	AS-205 MBK	¥6,300	¥6,300	グラデーションモーク×シルバーミラー	26	14	9(70)
856-2570	AS-205 SM	¥6,300	¥6,300	グラデーションモーク×シルバーミラー	26	14	9(33)

☎商品のお問い合わせ:06-6702-7521 <http://www.axe.co.jp/>

アックス  **日本** **Sunglasses** **サングラス** **RoHS**

同商品群在庫数 **13** アイテム

特長 ●紫外線や飛来物から目を守るだけでなく、長時間使用しても負担を感じないサングラス重量17グラムの軽量モデルです。
 ●夜間使用に適したクリアレンズ付です。
 仕様 ●レンズ厚:2.0mm
 材質 ●レンズ:ポリカーボネート
 ●フレーム:硬質ナイロン
 製造国 ●台湾



AS-350 BK (スモーク×シルバーミラー)

38mm
140mm



AS-350 RE (ブラウン×シルバーミラー/メタリックレッド)

品番	フレーム色	防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
AS-350 BK	シャイニーブラック×グレー	-	○	○	-	-	○
AS-350 RE	メタリックレッド	-	○	○	-	-	○

発注単位1個 (株)アックス [145580]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	可視光線透過率(%)	質量(g)	実績(前年比%)
856-2567	AS-350 BK	¥7,000	¥7,000	スモーク×シルバーミラー	10	17	12(172)
856-2568	AS-350 RE	¥7,000	¥7,000	ブラウン×シルバーミラー	12	17	4(200)

☎商品のお問い合わせ:06-6702-7521 <http://www.axe.co.jp/>

メーカーカタログライブラリーのご紹介

本文よりもさらに詳しい情報をご提供するため、オレンジブック掲載の約600社のメーカーカタログを取り揃えています。

ご請求方法

メーカーカタログの発注コードをオレンジブック.Comまたは、FAXにてご注文ください。





ご希望のカタログが簡単に注文でき、すぐにお手元に届きます。
 ※オレンジブックガイドに掲載しています。