

在庫
134アイテム

機能グラス(サングラス)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

保護メガネ・防災面

一型型
保護メガネ

二型型
保護メガネ

ブルーライト
カットグラス

オートクレーブ
対応・耐薬品
保護メガネ

機能グラス
(サングラス)

レーザー用
保護メガネ

溶接用
保護メガネ

セーフティ
ゴーグル

メガネ
用品

防災面

uvex Safety Glasses Polavisoin
ドイツ
保護メガネ“ポーラビジョン”

同商品群
在庫数 1 アイテム

特長 ●偏光レンズにより眩しさや反射光を効果的にカットします。
仕様 ●コーティング:防傷
●EN166規格品
●レンズ厚:2.1mm
材質 ●レンズ:ポリカーボネート
●フレーム:ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、熱可塑性エラストマー
製造国 ●台湾



9231960 (グレー/ブラック)

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
-	○	-	-	○	○

発注単位1個 UVEX社[130111]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	可視光線透過率(%)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
836-6651	9231960	¥11,057	¥12,000	オープン グレー	14	1	94	53(63)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

FILA Sunglasses
韓国
サングラス

同商品群
在庫数 14 アイテム

特長 ●目に有害な光の波長を反射させることができる、リーポミラーレンズ採用しています。
●朝日や夕日のように、目に直接太陽が入る時間帯の眩しさを防ぎます。
仕様 ●レンズ厚:2.0mm
材質 ●レンズ:ポリカーボネート
●フレーム:ポリアミド樹脂
付属品 ●巾着ケース 製造国 ●中国



SF4016J-COL.10 (ブルーホワイト/ブラック)



SF4016J-COL.80 (ブルーホワイト/ホワイト)

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
-	○	○	-	-	○

発注単位1個 株式会社[199972]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	フレーム色	可視光線透過率(%)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
855-6997	SF4016J-COL.10	¥4,500	¥5,000	ブルーホワイト	ブラック	12	10	29	130(83)
855-6998	SF4016J-COL.80	¥4,500	¥5,000	ブルーホワイト	ホワイト	12	10	29	50(105)

☎商品のお問い合わせ:0776-21-5188 <http://www.anyccs.co.jp/>

FILA Sunglasses
韓国
サングラス(跳ね上げ機能付)

同商品群
在庫数 14 アイテム

特長 ●跳ね上げ機能付のサングラスです。
●レンズには眩しさや反射光を効果的にカットする、脱着式の偏光レンズを採用しています。
●度付にも対応できる専用の脱着式インナーリム付です。
●フレームには軽くてしなやかなポリアミド樹脂を採用しています。
仕様 ●レンズ厚:1.0mm
材質 ●レンズ:トリアセート偏光
●フレーム:ポリアミド樹脂
●スペアレンズ:ポリカーボネート
製造国 ●台湾



SF8932JL-COL.531 (スモーク/ブラックマット)



SF8932JL-COL.531V (グレースモーク/ブラックマット)



スペアレンズ (ブルー/クリア)



スペアレンズ (ブラウン/イエロー)



インナーリム装着時



インナーリムは脱着可能



レンズ跳ね上げ時



セミハードケース

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
-	○	○	-	-	○

発注単位1個 株式会社[199972]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	フレーム色	可視光線透過率(%)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
855-7006	SF8932JL-COL.531	¥9,000	¥10,000	スモーク	ブラックマット	15	6	30	29(127)
855-7007	SF8932JL-COL.531V	¥9,000	¥10,000	グレースモーク	ブラックマット	15	6	30	33(220)

☎商品のお問い合わせ:0776-21-5188 <http://www.anyccs.co.jp/>

FILA Sunglasses
韓国
サングラス

同商品群
在庫数 14 アイテム

特長 ●カーブ系レンズ採用によりワイドな視界を確保しています。
●ノーズパッド、つるの内側には掛け心地を考慮し、エラストマーを採用しています。
仕様 ●レンズ厚:2.0mm
材質 ●レンズ・フレーム:ポリカーボネート
付属品 ●巾着ケース



SF4001J-COL.10 (スモーク/ブラック)



SF4004J-COL.10 (ブラックレッド/ブラック)



SF4006J-COL.12 (ブラウン/ブラック)



SF6401-COL.11 (スモーク/ブラック/メタリックレッド)



SF8823J-COL.7GU (クリア/ブルーリーボ/シャイニーホワイト)



SF8823J-COL.Z42 (スモーク/シャイニーブラック)



SF8826J-COL.965 (スモークフラッシュミラー/メタリックレッド)



SF8826J-COL.976 (スモークフラッシュミラー/メタリックブラック)



SF8859J-COL.976 (スモークフラッシュミラー/メタリックブラック)



SF8859J-COL.U22 (スモークフラッシュミラー/メタリックネイビー)

防曇加工	防傷加工	UVカット	ツル調整	角度調整	ノーズパッド
-	○	○	-	-	○

発注単位1個 株式会社[199972]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	レンズ色	フレーム色	可視光線透過率(%)	製造国	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
855-6994	SF4001J-COL.10	¥3,600	¥4,000	スモーク	ブラック	15	中国	10	25	92(53)
855-6995	SF4004J-COL.10	¥3,600	¥4,000	ブラックレッド	ブラック	15	台湾	10	25	68(136)
855-6996	SF4006J-COL.12	¥3,600	¥4,000	ブラウン	ブラック	15	台湾	10	25	19(100)
855-6999	SF6401-COL.11	¥3,600	¥4,000	スモーク	ブラック/メタリックレッド	15	中国	10	30	38(200)
855-7000	SF8823J-COL.7GU	¥3,600	¥4,000	クリア/ブルーリーボ	シャイニーホワイト	85	中国	10	27	13(31)
855-7001	SF8823J-COL.Z42	¥3,600	¥4,000	スモーク	シャイニーブラック	20	中国	10	27	10(72)
855-7002	SF8826J-COL.965	¥3,600	¥4,000	スモークフラッシュミラー	メタリックレッド	15	中国	10	23	22(79)
855-7003	SF8826J-COL.976	¥3,600	¥4,000	スモークフラッシュミラー	メタリックブラック	15	中国	10	23	14(30)
855-7004	SF8859J-COL.976	¥3,600	¥4,000	スモークフラッシュミラー	メタリックブラック	25	中国	10	25	10(100)
855-7005	SF8859J-COL.U22	¥3,600	¥4,000	スモークフラッシュミラー	メタリックネイビー	25	中国	10	25	11(92)

☎商品のお問い合わせ:0776-21-5188 <http://www.anyccs.co.jp/>