

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



The Original

一般作業用手袋“ザ・オリジナル”

同商品群
在庫数 162アイテム

マジック
タイプ
EN388
3121
EN388
3121X



MG-01 (イエロー)

- 特長 ●使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。
 ●手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry®素材を使用しており、快適な着け心地です。
 ●手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。
 ●親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。
 ●洗濯機で洗うことができます。
 ●タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。

仕様 ●厚さ:0.8mm ●袖口:マジック式
 材質 ●人工皮革
 製造国 ●ベトナム



MECHANIX WEAR社 [920109]



発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-7771	MG-01-008	¥5,381	¥6,278	イエロー	S	19.4	19.0	8.0	10	100	7(117)
836-7772	MG-01-009	¥5,381	¥6,278	イエロー	M	21.3	19.0	8.5	10	100	10(250)
836-7773	MG-01-010	¥5,381	¥6,278	イエロー	L	22.8	19.6	9.0	10	100	7(350)
836-7774	MG-01-011	¥5,381	¥6,278	イエロー	XL	23.0	20.0	9.5	10	100	5(500)
836-7775	MG-02-008	¥5,381	¥6,278	レッド	S	19.4	19.0	8.0	10	100	5(167)
836-7776	MG-02-009	¥5,381	¥6,278	レッド	M	21.3	19.0	8.5	10	100	10(500)
836-7777	MG-02-010	¥5,381	¥6,278	レッド	L	22.8	19.6	9.0	10	100	21(-)
836-7778	MG-02-011	¥5,381	¥6,278	レッド	XL	23.0	20.0	9.5	10	100	2(67)
836-7779	MG-03-008	¥5,381	¥6,278	ブルー	S	19.4	19.0	8.0	10	100	13(-)
836-7780	MG-03-009	¥5,381	¥6,278	ブルー	M	21.3	19.0	8.5	10	100	21(999)
836-7781	MG-03-010	¥5,381	¥6,278	ブルー	L	22.8	19.6	9.0	10	100	9(900)
836-7782	MG-03-011	¥5,381	¥6,278	ブルー	XL	23.0	20.0	9.5	10	100	3(-)
207-1564	MG-05-005	¥5,143	¥6,000	ブラック	XXXS	20.2	9.0	7.8	10	65	0(-)
207-1565	MG-05-006	¥5,143	¥6,000	ブラック	XXS	20.5	9.0	8.0	10	65	0(-)
207-1566	MG-05-007	¥5,143	¥6,000	ブラック	XS	20.7	10.0	8.2	10	65	0(-)
836-7783	MG-05-008	¥5,143	¥6,000	ブラック	S	20.5	20.0	9.0	10	100	63(263)
836-7784	MG-05-009	¥5,143	¥6,000	ブラック	M	21.0	21.0	9.2	10	100	127(148)
836-7785	MG-05-010	¥5,143	¥6,000	ブラック	L	22.0	23.0	9.5	10	100	111(121)
836-7786	MG-05-011	¥5,143	¥6,000	ブラック	XL	22.5	24.0	9.8	10	100	9(82)
137-2803	MG-07-008	¥5,143	¥6,000	ブラウン	S	20.5	20.0	9.0	10	100	8(800)
137-2804	MG-07-009	¥5,143	¥6,000	ブラウン	M	21.0	21.0	9.2	10	100	33(367)
137-2805	MG-07-010	¥5,143	¥6,000	ブラウン	L	22.0	23.0	9.5	10	100	81(737)
137-2806	MG-07-011	¥5,143	¥6,000	ブラウン	XL	22.5	24.0	9.8	10	100	35(999)
137-2808	MG-08-008	¥5,143	¥6,000	グレー	S	20.5	20.0	9.0	10	100	14(700)
137-2809	MG-08-009	¥5,143	¥6,000	グレー	M	21.0	21.0	9.2	10	100	83(999)
137-2810	MG-08-010	¥5,143	¥6,000	グレー	L	22.0	23.0	9.5	10	100	100(500)
137-2811	MG-08-011	¥5,143	¥6,000	グレー	XL	22.5	24.0	9.8	10	100	82(999)

ホームページ <http://www.mechanix.com/>



Working Gloves The Original Women's

一般作業用手袋“ジ・オリジナル ウィメンズ”

同商品群
在庫数 162アイテム

女性
向け
マジック
タイプ
EN388
3121



MG-05 (ブラック)

- 特長 ●女性用のグローブです。 ●シームレスデザインで細かい作業が可能です。
 ●手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry®素材を使用しており、快適な着け心地です。
 ●消耗しやすい人差し指の部分をダブルステッチで補強しています。 ●洗濯機で洗うことができます。

仕様 ●厚さ:0.8mm
 材質 ●人工皮革
 製造国 ●ベトナム



発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-7946	MG-05-510	¥5,143	¥6,000	ブラック	S	19.2	17.4	7.8	10	100	17(999)
836-7947	MG-05-520	¥5,143	¥6,000	ブラック	M	20.0	18.4	8.0	10	100	14(140)
836-7948	MG-05-530	¥5,143	¥6,000	ブラック	L	20.5	19.6	8.5	10	100	0(-)
207-4547	MG-39-530	¥5,143	¥6,000	パープル	L	20.5	19.6	8.5	10	100	0(-)
836-7949	MG-72-510	¥5,143	¥6,000	ピンクカモ	S	19.2	17.4	7.8	10	100	4(200)
836-7950	MG-72-520	¥5,143	¥6,000	ピンクカモ	M	20.0	18.4	8.0	10	100	31(194)
836-7951	MG-72-530	¥5,143	¥6,000	ピンクカモ	L	20.5	19.6	8.5	10	100	20(-)

ホームページ <http://www.mechanix.com/>



The Original Grip

一般作業用手袋“ザ・オリジナル グリップ”

同商品群
在庫数 162アイテム

マジック
タイプ
EN388
1121



MGG-05

- 特長 ●手のひら部分にArmortex®を採用し、様々な環境下でも変わらない高いグリップ性を実現しました。
 ●手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry®素材を使用しており、快適な着け心地です。
 ●手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー (TPR) を採用しており、手首にしっかりフィットします。
 ●親指と人差し指の甲にArmortex®を施し、耐摩耗性に優れています。
 ●洗濯機で洗うことができます。

仕様 ●厚さ:0.8mm ●袖口:マジック式
 材質 ●Armortex®
 製造国 ●ベトナム

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-7795	MGG-05-008	¥6,017	¥7,020	ブラック	S	19.4	19.0	8.0	10	110	2(200)
836-7796	MGG-05-009	¥6,017	¥7,020	ブラック	M	21.3	19.0	8.5	10	110	13(217)
836-7797	MGG-05-010	¥6,017	¥7,020	ブラック	L	22.8	19.6	9.0	10	110	1(-)
836-7798	MGG-05-011	¥6,017	¥7,020	ブラック	XL	23.0	20.0	9.5	10	110	0(-)

ホームページ <http://www.mechanix.com/>