

防振手袋

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

アンセルヘルスカア・ジャパン



Gel-Foam Anti Vibration Gloves ActivArmr 07-112

防振手袋“アクティブアーマー 07-112”

同商品群
在庫数 6 アイテム

マジック
タイプ

EN388

3 2 2 1

EN388

3 2 2 1

3221B



拡大図

07-112

特長 ●特殊な耐振材と保護スポンジにより振動を軽減します。
●ニトリルコーティングにより、突き刺し・摩擦に対して優れた耐久性があり、グリスやオイルをはじきます。
仕様 ●厚さ:6mm ●ISO10819規格合格品
材質 ●手のひら部・手甲部:ニトリルゴム
●裏:インターロックコットン ●防振材:ジェルフォーム
製造国 ●スリランカ

発注単位1双

㈱アンセル・ヘルスカア・ジャパン[145693]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
125-9065	07-112-8	¥7,029	¥7,029	オープン グリーン	M	23.5~26.1	23.5	8.9	1	178	8(58)
125-9066	07-112-9	¥7,029	¥7,029	オープン グリーン	L	23.5~26.1	24.1	8.9	1	206	72(129)
125-9068	07-112-10	¥7,029	¥7,029	オープン グリーン	LL	23.5~26.1	26.0	9.5	1	228	22(96)

ホームページ <https://www.ansell.com/ja>

作業手袋

軍手

すべり止め
手袋

すべり止め
背抜き手袋

スルス
手袋

下履き・
インナー手袋

静電気防止
手袋

ビニール
手袋

天然ゴム
手袋

ニトリルゴム
手袋

腕カバー付
手袋

耐薬品・
耐溶剤手袋

使い捨て
手袋

指サック

クリーン
ルーム用
手袋

革手袋

合成皮革・
人工皮革
手袋

防振手袋

タクティカル
グローブ

耐切創
手袋

耐熱・
防寒手袋

絶縁手袋

アンセルヘルスカア・ジャパン



Gel-Foam Anti Vibration Gloves ActivArmr 07-111

防振手袋“アクティブアーマー 07-111”(ハーフフィンガー)

同商品群
在庫数 6 アイテム

Com

EN388

2003 2 2016 2B

マジック
タイプ

EN388

3 2 2 1

EN388

3 2 2 1

3221B



拡大図

7-111

特長 ●防振ジェルフォームにより手に伝わる振動を軽減します。
●ニトリルコーティングにより、引き裂き・摩擦に対して優れた耐久性があります。
仕様 ●厚さ:8.3mm
材質 ●手甲部:インターロックコットン ●手のひら部:ニトリルゴム
●防振材:ジェルフォーム
製造国 ●スリランカ

発注単位1双

㈱アンセル・ヘルスカア・ジャパン[145693]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
161-3290	7-111-8	¥8,000	¥11,200	ホワイト/ブルー	M	17.8~19.7	21.6	3.8	1	130	6(86)
161-3291	7-111-9	¥8,000	¥11,200	ホワイト/ブルー	L	17.8~19.7	22.9	4.0	1	136	7(140)
161-3289	7-111-10	¥8,000	¥11,200	ホワイト/ブルー	LL	17.8~19.7	24.1	4.1	1	150	1(-)

ホームページ <https://www.ansell.com/ja>

MECHANIX WEAR



M-Pact Fingerless Covert

防振手袋“M-Pact フィンガーレス コバート”

同商品群
在庫数 43 アイテム

マジック
タイプ

EN388

3 1 2 1 X

3121X



拡大図

MFL-55

特長 ●フィンガーレスデザインのため、手を保護しつつ繊細な作業が可能です。
●サーモプラスチックラバー (TPR) のナックルガードが衝撃や摩擦から手の甲を守ります。
●手のひらパッド部分のD3O®素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。
●手のひらの内側部分に耐摩耗性や耐引裂性に優れたArmortex®を採用しています。
仕様 ●厚さ:0.8mm ●袖口:マジック式 ●EN13594衝撃基準適合
材質 ●人工皮革、Armortex®
製造国 ●ベトナム

発注単位1双

MECHANIX WEAR社[920109]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-7823	MFL-55-009	¥5,400	¥6,300	ブラック	M	16.0	21.0	3.0	10	110	29(290)
836-7824	MFL-55-010	¥5,400	¥6,300	ブラック	L	16.5	22.0	3.5	10	110	35(875)
836-7825	MFL-55-011	¥5,400	¥6,300	ブラック	XL	17.0	23.0	4.0	10	110	12(400)

ホームページ <http://www.mechanix.com/>

マックス



Vibration Isolation Gloves

振動軽減手袋“快振くん”

同商品群
在庫数 15 アイテム

マジック
タイプ

EN388

3 2 2 1

3121X



拡大図

MT887

特長 ●軽くて、ソフト、高視認性カラー(オレンジ)の振動軽減手袋です。
仕様 ●厚さ:4.0mm
材質 ●手のひら部:人工皮革
●手の甲部:ポリエステル、ポリウレタン
製造国 ●中国

注意

●チェーンソーのスロットルレバー操作を考慮し、右手人差指の指先部には防振材を付けていません。

発注単位1双

㈱マックス[883041]

発注コード	品番	税抜価格 (1双)	メーカー希望 小売価格 (1双)	色	サイズ	全長 (cm)	手のひら周り (cm)	中指長さ (cm)	梱包数 (双)	質量 (g)	実績 (前年比%)
836-5427	MT887-M	¥2,600	¥2,600	オレンジ	M	23.0	22.0	8.9	1	96	374(103)
836-5428	MT887-L	¥2,600	¥2,600	オレンジ	L	23.8	23.0	9.2	1	98	1285(107)
836-5429	MT887-LL	¥2,600	¥2,600	オレンジ	LL	24.6	24.0	9.5	1	101	958(164)

商品のお問い合わせ:0879-25-2320 <http://www.max-e.co.jp/>

“対話型”商品検索ツール トラスコ AIオレンジレスキュー



ボクの名前はAIコミテ君! 商品選定でお困りなら
ボクが探すのをお手伝いします!

TRUSCO
オレンジブック.Com

工場・作業現場のプロツール総合サイト よりチェック!!

