

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

光学・精密測定機器

精密
ステージ

表面粗さ
測定機

形状
測定機

顕微鏡

マイクロ
スコープ

産業用
レンズ

照明拡大鏡

検査用照明

ルーペ

点検鏡

双眼鏡・
単眼鏡

3D
プリンター

エンジニア
ENGINEER
同商品群
在庫数 17 アイテム

Glasses Loupe
メガネルーペ



特長 ●両手を使う細かい作業に便利なメガネ型ルーペです。
●メガネをかけたままでも使用できます。
●レンズはワンタッチで簡単にはね上げできます。
用途 ●両手を使う細かい作業に。
仕様 ●フレームタイプ
●サイズ(mm):L142×W180×H50
材質 ●レンズ:アクリル
付属品 ●ソフトケース、レンズクロス
製造国 ●日本



交換レンズ

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	倍率(倍)	フレーム色	レンズ寸法(mm)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
198-9860	SL-100	¥7,800	¥8,400	1.6	レッド	110×45	1	51	-
198-9862	SL-101	¥7,800	¥8,400	2	レッド	110×45	1	54	-
198-9879	SL-102	¥8,357	¥9,000	2.3	レッド	110×45	1	60	-

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
198-9863	SL-110	¥2,303	¥2,480	1.6	110×45	10	16	-
198-9874	SL-111	¥2,303	¥2,480	2	110×45	10	19	-
198-9858	SL-112	¥2,767	¥2,980	2.3	110×45	10	25	-

☎商品のお問い合わせ:06-6974-0100 <http://www.engineer.jp/>

エッセンバッハ
ESSHENBACH
同商品群
在庫数 28 アイテム

Work Loupe
作業用ルーペ(フレームタイプ)



特長 ●PXMレンズで透明度が高く経年変化を起こしません。
●特殊多層コーティング加工で傷が付きにくいです。
●メガネのように耳に掛けて使います。
●レンズの取り付けは跳ね上げ式で、裸眼状態での作業も容易です。
●お持ちのメガネの上から重ねて使用できます。
●フレームとレンズ2枚のセットです。
用途 ●一般組み立て工程での微細作業。
●移動しながらの検査作業。
仕様 ●フレームタイプ
●フレーム寸法:150×110×34mm
材質 ●レンズ:PXM光学樹脂
製造国 ●ドイツ



発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
835-4172	1644-501	¥18,200	¥18,200	1.7×2.0	28×72	1	24	1(100)
292-1791	1644-502	¥18,200	¥18,200	1.7×2.5	28×72	1	24	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-5207-2621 <https://www.stac-optik.co.jp/>

I.L.K.
同商品群
在庫数 25 アイテム

Spectacle Magnifier
双眼メガネルーペ(フレームタイプ)



特長 ●作業に便利。視野が広く使いやすいメガネタイプのルーペです。
用途 ●両手を使う細かい作業、検品作業、読書などにも。
仕様 ●フレームタイプ ●交換レンズはTSM-LENS1.6、TSM-LENS2.0が使用可能
材質 ●レンズ:アクリル 製造国 ●日本

I.L.K.
同商品群
在庫数 25 アイテム

Spectacle Magnifier
双眼メガネルーペ(フレームタイプ)



特長 ●両手を使った作業が可能になります。
用途 ●両手を使う組み立て作業、検品など。
仕様 ●フレームタイプ
●フレーム寸法:144×48×24mm
材質 ●レンズ:アクリル
●交換レンズ:2×、2.5×、3×
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
417-1829	HF-30D	¥5,293	¥5,700	1.6	45×110	1	44	8(89)
417-1837	HF-30DE	¥7,336	¥7,900	1.6×2	45×110	1	63	6(67)
417-1845	HF-30E	¥5,293	¥5,700	2	45×110	1	47	12(93)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
321-3137	HF-10ABC	¥8,171	¥8,800	2×2.5×3	28×74	1	62.5	33(174)

☎商品のお問い合わせ:06-6758-0519 <http://www.ikedalens.co.jp/>

☎商品のお問い合わせ:06-6758-0519 <http://www.ikedalens.co.jp/>

福井眼鏡
同商品群
在庫数 6 アイテム

PHEASANT Original binocular Loupes(Clip-on)
精密作業用双眼ルーペ(クリップタイプ)



特長 ●双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。
用途 ●細かい作業に。
材質 ●Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材
付属品 ●専用ケース ●調整器具
製造国 ●日本

リーフ
同商品群
在庫数 81 アイテム

Eye Loupe with Clip Light
クリップライト付アイルーペ



特長 ●メガネに装着できます。
●LEDライト付なので対象物を鮮明に捉えます。
用途 ●精密部品の検査・組立・修理など。
仕様 ●幅(最大):80mm
●電源:コイン型リチウム電池(CR1620)×2個(付属)
材質 ●レンズ:ガラス
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	焦点距離(cm)	質量(g)	実績(前年比%)
855-2650	FG510	¥45,000	オープン	2.5	φ112×60	38	54	3(43)
855-2651	FG511	¥45,000	オープン	2.5	φ112×60	48	54	3(-)
855-2652	FG512	¥45,000	オープン	2.5	φ112×60	26	54	3(34)

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	倍率(倍)	レンズ寸法(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
355-6824	CPE-50LED	¥9,193	¥9,900	5	φ23	1	40	6(86)
355-6808	CPE-100LED	¥10,214	¥11,000	10	φ15×φ23	1	40	11(138)
355-6816	CPE-200LED	¥18,571	¥20,000	20	φ12.5×φ23	1	40	4(67)

☎商品のお問い合わせ:0776-38-0513

☎商品のお問い合わせ:043-251-5037 <http://www.keiyo-kouki.jp/>