

4口連動集中スイッチ・ロック付雷ガードタップ

3ピン7個口



BTWMTSKL37シリーズ

4個口連動集中スイッチで接続機器を一括でオン/オフ。マグネット付きの3ピン式電源タップ 7個口タイプ。簡易包装モデル。



●2m/ホワイト
BTWMTSKL3720WH
¥2,600(税抜)
4 950190 372257

●5m/ホワイト
BTWMTSKL3750WH
¥2,980(税抜)
4 950190 372264



定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
本体寸法	W295×H32×D49mm

集中スイッチ・ロック付雷ガードタップ

3ピン7個口

BTMSKL37シリーズ

集中スイッチで電気の消費を抑える。マグネット付きの3ピン式電源タップ 7個口タイプ。簡易包装モデル。



●3m/ホワイト
BTMSKL3730WH
¥3,400(税抜)
4 950190 372295

●5m/ホワイト
BTMSKL3750WH
¥4,000(税抜)
4 950190 372301



定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
プラグ仕様	3ピン(3ピン⇔2ピン変換アダプター付)
本体寸法	W295×H32×D49mm

2ピン・3ピンマルチタップ集中スイッチブレーカー付

雷サージ防止/集中スイッチ付

BSTAPSDC8シリーズ

¥3,860(税抜)

2ピン、3ピン両方のプラグが接続出来る!!2/3ピン8個口の電源タップ 雷サージ防止/集中スイッチ付。



●2m/ブラック
BSTAPSDC820BK
4 950190 351603



●2m/ホワイト
BSTAPSDC820WH
4 950190 351610



定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
プラグ仕様	2ピン(アースコード付)
本体寸法	W240×H48×D32mm

3ピン⇔2ピン変換アダプター

3ピン⇔2ピン

BSTAPA01シリーズ

¥940(税抜)

3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。



●ブラック
BSTAPA01BK
4 950190 351627



●ホワイト
BSTAPA01WH
4 950190 351634

定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
本体寸法	W30×H30×D45mm

3ピン⇔2ピン

BTANWH

¥860(税抜)

3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。ノイズ対策済み。簡易包装モデル。



●ホワイト
BTANWH
4 950190 372141



定格容量	AC125V、15A、合計1500Wまで対応
本体寸法	W39×H34×D46mm

充電器

電源タップ

アダプター/
ケーブル/
分配タップノートPC用
ACアダプター

入力機器

マルチメディア
機器

ケーブル

セキュリティ
関連アクセサリ
収納電源
関連用品タブレット
アクセサリTV
アクセサリ