

RAID 5対応の信頼性と高速転送を実現



4ドライブ搭載(RAID 5/10/1/0対応)

静音ファン 流体軸受ドライブ 監視機能 ドライブ交換 RAIDメンテナンス

メール通知機能 ログ記録機能 取り替え推奨通知

WIN 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 8.1 7 2019 2016 2012 2008
MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11

※RAIDメンテナンスはWindows 10 (Sモード) 非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はWindows 10 (Sモード)、Mac OS非対応。



HD-QHAU3/R5シリーズ 高信頼HDD採用 保守対応 3年保証

48TB	HD-QHA48U3/R5 (N区分0.00066)	¥650,000 (税抜)
32TB	HD-QHA32U3/R5 (N区分0.0011)	¥450,000 (税抜)
16TB	HD-QHA16U3/R5 (N区分0.0015)	¥230,000 (税抜)
12TB	HD-QHA12U3/R5 (N区分0.0021)	¥180,000 (税抜)
8TB	HD-QHA8U3/R5 (N区分0.0028)	¥140,000 (税抜)

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能 (特許出願済み) 搭載。
●対応NAS: TS5010 / TS3010シリーズ、WS5000N6 / WS5000N2シリーズ
●外形寸法: W177×H127.5×D227mm
●質量: 約5.5kg

大切なデータを守れて安心!ミラーリング(RAID 1)対応



2ドライブ搭載(RAID 1/0対応)

静音ファン 流体軸受ドライブ 監視機能 ドライブ交換 RAIDメンテナンス

メール通知機能 ログ記録機能 取り替え推奨通知

WIN 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 8.1 7 2019 2016 2012 2008
MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11

※RAIDメンテナンスはWindows 10 (Sモード) 非対応。
※メール通知機能、ログ記録機能はWindows 10 (Sモード)、Mac OS非対応。



HD-WHAU3/R1シリーズ 高信頼HDD採用 保守対応 3年保証

16TB	HD-WHA16U3/R1 (N区分0.0012)	¥240,000 (税抜)
8TB	HD-WHA8U3/R1 (N区分0.0017)	¥118,000 (税抜)
6TB	HD-WHA6U3/R1 (N区分0.0021)	¥82,800 (税抜)
4TB	HD-WHA4U3/R1 (N区分0.0024)	¥58,800 (税抜)
2TB	HD-WHA2U3/R1 (N区分0.0043)	¥44,000 (税抜)

●取り替え推奨時期をLEDとブザー音で通知する「HDD取り替え推奨通知」機能 (特許出願済み) 搭載。
●対応NAS: TS5010 / TS3010シリーズ、WS5000N6 / WS5000N2シリーズ
●外形寸法: W177×H127.5×D205mm
●質量: 約2.5kg

HDD買い替え推奨通知搭載 (特許出願済み)、長期稼働も安心



静音ファン 買い替え推奨通知

WIN 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 8.1 7 2019 2016 2012 2008
MAC 10.15 10.14 10.13 10.12 10.11

※添付ソフトはWindows 10 / 8.1 / 7のみ対応。



HD-SHU3シリーズ 高信頼HDD採用 保守対応 3年保証

16TB	HD-SH16TU3 (C区分0.00089)	¥118,000 (税抜)
12TB	HD-SH12TU3 (C区分0.00092)	¥89,800 (税抜)
8TB	HD-SH8TU3 (C区分0.0012)	¥55,000 (税抜)
4TB	HD-SH4TU3 (C区分0.0014)	¥36,600 (税抜)
2TB	HD-SH2TU3 (B区分0.0022)	¥24,300 (税抜)

※HD-SHU3シリーズの保守契約には、本体1台につき1台のTeraStationが保守に加入されている必要があります。「みまもり合図」ご利用には制限事項があります。詳しくはWebをご確認ください。
●ドライブのRead/Writeの容量合計が簡単にわかるソフトウェア「DriveStation Check Tool」対応 (Mac OSは10.10以降で対応)。
●外形寸法: W45×H126×D202mm
●質量: 約1.3kg

外付けHDD用オプション

【交換用HDD】

OP-HDWHシリーズ <HD-QHAU3/R5、HD-WHAU3/R1用> [受注生産] 3年保証

12TB	OP-HD12.0WH	¥149,000 (税抜)	4TB	OP-HD4.0WH	¥50,000 (税抜)	2TB	OP-HD2.0WH	¥28,000 (税抜)
8TB	OP-HD8.0WH	¥99,800 (税抜)	3TB	OP-HD3.0WH	¥35,000 (税抜)	1TB	OP-HD1.0WH	¥22,000 (税抜)
6TB	OP-HD6.0WH	¥75,000 (税抜)						

【冷却ファンユニット】

OP-FAN-ALEM <HD-SHU3用> ¥2,640 (税抜)

【12V ACアダプター】


OP-AC12PR <HD-SHU3用> 3年保証 ¥4,800 (税抜)

パソコン用メモリー

安心の「6年保証」 MVシリーズ

・業務PC使用に適した仕様

6年保証



●地球にやさしい有害物質規制「RoHS指令」準拠
※店頭販売品ではありません。価格、納期など詳細は当社担当営業にお問い合わせください。

★省電力モデル

※パワファローツールズ非対応。

※1. JEDECの規格表示ではありません。

●PC4-2666 (PC4-21300 ^{※1}) 288Pin SDRAM DIMM	●PC4-2400 (PC4-19200 ^{※1}) 260Pin SDRAM S.O.DIMM	●DDR3 1600 204Pin SDRAM S.O.DIMM
16GB MV-D4U2666-B16G	8GB MV-D4N2400-B8G	8GB MV-D3N1600-8G
8GB MV-D4U2666-S8G	4GB MV-D4N2400-S4G	8GB MV-D3N1600-L8G ★
4GB MV-D4U2666-X4G		4GB MV-D3N1600-4G
	●DDR3 1600 240Pin SDRAM DIMM	4GB MV-D3N1600-L4G ★
●PC4-2400 (PC4-19200 ^{※1}) 288Pin SDRAM DIMM	8GB MV-D3U1600-8G	2GB MV-D3N1600-2G
8GB MV-D4U2400-B8G	4GB MV-D3U1600-S4G ★	2GB MV-D3N1600-LX2G ★
4GB MV-D4U2400-S4G	4GB MV-D3U1600-4G	2GB MV-D3N1600-L2G ★
	2GB MV-D3U1600-X2G ★	
●PC4-2666 (PC4-21300 ^{※1}) 260Pin SDRAM S.O.DIMM	2GB MV-D3U1600-2G	
16GB MV-D4N2666-B16G		
8GB MV-D4N2666-S8G		
4GB MV-D4N2666-X4G		