

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ビック・ツール GEKKOU DRILL "月光ドリル"(袋入タイプ)



発注単位10本 GKシリーズ 横ビック・ツール[818022]

Table with 10 columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1本), メーカー希望小売価格(1本), 入数(本), 刃径(mm), 溝長(mm), 全長(mm), シャンク径(mm), 実績(前年比%). Contains 20 rows of drill bit specifications.

特長 ●刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
用途 ●被削材:ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプなど。
仕様 ●有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
材質 ●コバルト高速度鋼(HSCO-M35) 製造国 ●日本

発注単位入数

Table with 10 columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1本), メーカー希望小売価格(1本), 入数(本), 刃径(mm), 溝長(mm), 全長(mm), シャンク径(mm), 実績(前年比%). Contains 20 rows of drill bit specifications.

●商品のお問い合わせ:0859-27-1231 http://www.bictool.com/

穴あけ工具

- 超硬コーティングドリル
超硬ドリル
ハイスコーティングドリル
ハイスドリル
細軸ドリル
スポットカッター
テーパシャンクドリル
六角軸鉄ドリル
ドリルセット
ドリルケース
ステップドリル
磁気ボール盤カッター
ホールソー
コアドリル
コンクリートドリル
木工用ドリル
木工用ビットカッター

ビック・ツール GEKKOU DRILL "月光ドリル"(1本入プリスタータイプ)



発注単位1本 GKシリーズ GKP5.5 (1本入プリスタータイプ) 横ビック・ツール[818022]

Table with 10 columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1本), メーカー希望小売価格(1本), 刃径(mm), 溝長(mm), 全長(mm), シャンク径(mm), 実績(前年比%). Contains 40 rows of drill bit specifications.

特長 ●刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。
●食付き、切削能力、切りくずの排出性を大幅に改善しました。
用途 ●被削材:ステンレス鋼、難削材、一般鋼、軟鋼、パイプなど。
仕様 ●有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
材質 ●コバルト高速度鋼(HSCO-M35) 製造国 ●日本



商品紹介動画

発注単位1本 梱包数:1本

Table with 10 columns: 発注コード, 品番, 税抜価格(1本), メーカー希望小売価格(1本), 刃径(mm), 溝長(mm), 全長(mm), シャンク径(mm), 実績(前年比%). Contains 40 rows of drill bit specifications.

●商品のお問い合わせ:0859-27-1231 http://www.bictool.com/

価格の後ろに ※ が付いている場合は、入数単位の倍数でご注文ください。(金額は単価をあらわします。)

他、多数の切削工具は1701即納リストへ