

ストレート入力タイプ コード説明 構成図

製品コード説明

RD S - 040 E - 153 - G2 - CF - 1E

型番コード			速比コード	入力ユニットコード	モータフランジコード	ブッシュコード
ストレート入力記号	トルク記号	シリーズ記号				
S	006	E: 中実シリーズ	031, 043, 054, 079, 103	G0: 対応モータ軸径φ 8 ~ 14 G1: 対応モータ軸径φ 14 ~ 24	アルファベット 2 桁 ZZ: 無しを表します。 (記号は取付けモータにより異なります。)	数字 + アルファベットの 2 桁 ZZ: 無しを表します。 (記号は取付けモータにより異なります。)
	020		041, 057, 081, 105, 121, 161	G0: 対応モータ軸径φ 8 ~ 14 G1: 対応モータ軸径φ 14 ~ 24		
	040		041, 057, 081, 105, 121, 153	G2: 対応モータ軸径φ 14 ~ 24 G3: 対応モータ軸径φ 25 ~ 35		
	080		041, 057, 081, 101, 121, 153	G2: 対応モータ軸径φ 14 ~ 24 G3: 対応モータ軸径φ 25 ~ 35		
	160		066, 081, 101, 121, 145, 171	G4: 対応モータ軸径φ 19 ~ 28 G5: 対応モータ軸径φ 32 ~ 42		
	320		066, 081, 101, 121, 141, 185	G4: 対応モータ軸径φ 19 ~ 28 G5: 対応モータ軸径φ 32 ~ 42		
	010	C: 中空シリーズ	081, 108, 153, 189, 243	G0: 対応モータ軸径φ 8 ~ 14 G1: 対応モータ軸径φ 14 ~ 24		
	027		100, 142, 184, 233	G0: 対応モータ軸径φ 8 ~ 14 G1: 対応モータ軸径φ 14 ~ 24		
	050		109, 153, 196, 240	G2: 対応モータ軸径φ 14 ~ 24 G3: 対応モータ軸径φ 25 ~ 35		
	100		101, 150, 210, 258	G2: 対応モータ軸径φ 14 ~ 24 G3: 対応モータ軸径φ 25 ~ 35		
	200		106, 156, 206, 245	G4: 対応モータ軸径φ 19 ~ 28 G5: 対応モータ軸径φ 32 ~ 42		
	320		115, 157, 207, 253	G4: 対応モータ軸径φ 19 ~ 28 G5: 対応モータ軸径φ 32 ~ 42		

※モータフランジ及びブッシュの選定は、P83 ~ 85 の選定表または弊社ウェブサイトをご参照ください。

URL: <https://precision.nabtesco.com/>

構成図

